

PHILIPS

150 W A67 E27
bezkrāsas kvēlspuldze

LED


4000 K

2452 lm

15 000 h



8718699764395



Gaismas spuldze, kas nelīdzinās nevienai citai

Philips LED spuldzes nodrošina skaistu silti baltu gaismu. Tām ir īpaši ilgs kalpošanas laiks, un tās nodrošina tūlītēju un ievērojamu enerģijas ietaupījumu. Ar vienkāršu un elegantu dizainu šī spuldze ir ideāls aizvietotājs standarta matētajām spuldzēm.

Augstas kvalitātes apgaismojums

- Radīts jūsu acu komfortam

Izvēlieties ilgtspējīgu risinājumu

- Ilgtspējīgas spuldzes — kalpo līdz 15 gadus ilgi

Vairāk nekā tikai apgaismojums

- Retro stils, mūsdienīga LED tehnoloģija

Izceltie produkti

Maigs un acīm patīkams LED apgaismojums



Nav noslēpums, ka spēcīgs apgaismojums noslogo acis. Pārāk spilgts apgaismojums var jūs apžilbināt. Pārāk maigā apgaismojumā var būt

manāma mirgoņa. Taču tagad jūs varat maigi izgaismot savu pasauli ar acīm tīkamu LED apgaismojumu un savās mājās radīt ideālu noskaņu.

Nominālais vidējais kalpošanas laiks 15 000 stundas



Spuldžu kalpošanas laiks ir līdz 15 000 stundām, tāpēc jūs varat neraizēties par nepieciešamību bieži mainīt spuldzes un vairāk nekā 15 gadus baudīt ideālu apgaismojuma risinājumu.

Retro stils, mūsdienīgs LED

LED Classic spuldzēs tiek izmantota standarta LED energotaupības tehnoloģija. Tagad varat lietot šo retro stila spuldzi ar mūsdienīgāko tehnoloģiju, kas sakombinēta ar veclaičīgu dizainu.

Specifikācijas

Spuldzes raksturlielumi

- Paredzētais lietojums: Iekštelpas
- Lampas forma: Spuldze ar nevirzītu gaismu
- Ligzda: E27
- Stikla veids: Caurspīdīga
- Darbojas ar reostatu: Nē
- Spuldzes apdare: Caurspīdīga

Spuldzes izmēri

- Augstums: 12,1 cm
- Platums: 7 cm

Dizains un apdare

- Materiāls: Stikls

Izturība

- Ieslēgšanas ciklu skaits: 20 000
- Nominālais kalpošanas laiks: 15 000 stundas

Vide

- Disposal of the product: Beidzoties kalpošanas laikam (ekonomiskajam), izmetiet izstrādājumu saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Neizmetiet izstrādājumu kopā ar sadzīves atkritumiem. Pareizi utilizējot izstrādājumu, neradīsiet nelabvēlīgu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

Apgaismojuma raksturlielumi

- Krāsu atveidošanas indekss (CRI): 80
- Krāsu temperatūra: 4000 K
- Nominālā gaismas plūsma: 2452 lm
- Uzsilšanas laiks līdz 60% gaismas atdevei: 0.5
- Krāsas kods: 840 | CCT of 4000K
- Korelētā krāsu temperatūra: 4000 K
- Gaismas plūsma: 2 452 lm
- Stroboskopiska efekta vērtība (SVM): 0,4
- Gaismas efektivitāte (novērtējums) (nomin.): 144,00 lm/W

Dažādi

- Acu komforts: Jā
- LED Innovations: EyeComfort

Citi raksturlielumi

- Efektivitāte: 144 lm/W
- RoHS atbilstība: Jā

Iepakojuma informācija

- EAN: 8718699764395
- EOC: 871869976439500
- Produkta nosaukums: LED classic 150W A67 E27 CW CL ND 1SRT4

Strāvas padeve

- Jaudas koeficients (daļa): 0.51

Enerģijas patēriņš

- Jaudas koeficients: 0.51
- Spriegums: 220–240 V
- Jauda: 17 W
- Ekvivalentā kvēlspuldzes jauda: 150 W
- Enerģijas patēriņš: 17 W
- Energoefektivitātes marķējums (EEL): D

Produkta izmēri un svars

- Garums: 12,1 cm

Nominālās vērtības

- Aprēķinātais kalpošanas laiks: 15 000 stundas

Tehniskā specifikācija

- Frekvence: 50–60 Hz
- EPREL reģistrācijas numurs: 374898
- Plūsmas mērīšanas atsauce: Sphere
- Mirgojoša vērtība (PstLM): 1
- Line Frequency: 50 to 60 Hz
- Aptumšojams: Nē
- Vāka pamatne: E27

Iepakojuma izmēri un svars

- EAN/UPC – izstrādājums: 8718699764395
- Neto svars: 0,03 kg
- Bruto svars: 0,06 kg
- Augstums: 17,7 cm
- Garums: 7,5 cm
- Platums: 7,5 cm



Izlaides datums:
2024-12-01
Versija: 0.195

© 2024 Signify Holding. Visas tiesības aizsargātas. Signify nesniedz nekādu apliecinājumu vai garantiju par šajā dokumentā iekļautās informācijas pareizību vai pilnīgumu un neuzņemas nekādu atbildību par darbībām, kas veiktas, paļaujoties uz šajā dokumentā norādīto informāciju. Šajā dokumentā atspoguļotā informācija nav paredzēta komerciāliem nolūkiem un neveido neviena izcenojuma vai līguma daļu, ja vien to nav atļāvis uzņēmums Signify. Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. reģistrētas preču zīmes.

www.lighting.philips.com