

PHILIPS

120 W matēta
kvēlspuldze A67 E27

LED

6500 K

2000 lm

15 000 h



8718699764555



Spilgts LED apgaismojums ar izcilu gaismas kvalitāti

Pazīstama forma, kas jums patiks. Patērē par aptuveni 86 % mazāk enerģijas nekā tradicionālās spuldzes, pateicoties jaunākajai LED energotaupīgajai tehnoloģijai, un darbojas desmit reizes ilgāk.

Izvēlieties vienkāršu risinājumu veco spuldžu nomainībai

- Standarta kvēlspuldzēm līdzīga forma un izmērs

Izgaismojiet savas mājas, kā vēlaties

- Perfekts vispārīgam istabas apgaisojumam

Augstas kvalitātes LED apgaisojums kalpos gadiem ilgi

- Radīts jūsu acu komfortam

Izceltie produkti

Aizvieta standarta kvēlspuldzi



Šī ir standarta energotaupīga LED spuldze ar skaistas formas dizainu un ierastajiem izmēriem mūsdienīgam apgaismojumam. Perfekts, ilgtspējīgs aizstājējs tradicionālajām standarta kvēlspuldzēm.

Perfekti piemērots vispārīgajam apgaismojumam



Mūsdienīgs apgaismojums ar standarta Philips LED spuldzēm visaptverošam izgaismojumam, kas ir ideāli piemērots vispārīgajam telpu apgaismojumam.

Radīts jūsu acu komfortam



Ir viegli pamanīt, ka spēcīgs apgaismojums rada pārmērīgu slodzi acīm. Pārāk spilgts apgaismojums izraisa atspīdumu. Pārāk maigs apgaismojums izraisa mirgoņu. Tagad varat izbaudīt maigu, acīm tīkamu gaismu ar LED apgaismojumu un savās mājās radīt ideālu noskaņu.

Specifikācijas

Spuldzes raksturlielumi

- Paredzētais lietojums: Iekštelpas
- Lampas forma: Spuldze ar nevirzītu gaismu
- Ligzda: E27
- Darbojas ar reostatu: Nē
- Spuldzes apdare: Matēta
- Bulb Material: Glass

Spuldzes izmēri

- Augstums: 12,1 cm
- Platums: 7 cm

Izturība

- Ieslēgšanas ciklu skaits: 20 000
- Nominālais kalpošanas laiks: 15 000 stundas

Vide

- Disposal of the product: Beidzoties kalpošanas laikam (ekonomiskajam), izmetiet izstrādājumu saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Neizmetiet izstrādājumu kopā ar sadzīves atkritumiem. Pareizi utilizējot izstrādājumu, neradīsiet nelabvēlīgu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

Apgaismojuma raksturlielumi

- Krāsu atveidošanas indekss (CRI): 80
- Krāsu temperatūra: 6500 K
- Nominālā gaismas plūsma: 2000 lm
- Uzsilšanas laiks līdz 60% gaismas atdevei: 0.5
- Krāsas kods: 865 | CCT of 6500K
- Korelētā krāsu temperatūra: 6500 K
- Gaismas plūsma: 2 000 lm
- Stroboskopiska efekta vērtība (SVM): 0,4
- Gaismas efektivitāte (novērtējums) (nomin.): 153,00 lm/W

Dažādi

- Acu komforts: Jā
- LED Innovations: EyeComfort

Citi raksturlielumi

- Efektivitāte: 153 lm/W
- RoHS atbilstība: Jā

Iepakojuma informācija

- EAN: 8718699764555
- EOC: 871869976455500
- Produkta nosaukums: LED classic 120W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4

Strāvas padeve

- Jaudas koeficients (daļa): 0.51

Enerģijas patēriņš

- Jaudas koeficients: 0.51
- Spriegums: 220–240 V
- Jauda: 13 W
- Ekvivalentā kvēlspuldzes jauda: 120 W
- Enerģijas patēriņš: 13 W
- Energoefektivitātes marķējums (EEL): D

Produkta izmēri un svars

- Garums: 12,1 cm

Nominālās vērtības

- Aprēķinātais kalpošanas laiks: 15 000 stundas

Tehniskā specifikācija

- Frekvence: 50–60 Hz
- EPREL reģistrācijas numurs: 374904
- Plūsmas mērīšanas atsauce: Sphere
- Mirgojoša vērtība (PstLM): 1
- Line Frequency: 50 to 60 Hz
- Aptumšojams: Nē
- Vāka pamatne: E27

Iepakojuma izmēri un svars

- EAN/UPC – izstrādājums: 8718699764555
- Neto svars: 0,03 kg
- Bruto svars: 0,06 kg
- Augstums: 17,7 cm
- Garums: 7,5 cm
- Platums: 7,5 cm



Izlaides datums:
2025-03-28
Versija: 0.441

© 2025 Signify Holding. Visas tiesības aizsargātas. Signify nesniedz nekādu apliecinājumu vai garantiju par šajā dokumentā iekļautās informācijas pareizību vai pilnīgumu un neuzņemas nekādu atbildību par darbībām, kas veiktas, paļaujoties uz šajā dokumentā norādīto informāciju. Šajā dokumentā atspoguļotā informācija nav paredzēta komerciāliem nolūkiem un neveido neviena izcenojuma vai līguma daļu, ja vien to nav atļāvis uzņēmums Signify. Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. reģistrētas preču zīmes.

www.lighting.philips.com