

PHILIPS

200 W matēta
kvēlspuldze, A95 E27

LED

4000 K

3452 lm

15 000 h



8718699764654



Spilgts LED apgaismojums ar izcilu gaismas kvalitāti

Philips LED gaismas spuldzes nodrošina brīnišķīgu, siltu un baltu gaismu, neparasti ilgu kalpošanas laiku un ievērojamu enerģijas ietaupījumu. Ar vienkāršu un elegantu dizainu šī spuldze ir ideāls aizvietotājs standarta matētajām spuldzēm.

Augstas kvalitātes apgaisojums

- Radīts jūsu acu komfortam

Izvēlieties ilgtspējīgu risinājumu

- Ilgtspējīgas spuldzes — kalpo līdz 15 gadus ilgi

Vairāk nekā tikai apgaisojums

- Vienkārša LED ikdienas lietošanai

Izceltie produkti

Maigs un acīm patīkams LED apgaismojums



Nav noslēpums, ka spēcīgs apgaismojums noslogo acis. Pārāk spilgts apgaismojums var jūs apžilbināt. Pārāk maigā apgaismojumā var būt manāma mirgoņa. Taču tagad jūs varat maigi izgaismot savu pasauli ar acīm tīkamu LED apgaismojumu un savās mājās radīt ideālu noskaņu.

Nominālais vidējais kalpošanas laiks 15 000 stundas



Spuldžu kalpošanas laiks ir līdz 15 000 stundām, tāpēc jūs varat neraizēties par nepieciešamību bieži mainīt spuldzes un vairāk nekā 15 gadus baudīt ideālu apgaismojuma risinājumu.

Vienkārša LED ikdienas lietošanai



Philips LED spuldze ikdienas lietošanai pilnībā apmierina apgaismojuma pamatprasības. Par pieņemamu cenu šī LED spuldze nodrošina jauku apgaismojumu un uzticamu darbību.

Specifikācijas

Spuldzes raksturlielumi

- Paredzētais lietojums: Iekštelpas
- Lampas forma: Spuldze ar nevirzītu gaismu
- Ligzda: E27
- Stikla veids: Matēta
- Darbojas ar reostatu: Nē
- Spuldzes apdare: Matēta

Spuldzes izmēri

- Augstums: 16,5 cm
- Platums: 9,5 cm

Dizains un apdare

- Materiāls: Stikls

Izturība

- Ieslēgšanas ciklu skaits: 20 000
- Nominālais kalpošanas laiks: 15 000 stundas

Vide

- Disposal of the product: Beidzoties kalpošanas laikam (ekonomiskajam), izmetiet izstrādājumu saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Neizmetiet izstrādājumu kopā ar sadzīves atkritumiem. Pareizi utilizējot izstrādājumu, neradīsiet nelabvēlīgu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

Apgaismojuma raksturlielumi

- Krāsu atveidošanas indekss (CRI): 80
- Krāsu temperatūra: 4000 K
- Nominālā gaismas plūsma: 3452 lm
- Uzsilšanas laiks līdz 60% gaismas atdevei: 0.5
- Krāsas kods: 840 | CCT of 4000K
- Korelētā krāsu temperatūra: 4000 K
- Gaismas plūsma: 3 452 lm
- Stroboskopiska efekta vērtība (SVM): 0,4
- Gaismas efektivitāte (novērtējums) (nomin.): 150,00 lm/W

Dažādi

- Acu komforts: Jā
- LED Innovations: EyeComfort

Citi raksturlielumi

- Efektivitāte: 150 lm/W
- RoHS atbilstība: Jā

Iepakojuma informācija

- EAN: 8718699764654
- EOC: 871869976465400
- Produkta nosaukums: LED classic 200W A95 E27 CW FR ND 1PF/4

Strāvas padeve

- Jaudas koeficients (daļa): 0.51

Enerģijas patēriņš

- Jaudas koeficients: 0.51
- Spriegums: 220-240 V
- Jauda: 23 W
- Ekvivalentā kvēlspuldzes jauda: 200 W
- Enerģijas patēriņš: 23 W
- Energoefektivitātes marķējums (EEL): D

Produkta izmēri un svars

- Garums: 16,5 cm

Nominālās vērtības

- Aprēķinātais kalpošanas laiks: 15 000 stundas

Tehniskā specifikācija

- Frekvence: 50-60 Hz
- EPREL reģistrācijas numurs: 374909
- Plūsmas mērīšanas atsauce: Sphere
- Mirgojoša vērtība (PstLM): 1
- Line Frequency: 50 to 60 Hz
- Aptumšojams: Nē
- Vāka pamatne: E27

Iepakojuma izmēri un svars

- EAN/UPC – izstrādājums: 8718699764654
- Neto svars: 0,1 kg
- Bruto svars: 0,16 kg
- Augstums: 22,6 cm
- Garums: 10,2 cm
- Platums: 13 cm



Izlaides datums:
2024-12-20
Versija: 0.234

© 2024 Signify Holding. Visas tiesības aizsargātas. Signify nesniedz nekādu apliecinājumu vai garantiju par šajā dokumentā iekļautās informācijas pareizību vai pilnīgumu un neuzņemas nekādu atbildību par darbībām, kas veiktas, paļaujoties uz šajā dokumentā norādīto informāciju. Šajā dokumentā atspoguļotā informācija nav paredzēta komerciāliem nolūkiem un neveido neviena izcenojuma vai līguma daļu, ja vien to nav atļāvis uzņēmums Signify. Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. reģistrētas preču zīmes.

www.lighting.philips.com