

# PHILIPS

40 W spuldze A60  
E27

LED

4000 K

470 lm

15 000 h



8718699769826



## Spilgts LED apgaismojums ar izcilu gaismas kvalitāti

Philips LED spuldzes nodrošina vēsi baltu gaismu, neparasti ilgu kalpošanas laiku un ievērojamu enerģijas ietaupījumu. Ar vienkāršu un elegantu dizainu šī spuldze ir ideāls aizvietotājs matētajām standarta spuldzēm.

### Augstas kvalitātes apgaismojums

- Radīts jūsu acu komfortam

### Izvēlieties vienkāršu risinājumu veco spuldžu nomainīai

- Standarta kvēlspuldzēm līdzīga forma un izmērs

### Izvēlieties ilgtspējīgu risinājumu

- Ilgtspējīgas spuldzes — kalpo līdz 15 gadus ilgi

# Izceltie produkti

## Maigs un acīm patīkams LED apgaismojums



Nav noslēpums, ka spēcīgs apgaismojums noslogo acis. Pārāk spilgts apgaismojums var jūs apžilbināt. Pārāk maigā apgaismojumā var būt

manāma mirgoņa. Taču tagad jūs varat maigi izgaismot savu pasauli ar acīm tīkamu LED apgaismojumu un savās mājās radīt ideālu noskaņu.

### Aizvieto standarta kvēlspuldzi

Šī enerģiju taupošā LED spuldze ar pievilcīgu dizainu un ierastu formu ir ideāls ilgtspējīgs aizvietotājs standarta kvēlspuldzēm.

## Nominālais vidējais kalpošanas laiks 15 000 stundas



Spuldžu kalpošanas laiks ir līdz 15 000 stundām, tāpēc jūs varat neraizēties par nepieciešamību bieži mainīt spuldzes un vairāk nekā 15 gadus baudīt ideālu apgaismojuma risinājumu.

# Specifikācijas

### Spuldzes raksturlielumi

- Paredzētais lietojums: Iekštelpas
- Lampas forma: Spuldze ar nevirzītu gaismu
- Ligzda: E27
- Darbojas ar reostatu: Nē

### Spuldzes izmēri

- Augstums: 11 cm
- Platums: 6 cm

### Izturība

- Ieslēgšanas ciklu skaits: 50 000
- Nominālais kalpošanas laiks: 15 000 stundas

### Vide

- Disposal of the product: Beidzoties kalpošanas laikam (ekonomiskajam), izmetiet izstrādājumu saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Neizmetiet izstrādājumu kopā ar sadzīves atkritumiem. Pareizi utilizējot izstrādājumu, neradīsiet nelabvēlīgu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

### Apgaismojuma raksturlielumi

- Krāsu atveidošanas indekss (CRI): 80
- Krāsu temperatūra: 4000 K
- Nominālā gaismas plūsma: 470 lm
- Uzsilšanas laiks līdz 60% gaismas atdevei: Tūlītējs maksimāls izgaismojums
- Krāsas kods: 840 | CCT of 4000K

### Dažādi

- Acu komforts: Jā

### Citi raksturlielumi

- Efektivitāte: 94 lm/W

### Iepakojuma informācija

- EAN: 8718699769826
- EOC: 871869976982600
- Produkta nosaukums: LED 40W A60 E27 CW FR ND 1PF/10

### Enerģijas patēriņš

- Jaudas koeficients: 0.5
- Spriegums: 220-240 V
- Jauda: 5 W
- Ekvivalentā kvēlspuldzes jauda: 40 W
- Energoefektivitātes marķējums (EEL): F

#### Produkta izmēri un svars

- Garums: 11 cm

#### Tehniskā specifikācija

- Frekvence: 50–60 Hz
- EPREL reģistrācijas numurs: 391870
- Plūsmas mērīšanas atsauce: Sphere

#### Iepakojuma izmēri un svars

- EAN/UPC – izstrādājums:  
8718699769826
- Neto svars: 0,03 kg
- Bruto svars: 0,05 kg
- Augstums: 14,6 cm
- Garums: 6,5 cm
- Platums: 6,3 cm
- Materiāla numurs (12NC):  
929003603303



Izlaides datums:  
2024-09-09  
Versija: 0.323

© 2024 Signify Holding. Visas tiesības aizsargātas. Signify nesniedz nekādu apliecinājumu vai garantiju par šajā dokumentā iekļautās informācijas pareizību vai pilnīgumu un neuzņemas nekādu atbildību par darbībām, kas veiktas, paļaujoties uz šajā dokumentā norādīto informāciju. Šajā dokumentā atspoguļotā informācija nav paredzēta komerciāliem nolūkiem un neveido neviena izcenojuma vai līguma daļu, ja vien to nav atļāvis uzņēmums Signify. Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. reģistrētas preču zīmes.