

# PHILIPS

Spuldze 40;18;9W  
B35 E14

LED


2700/2500/2200K

470;180;90 lm

15 000 h



8718699772154



## Moderna LED spuldze mājai

Šī augstas klases LED spuldze ir lielisks vispārēja apgaismes risinājums telpām. Šī spuldze patērē mazāk enerģijas un tā ir retāk jānomaina, tomēr tās kvalitāte netiek ietekmēta — sāciet ietaupīt uzreiz kā to uzstādīsiet.

### Izgaismojiet savas mājas, kā vēlaties

- Perfekts risinājums dekoratīvajiem stiprinājumiem

### Vairāk nekā tikai apgaismojums

- Trīs gaismas iestatījumi

### Aptumšojama īpaši silti balta gaisma

- Vienkārša viedās Wi-Fi LED spuldzes lietošanas sākšana

# Izceltie produkti

## Perfekts risinājums dekoratīvajiem stiprinājumiem



Mūsdienīgs Philips LED svečveida spuldžu apgaismojums tādiem dekoratīvajiem stiprinājumiem kā

lustrām, griestu ventilatoriem, grimmētavas lampām un grīdas lampām.

### Trīs gaismas iestatījumi (SSDL)

Universāla maiņas spuldze. Izmantojot jau esošo slēdzi, tai var pārslēgt kādu no trim dienasgaismas spilgtuma līmeņiem.

## Vienkārša viedās Wi-Fi LED spuldzes lietošanas sākšana



Viedā apgaismojuma lietošana ir vienkārša! Ieskrūvējiet spuldzi, lejupielādējiet lietotni WiZ un izpildiet norādītās darbības — gatavs! Vai nepieciešama palīdzība? Izmantojiet lietotnē pieejamo tiešsaistes tērēšanas atbalsta funkciju.

# Specifikācijas

## Spuldzes raksturlielumi

- Paredzētais lietojums: Iekštelpas
- Lampas forma: Svečveida spuldze ar nevirzītu gaismu
- Ligzda: E14
- Stikla veids: Caurspīdīga
- Darbojas ar reostatu: Nē
- Spuldzes apdare: Caurspīdīga

## Spuldzes izmēri

- Augstums: 10,6 cm
- Platums: 3,6 cm

## Dizains un apdare

- Materiāls: Stikls

## Izturība

- Ieslēgšanas ciklu skaits: 20 000
- Nominālais kalpošanas laiks: 15 000 stundas

## Vide

- Disposal of the product: Beidzoties kalpošanas laikam (ekonomiskajam), izmetiet izstrādājumu saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Neizmetiet izstrādājumu kopā ar sadzīves atkritumiem. Pareizi utilizējot izstrādājumu, neradīsiet nelabvēlīgu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

## Apgaismojuma raksturlielumi

- Krāsu atveidošanas indekss (CRI): 80
- Krāsu temperatūra: 2700/2500/2200 K
- Nominālā gaismas plūsma: 470, 180, 90 lm
- Uzsilšanas laiks līdz 60% gaismas atdevei: 0.5
- Krāsas kods: 827/825/822 | CCT of 2700K/2500K/2200K
- Korelētā krāsu temperatūra: 2700, 2500, 2200 K
- Stroboskopiska efekta vērtība (SVM): 0,4
- Gaismas efektivitāte (novērtējums) (nomin.): 94,00 lm/W

### Dažādi

- Acu komforts: Jā
- LED Innovations: EyeComfort
- Papildu funkcijas: WarmGlow, SceneSwitch

### Citi raksturlielumi

- Efektivitāte: 94 lm/W
- RoHS atbilstība: Jā

### Iepakojuma informācija

- EAN: 8718699772154
- EOC: 871869977215400
- Produkta nosaukums: LEDClassic SSW 40W B35 E14 WW CLND 1SRT4

### Strāvas padeve

- Jaudas koeficients (daļa): 0.5

### Enerģijas patēriņš

- Jaudas koeficients: 0.5
- Spriegums: 220–240 V
- Jauda: 5 W
- Ekvivalentā kvēlspuldzes jauda: 40;18;9 W
- Enerģijas patēriņš: 1, 2,5, 5 W
- Energoefektivitātes marķējums (EEL): F

### Produkta izmēri un svars

- Garums: 10,6 cm

### Nominālās vērtības

- Aprēķinātais kalpošanas laiks: 15 000 stundas

### Tehniskā specifikācija

- Frekvence: 50–60 Hz
- EPREL reģistrācijas numurs: 739281
- Plūsmas mērīšanas atsauce: Sphere
- Mirgojoša vērtība (PstLM): 0,9
- Line Frequency: 50 to 60 Hz
- Aptumšojams: Nē
- Vāka pamatne: E14

### Iepakojuma izmēri un svars

- EAN/UPC – izstrādājums: 8718699772154
- Neto svars: 0,01 kg
- Bruto svars: 0,03 kg
- Augstums: 14,6 cm
- Garums: 4,6 cm
- Platums: 6,3 cm
- Materiāla numurs (12NC): 929001888855



Izlaides datums:  
2024-09-09  
Versija: 0.193

© 2024 Signify Holding. Visas tiesības aizsargātas. Signify nesniedz nekādu apliecinājumu vai garantiju par šajā dokumentā iekļautās informācijas pareizību vai pilnīgumu un neuzņemas nekādu atbildību par darbībām, kas veiktas, paļaujoties uz šajā dokumentā norādīto informāciju. Šajā dokumentā atspoguļotā informācija nav paredzēta komerciāliem nolūkiem un neveido neviena izcenojuma vai līguma daļu, ja vien to nav atļāvis uzņēmums Signify. Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. reģistrētas preču zīmes.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)