

PHILIPS

30 W reflektors R39
E14

LED

2700 k

150 lm

15 000 h



8718699773755



Ilgdarbīgs LED akcenta apgaismojums ar koncentrētu kūli

Šī virzītā LED lampa nodrošina koncentrētu kūli ar aptumšojamu, silti baltu gaismu, un tā ir lielisks aizvietotājs tradicionālajām reflektora lampām

Augstas kvalitātes apgaismojums

- Kvēlspuldzei līdzīga silti balta gaisma

Izceltie produkti

Kvēlspuldzei līdzīga silti balta



Šai spuldzei ir 2700 K krāsas temperatūra, kas rada siltu, mierpilnu noskaņu un ir perfekti piemērota, lai atslābinātos. Šī 2700 K gaisma ir ideāls risinājums mājokļa apgaismojumam.

Specifikācijas

Spuldzes raksturlielumi

- Paredzētais lietojums: Iekštelpas
- Lampas forma: Virzīts atstarotājs
- Ligzda: E14
- Stikla veids: Caurspīdīga
- Spuldzes apdare: Caurspīdīga
- Darbojas ar reostatu: Nē

Spuldzes izmēri

- Augstums: 6,5 cm
- Platums: 3,9 cm

Dizains un apdare

- Materiāls: Stikls

Izturība

- Ieslēgšanas ciklu skaits: 50 000
- Nominālais kalpošanas laiks: 15 000 stundas

Vide

- Disposal of the product: Beidzoties kalpošanas laikam (ekonomiskajam), izmetiet izstrādājumu saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Neizmetiet izstrādājumu kopā ar sadzīves atkritumiem. Pareizi utilizējot izstrādājumu, neradīsiet nelabvēlīgu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

Apgaismojuma raksturlielumi

- Gaismas krišanas leņķis: 36 °
- Krāsu atveidošanas indekss (CRI): 80
- Krāsu temperatūra: 2700 K
- Nominālā gaismas plūsma: 150 lm
- Uzsilšanas laiks līdz 60% gaismas atdevei: Tūlītējs maksimāls izgaismojums
- Krāsas kods: 827 | CCT of 2700K

Dažādi

- Acu komforts: Jā
- LED Innovations: EyeComfort

Citi raksturlielumi

- Efektivitāte: 83 lm/W

Iepakojuma informācija

- EAN: 8718699773755
- EOC: 871869977375500
- Produkta nosaukums: LED CLA 30W R39 E14 WW 36D RF ND SRT4

Enerģijas patēriņš

- Jaudas koeficients: 0.5
- Spriegums: 220-240 V
- Jauda: 1,8 W
- Ekvivalentā kvēlspuldzes jauda: 30 W
- Energoefektivitātes marķējums (EEL): F

Produkta izmēri un svars

- Garums: 6,5 cm

Nominālās vērtības

- Saistītā maksimālā intensitāte: 250 cd

Tehniskā specifikācija

- Frekvence: 50-60 Hz
- EPREL reģistrācijas numurs: 397586

Iepakojuma izmēri un svars

- EAN/UPC – izstrādājums:
8718699773755
- Neto svars: 0,03 kg
- Bruto svars: 0,05 kg
- Augstums: 12,7 cm
- Garums: 4,6 cm
- Platums: 6,3 cm
- Materiāla numurs (12NC):
929001890955



Izlaides datums:
2024-09-18
Versija: 0.186

© 2024 Signify Holding. Visas tiesības aizsargātas. Signify nesniedz nekādu apliecinājumu vai garantiju par šajā dokumentā iekļautās informācijas pareizību vai pilnīgumu un neuzņemas nekādu atbildību par darbībām, kas veiktas, paļaujoties uz šajā dokumentā norādīto informāciju. Šajā dokumentā atspoguļotā informācija nav paredzēta komerciāliem nolūkiem un neveido neviena izcenojuma vai līguma daļu, ja vien to nav atļāvis uzņēmums Signify. Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. reģistrētas preču zīmes.

www.lighting.philips.com