

# PHILIPS

100 W reflektors  
R80 E27

LED

2700 k

670 lm

15 000 h



8718699773878



## Ilgdarbīgs LED akcenta apgaismojums ar koncentrētu kūli

Šī virzītā LED lampa nodrošina koncentrētu kūli ar aptumšojamu, silti baltu gaismu, un tā ir lielisks aizvietotājs tradicionālajām reflektora lampām

### Augstas kvalitātes apgaismojums

- Kvēlspuldzei līdzīga silti balta gaisma

# Izceltie produkti

## Kvēlspuldzei līdzīga silti balta



Šai spuldzei ir 2700 K krāsas temperatūra, kas rada siltu, mierpilnu noskaņu un ir perfekti piemērota, lai atslābinātos. Šī 2700 K gaisma ir ideāls risinājums mājokļa apgaismojumam.

## Specifikācijas

### Spuldzes raksturlielumi

- Paredzētais lietojums: Iekštelpas
- Lampas forma: Virzīts atstarotājs
- Ligzda: E27
- Stikla veids: Caurspīdīga
- Spuldzes apdare: Caurspīdīga
- Darbojas ar reostatu: Nē

### Spuldzes izmēri

- Augstums: 11,2 cm
- Platums: 8 cm

### Dizains un apdare

- Materiāls: Stikls

### Izturība

- Ieslēgšanas ciklu skaits: 50 000
- Nominālais kalpošanas laiks: 15 000 stundas

### Vide

- Disposal of the product: Beidzoties kalpošanas laikam (ekonomiskajam), izmetiet izstrādājumu saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Neizmetiet izstrādājumu kopā ar sadzīves atkritumiem. Pareizi utilizējot izstrādājumu, neradīsiet nelabvēlīgu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

### Apgaismojuma raksturlielumi

- Gaismas krišanas leņķis: 36 °
- Krāsu atveidošanas indekss (CRI): 80
- Krāsu temperatūra: 2700 K
- Nominālā gaismas plūsma: 670 lm
- Uzsilšanas laiks līdz 60% gaismas atdevei: Tūlītējs maksimāls izgaismojums
- Krāsas kods: 827 | CCT of 2700K

### Dažādi

- Acu komforts: Jā
- LED Innovations: EyeComfort

### Citi raksturlielumi

- Efektivitāte: 83 lm/W

### Iepakojuma informācija

- EAN: 8718699773878
- EOC: 871869977387800
- Produkta nosaukums: LED CLA 100W R80 E27 WW 36D ND RF 1PF/4

### Enerģijas patēriņš

- Jaudas koeficients: 0.6
- Spriegums: 220-240 V
- Jauda: 8 W
- Ekvivalentā kvēlspuldzes jauda: 100 W
- Energoefektivitātes marķējums (EEL): F

### Produkta izmēri un svars

- Garums: 11,2 cm

#### Nominālās vērtības

- Saistītā maksimālā intensitāte: 1100 cd

#### Tehniskā specifikācija

- Frekvence: 50-60 Hz
- EPREL reģistrācijas numurs: 397593

#### Iepakojuma izmēri un svars

- EAN/UPC – izstrādājums: 8718699773878
- Neto svars: 0,14 kg
- Bruto svars: 0,22 kg
- Augstums: 18,2 cm
- Garums: 8,7 cm
- Platums: 13 cm



Izlaides datums:  
2024-12-01  
Versija: 0.174

© 2024 Signify Holding. Visas tiesības aizsargātas. Signify nesniedz nekādu apliecinājumu vai garantiju par šajā dokumentā iekļautās informācijas pareizību vai pilnīgumu un neuzņemas nekādu atbildību par darbībām, kas veiktas, paļaujoties uz šajā dokumentā norādīto informāciju. Šajā dokumentā atspoguļotā informācija nav paredzēta komerciāliem nolūkiem un neveido neviena izcenojuma vai līguma daļu, ja vien to nav atļāvis uzņēmums Signify. Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. reģistrētas preču zīmes.