

PHILIPS

35 W virziena
gaismeklis MR16 GU5.3

LED

2200–2700 K

345 lm

25 000 h

Aptumšošana



8718699773991



Pareizs apgaismojums padara katru brīdi īpašu

Philips LED WarmGlow lampas ir jaunums aptumšojamu LED gaismekļu tirgū, tās ļauj aptumšot gaismas līmeni, pārejot uz tradicionālo spuldžu siltajiem toniņiem. Varat viegli mainīt apgaismojumu no funkcionāla uz mājīgu un omulīgu.

Augstas kvalitātes apgaismojums

- Kvēlspuldzei līdzīga silti balta gaisma

Izceltie produkti

Kvēlspuldzei līdzīga silti balta

Šai spuldzei ir 2700 K krāsas temperatūra, kas rada siltu, mierpilnu

noskaņu un ir perfekti piemērota, lai atslābinātos. Tā ir lieliski piemērots risinājums mājokļa apgaismojumam.

Specifikācijas

Spuldzes raksturlielumi

- Paredzētais lietojums: Iekštelpas
- Lampas forma: Virzīts virziena gaismeklis
- Ligzda: GU5.3
- Stikla veids: Caurspīdīga
- Spuldzes apdare: Caurspīdīga
- Darbojas ar reostatu: Saderība tikai ar noteiktiem gaismmaiņiem

Spuldzes izmēri

- Augstums: 4,5 cm
- Platums: 5,1 cm

Dizains un apdare

- Materiāls: Stikls

Izturība

- Ieslēgšanas ciklu skaits: 50 000
- Nominālais kalpošanas laiks: 25 000 stundas

Vide

- Disposal of the product: Beidzoties kalpošanas laikam (ekonomiskajam), izmetiet izstrādājumu saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Neizmetiet izstrādājumu kopā ar sadzīves atkritumiem. Pareizi utilizējot izstrādājumu, neradīsiet nelabvēlīgu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

Apgaismojuma raksturlielumi

- Gaismas krišanas leņķis: 36 °
- Krāsu atveidošanas indekss (CRI): 80
- Krāsu temperatūra: 2200-2700 K
- Nominālā gaismas plūsma: 345 lm
- Uzsilšanas laiks līdz 60% gaismas atdevei: Tūlītējs maksimāls izgaismojums
- Krāsas kods: 822-827 | tunable warm white

Dažādi

- Acu komforts: Jā
- LED Innovations: EyeComfort
- Papildu funkcijas: Aptumšojams, WarmGlow

Citi raksturlielumi

- Efektivitāte: 69 lm/W

Iepakojuma informācija

- EAN: 8718699773991
- EOC: 871869977399100
- Produkta nosaukums: LED 35W GU5.3 WW 12V 36D WGD SRT4

Enerģijas patēriņš

- Jaudas koeficients: 0.7
- Spriegums: 12V AC electronic V
- Jauda: 5 W
- Ekvivalentā kvēlspuldzes jauda: 35 W
- Energoefektivitātes marķējums (EEL): G

Produkta izmēri un svars

- Garums: 4,45 cm

Nominālās vērtības

- Saistītā maksimālā intensitāte: 600 cd

Tehniskā specifikācija

- Frekvence: 50-60 Hz
- EPREL reģistrācijas numurs: 391900

Iepakojuma izmēri un svars

- EAN/UPC – izstrādājums: 8718699773991
- Neto svars: 0,05 kg
- Bruto svars: 0,07 kg
- Augstums: 12,7 cm
- Garums: 5,3 cm
- Platums: 6,3 cm
- Materiāla numurs (12NC): 929001904755



Izlaides datums:
2024-09-07
Versija: 0.180

© 2024 Signify Holding. Visas tiesības aizsargātas. Signify nesniedz nekādu apliecinājumu vai garantiju par šajā dokumentā iekļautās informācijas pareizību vai pilnīgumu un neuzņemas nekādu atbildību par darbībām, kas veiktas, paļaujoties uz šajā dokumentā norādīto informāciju. Šajā dokumentā atspoguļotā informācija nav paredzēta komerciāliem nolūkiem un neveido neviena izcenojuma vai līguma daļu, ja vien to nav atļāvis uzņēmums Signify. Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. reģistrētas preču zīmes.

www.lighting.philips.com