

PHILIPS

20 W virziena
gaismeklis MR11 GU4

LED

2700 k

184 lm

25 000 h



8718699774059



Izbaudiet silti baltu LED gaismu

Philips LED gaismas spuldzes nodrošina brīnišķīgu, siltu un baltu gaismu, neparasti ilgu kalpošanas laiku un ievērojamu enerģijas ietaupījumu. Ar vienkāršu un elegantu dizainu šī spuldze ir ideāls aizvietotājs standarta matētajām spuldzēm.

Izvēlieties ilgtspējīgu risinājumu

- Ilgtspējīgas spuldzes — kalpo līdz 15 gadus ilgi

Izgaismojiet savas mājas, kā vēlaties

- Perfekti piemērots virzītam apgaismojumam

Augstas kvalitātes LED apgaismojums kalpos gadiem ilgi

- Radīts jūsu acu komfortam

Izceltie produkti

**Nominālais vidējais kalpošanas laiks
15 000 stundas**



Spuldžu kalpošanas laiks ir līdz 15 000 stundām, tāpēc jūs varat neraizēties par nepieciešamību bieži mainīt spuldzes un vairāk nekā 15 gadus baudīt ideālu apgaismojuma risinājumu.

**Perfekti piemērots virzītam
apgaismojumam**



Šis LED prožektors ir mūsdienīgs apgaismojums ar gaismas izvadi ierasti platā leņķī (36 grādi), kas ir piemērots gan virzītam, gan vispārējam apgaismojumam. To var izmantot iebūvētos padziļinājumos un grozāmos gaismas ķermeņos, un tas ir ideāli piemērots virtuves un atsevišķu tās

zonu apgaismojumam, kā arī dzīvojamā istabu un ēdamistabu apgaismojumam.

Radīts jūsu acu komfortam



Nav noslēpums, ka spēcīgs apgaismojums noslogo acis. Pārāk spilgts apgaismojums var jūs apžilbināt. Pārāk maigā apgaismojumā var būt manāma mirgoņa. Taču tagad jūs varat maigi izgaismot savu pasauli ar acīm tīkamu LED apgaismojumu un savās mājās radīt ideālu noskaņu.

Specifikācijas

Spuldzes raksturlielumi

- Paredzētais lietojums: Iekštelpas
- Lampas forma: Virzīts virziens gaismeklis
- Ligzda: GU4
- Stikla veids: Caurspīdīga
- Spuldzes apdare: Caurspīdīga
- Darbojas ar reostatu: Nē

Spuldzes izmēri

- Augstums: 4 cm
- Platums: 3,6 cm

Dizains un apdare

- Materiāls: Stikls

Izturība

- Ieslēgšanas ciklu skaits: 50 000
- Nominālais kalpošanas laiks: 25 000 stundas

Vide

- Disposal of the product: Beidzoties kalpošanas laikam (ekonomiskajam), izmetiet izstrādājumu saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Neizmetiet izstrādājumu kopā ar sadzīves atkritumiem. Pareizi utilizējot izstrādājumu, neradīsiet nelabvēlīgu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

Apgaismojuma raksturlielumi

- Gaismas krišanas leņķis: 36 °
- Krāsu atveidošanas indekss (CRI): 80
- Krāsu temperatūra: 2700 K
- Nominālā gaismas plūsma: 184 lm
- Uzsilšanas laiks līdz 60% gaismas atdevei: Tūlītējs maksimāls izgaismojums
- Krāsas kods: 827 | CCT of 2700K

Dažādi

- Acu komforts: Jā
- LED Innovations: EyeComfort

Citi raksturlielumi

- Efektivitāte: 80 lm/W

Iepakojuma informācija

- EAN: 8718699774059
- EOC: 871869977405900
- Produkta nosaukums: LEDClassic 20W MR11 GU4 WW ND SRT6

Enerģijas patēriņš

- Jaudas koeficients: 0.6
- Spriegums: 12V AC electronic V
- Jauda: 2,3 W
- Ekvivalentā kvēlspuldzes jauda: 20 W
- Energoefektivitātes marķējums (EEL): F

Produkta izmēri un svars

- Garums: 3,95 cm

Nominālās vērtības

- Saistītā maksimālā intensitāte: 400 cd

Tehniskā specifikācija

- Frekvence: 50 Hz
- EPREL reģistrācijas numurs: 391909

Iepakojuma izmēri un svars

- EAN/UPC – izstrādājums: 8718699774059
- Neto svars: 0,02 kg
- Bruto svars: 0,03 kg
- Augstums: 12,7 cm
- Garums: 3,6 cm
- Platums: 6,3 cm
- Materiāla numurs (12NC): 929002066455



Izlaides datums:
2024-09-18
Versija: 0.343

© 2024 Signify Holding. Visas tiesības aizsargātas. Signify nesniedz nekādu apliecinājumu vai garantiju par šajā dokumentā iekļautās informācijas pareizību vai pilnīgumu un neuzņemas nekādu atbildību par darbībām, kas veiktas, paļaujoties uz šajā dokumentā norādīto informāciju. Šajā dokumentā atspoguļotā informācija nav paredzēta komerciāliem nolūkiem un neveido neviena izcenojuma vai līguma daļu, ja vien to nav atļāvis uzņēmums Signify. Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. reģistrētas preču zīmes.

www.lighting.philips.com