

PHILIPS

Capsule 60 W
Capsule G9

LED

2700 k

570 lm

15 000 h



8718699774073



Silta, balta gaisma ar izcilu kvalitāti

Philips LED prožektorī ir perfekti piemēroti jūsu apgaismojuma pamatprasībām: tiem ir silta, halogēnām spuldzēm raksturīga gaisma un darbība, ko varētu sagaidīt no LED tehnoloģijas.

Augstas kvalitātes apgaismojums

- Kvēlspuldzei līdzīga silta balta gaisma

Izvēlieties vienkāršu risinājumu veco spuldžu nomainīšanai

- Halogēna kapsulām līdzīga forma un izmērs

Izvēlieties ilgtspējīgu risinājumu

- Ilgtspējīgas spuldzes – kalpo līdz 15 gadiem ilgi
- Samazina izmaksas, saudzē dabas resursus

Izceltie produkti

Kvēlspuldzei līdzīga silti balta



Šai spuldzei ir 2700 K krāsas temperatūra, kas rada siltu, mierpilnu noskaņu un ir perfekti piemērota, lai atslābinātos. Šī 2700 K gaisma ir ideāls risinājums mājokļa apgaismojumam.

Aizvieto halogēna kapsulas



Šī LED kapsula ar skaistas formas dizainu un ierastiem izmēriem ir moderns apgaismojuma risinājums. Perfekts, ilgtspējīgs aizstājējs tradicionālajām halogēna kapsulām.

Ietaupa līdz pat 90 % enerģijas

Salīdzinot ar standarta spuldzēm, LED tehnoloģija ietaupa līdz 90 % enerģijas. Tādēļ tā ir izdevīga un gadu no gada ietaupa jums naudu. Tā palīdz arī saudzēt apkārtējo vidi.

Nominālais vidējais kalpošanas laiks 15 000 stundas



Spuldžu kalpošanas laiks ir līdz 15 000 stundām, tāpēc jūs varat neraizēties par nepieciešamību bieži mainīt spuldzes un vairāk nekā 15 gadus baudīt ideālu apgaismojuma risinājumu.

Specifikācijas

Spuldzes raksturlielumi

- Paredzētais lietojums: Iekštelpas
- Lampas forma: Nevirzīta kapsulas spuldze
- Ligzda: G9
- Stikla veids: Caurspīdīga
- Spuldzes apdare: Caurspīdīga
- Darbojas ar reostatu: Nē

Spuldzes izmēri

- Augstums: 6 cm
- Platums: 1,9 cm

Dizains un apdare

- Materiāls: Plastmasa

Izturība

- Ieslēgšanas ciklu skaits: 50 000
- Nominālais kalpošanas laiks: 15 000 stundas

Vide

- Disposal of the product: Beidzoties kalpošanas laikam (ekonomiskajam), izmetiet izstrādājumu saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Neizmetiet izstrādājumu kopā ar sadzīves atkritumiem. Pareizi utilizējot izstrādājumu, neradīsiet nelabvēlīgu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

Apgaismojuma raksturlielumi

- Krāsu atveidošanas indekss (CRI): 80
- Krāsu temperatūra: 2700 K
- Nominālā gaismas plūsma: 570 lm
- Uzsilšanas laiks līdz 60% gaismas atdevei: Tūlītējs maksimāls izgaismojums
- Krāsas kods: 827 | CCT of 2700K

Dažādi

- Acu komforts: Nē

Citi raksturlielumi

- Efektivitāte: 118 lm/W

Iepakojuma informācija

- EAN: 8718699774073
- EOC: 871869977407300
- Produkta nosaukums: LED 60W G9 WW ND SRT6

Enerģijas patēriņš

- Jaudas koeficients: 0.4
- Spriegums: 220-240 V
- Jauda: 4,8 W
- Ekvivalentā kvēlspuldzes jauda: 60 W
- Energoefektivitātes marķējums (EEL): E

Produkta izmēri un svars

- Garums: 6 cm

Tehniskā specifikācija

- Frekvence: 50-60 Hz
- EPREL reģistrācijas numurs: 397599

Iepakojuma izmēri un svars

- EAN/UPC – izstrādājums: 8718699774073
- Neto svars: 0,01 kg
- Bruto svars: 0,02 kg
- Augstums: 12,7 cm
- Garums: 2,5 cm
- Platums: 6,3 cm
- Materiāla numurs (12NC): 929002055103



Izlaides datums:
2024-09-18
Versija: 0.256

© 2024 Signify Holding. Visas tiesības aizsargātas. Signify nesniedz nekādu apliecinājumu vai garantiju par šajā dokumentā iekļautās informācijas pareizību vai pilnīgumu un neuzņemas nekādu atbildību par darbībām, kas veiktas, paļaujoties uz šajā dokumentā norādīto informāciju. Šajā dokumentā atspoguļotā informācija nav paredzēta komerciāliem nolūkiem un neveido neviena izcenojuma vai līguma daļu, ja vien to nav atļāvis uzņēmums Signify. Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. reģistrētas preču zīmes.