

PHILIPS

80 W virziena
gaismeklis PAR16 GU10

LED

2200–2700 K

575 lm

25 000 h

Aptumšošana



8718699774097



Pareizs apgaismojums padara katru brīdi īpašu

Philips LED WarmGlow lampas ir jaunums aptumšojamu LED gaismekļu tirgū, tās ļauj aptumšot gaismas līmeni, pārejot uz tradicionālo spuldžu siltajiem toņiem. Varat viegli mainīt apgaismojumu no funkcionāla uz mājīgu un omulīgu.

Augstas kvalitātes apgaismojums

- Kvēlspuldzei līdzīga silti balta gaisma

Vairāk nekā tikai apgaismojums

- Darbojas ar reostatu

Izceltie produkti

Kvēlspuldzei līdzīga silti balta

Šai spuldzei ir 2700 K krāsas temperatūra, kas rada siltu, mierpilnu noskaņu un ir perfekti piemērota, lai atslābinātos. Tā ir lieliski piemērots risinājums mājokļa apgaismojumam.

Darbojas ar reostatu

Šo spuldzi var izmantot ar gandrīz visiem reostatiem, lai radītu vēlamo apgaismojumu ar pakāpenisku aptumšojumu līdz 10% no maksimālā gaismas līmeņa. Lūdzu, pārbaudiet aptumšojuma saderības tabulu, lai

pārliecinātos, ka jūsu reostatu var izmantot ar šo spuldzi.

Specifikācijas

Spuldzes raksturlielumi

- Paredzētais lietojums: Iekštelpas
- Lampas forma: Virzīts atstarotājs
- Ligzda: GU10
- Spuldzes apdare: Caurspīdīga
- Darbojas ar reostatu: Saderība tikai ar noteiktiem gaismmaiņiem
- Bulb Material: Glass

Spuldzes izmēri

- Augstums: 5,6 cm
- Platums: 5 cm

Izturība

- Ieslēgšanas ciklu skaits: 50 000
- Nominālais kalpošanas laiks: 25 000 stundas

Vide

- Disposal of the product: Beidzoties kalpošanas laikam (ekonomiskajam), izmetiet izstrādājumu saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Neizmetiet izstrādājumu kopā ar sadzīves atkritumiem. Pareizi utilizējot izstrādājumu, neradīsiet nelabvēlīgu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

Apgaismojuma raksturlielumi

- Gaismas krišanas leņķis: 36 °
- Krāsu atveidošanas indekss (CRI): 90
- Krāsu temperatūra: 2200-2700 K
- Nominālā gaismas plūsma: 575 lm
- Uzsilšanas laiks līdz 60% gaismas atdevei: Tūlītējs maksimāls izgaismojums
- Krāsas kods: 922-927 | CCT of 2200K-2700K

Dažādi

- Acu komforts: Jā
- LED Innovations: EyeComfort
- Papildu funkcijas: Aptumšojams, WarmGlow

Citi raksturlielumi

- Efektivitāte: 92 lm/W

Iepakojuma informācija

- EAN: 8718699774097
- EOC: 871869977409700
- Produkta nosaukums: LED CLA 80W GU10 CRI90 WW 36D WGD SRT4

Enerģijas patēriņš

- Jaudas koeficients: 0.88
- Spriegums: 220-240 V
- Jauda: 6,2 W
- Ekvivalentā kvēlspuldzes jauda: 80 W
- Energoefektivitātes marķējums (EEL): F

Produkta izmēri un svars

- Garums: 5,6 cm

Nominālās vērtības

- Saistītā maksimālā intensitāte: 950 cd

Tehniskā specifikācija

- Frekvence: 50-60 Hz
- EPREL reģistrācijas numurs: 387456

8718699774097

Iepakojuma izmēri un svars

- EAN/UPC – izstrādājums:
8718699774097
- Neto svars: 0,05 kg

- Bruto svars: 0,07 kg
- Augstums: 12,7 cm
- Garums: 5,3 cm
- Platums: 6,3 cm



Izlaides datums:
2025-04-02
Versija: 0.247

© 2025 Signify Holding. Visas tiesības aizsargātas. Signify nesniedz nekādu apliecinājumu vai garantiju par šajā dokumentā iekļautās informācijas pareizību vai pilnīgumu un neuzņemas nekādu atbildību par darbībām, kas veiktas, paļaujoties uz šajā dokumentā norādīto informāciju. Šajā dokumentā atspoguļotā informācija nav paredzēta komerciāliem nolūkiem un neveido neviena izcenojuma vai līguma daļu, ja vien to nav atļāvis uzņēmums Signify. Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. registrētas preču zīmes.

www.lighting.philips.com