

# PHILIPS

50 W virziena  
gaismeklis PAR16 GU10

LED

2200–2700 K

345 lm

15 000 h

Aptumšošana



8718699774233



## Jo vairāk aptumšojat, jo siltāka ir gaisma.

Philips WarmGlow LED spuldzes ļauj aptumšot ikdienas apgaismojumu, radot pieklusinātus tradicionālām spuldzēm raksturīgus toņus. Jo vairāk aptumšojat, jo siltāka gaisma. Tādējādi tās atšķiras no standarta aptumšojamām LED spuldzēm, kuras aptumšošanas laikā vienkārši kļūst mazāk spilgtas. WarmGlow spuldzes tagad ir uzlabotas ar krāsu atveidošanas indeksu 90, kas ir līdzvērtīgs dabiskai gaismai, palīdzot jums izgaismot mājokli tā patiesajās krāsās. Omulīgs vakars dīvanā vai vēlme pēc spilgta dienas sākuma – Philips WarmGlow LED spuldzes izstaro jūsu vajadzībām piemērotāko gaismu.

### Augstas kvalitātes apgaismojums

- Kvēlspuldzei līdzīga silti balta gaisma

### Izvēlieties ilgtspējīgu risinājumu

- Ilgtspējīgas spuldzes — kalpo līdz 15 gadus ilgi

### Izgaismojiet savas mājas, kā vēlaties

- Perfekti piemērots virzītam apgaismojumam

### Vairāk nekā tikai apgaismojums

- Aptumšojama līdz siltam mirdzumam

# Izceltie produkti

## Kvēlspuldzei līdzīga silti balta

Šai spuldzei ir 2700 K krāsas temperatūra, kas rada siltu, mierpilnu noskaņu un ir perfekti piemērota, lai atslābinātos. Tā ir lieliski piemērots risinājums mājokļa apgaismojumam.

**Nominālais vidējais kalpošanas laiks  
15 000 stundas**



Spuldžu kalpošanas laiks ir līdz 15 000 stundām, tāpēc jūs varat neraizēties par nepieciešamību bieži mainīt spuldzes un vairāk nekā 15 gadus baudīt ideālu apgaismojuma risinājumu.

## Perfekti piemērots virzītam apgaismojumam



Šis LED prožektors ir mūsdienīgs apgaismojums ar gaismas izvadi ierasti platā leņķī (36 grādi), kas ir piemērots gan virzītam, gan vispārējam apgaismojumam. To var izmantot iebūvētos padziļinājumos un grozāmos gaismas ķermeņos, un tas ir ideāli piemērots virtuves un atsevišķu tās zonu apgaismojumam, kā arī dzīvojamo istabu un ēdamistabu apgaismojumam.

## Aptumšojama līdz siltam mirdzumam

Izmantojot šo aptumšojamo spuldzi, varat aptumšot apgaismojumu no 2200 K siltas gaismas līdz 2700 K gaismai. Jo lielāks ir aptumšošanas apmērs, jo siltāka gaisma.

# Specifikācijas

## Spuldzes raksturlielumi

- Paredzētais lietojums: Iekštelpas
- Lampas forma: Virzīts atstarotājs
- Līdzda: GU10
- Stikla veids: Caurspīdīga
- Spuldzes apdare: Caurspīdīga
- Darbojas ar reostatu: Saderība tikai ar noteiktiem gaismmaiņiem

## Spuldzes izmēri

- Augstums: 5,4 cm
- Platums: 5 cm

## Dizains un apdare

- Materiāls: Stikls

## Izturība

- Ieslēgšanas ciklu skaits: 50 000
- Nominālais kalpošanas laiks: 15 000 stundas

## Vide

- Disposal of the product: Beidzoties kalpošanas laikam (ekonomiskajam), izmetiet izstrādājumu saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Neizmetiet izstrādājumu kopā ar sadzīves atkritumiem. Pareizi utilizējot izstrādājumu, neradīsiet nelabvēlīgu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

## Apgaismojuma raksturlielumi

- Gaismas krišanas leņķis: 36 °
- Krāsu atveidošanas indekss (CRI): 90
- Krāsu temperatūra: 2200–2700 K
- Nominālā gaismas plūsma: 345 lm
- Uzsilšanas laiks līdz 60% gaismas atdevei: Tūlītējs maksimāls izgaismojums
- Krāsas kods: 922–927 | CCT of 2200K–2700K

**Dažādi**

- Acu komforts: Jā
- LED Innovations: EyeComfort
- Papildu funkcijas: Aptumšojams, WarmGlow

**Citi raksturlielumi**

- Efektivitāte: 90 lm/W

**Iepakojuma informācija**

- EAN: 8718699774233
- EOC: 871869977423300
- Produkta nosaukums: LED CLA 50W GU10 C90 WW 36D WGD SRT4

**Enerģijas patēriņš**

- Jaudas koeficients: 0.84
- Spriegums: 220-240 V
- Jauda: 3,8 W
- Ekvivalentā kvēlspuldzes jauda: 50 W
- Energoefektivitātes marķējums (EEL): F

**Produkta izmēri un svars**

- Garums: 5,4 cm

**Nominālās vērtības**

- Saistītā maksimālā intensitāte: 700 cd

**Tehniskā specifikācija**

- Frekvence: 50-60 Hz
- EPREL reģistrācijas numurs: 387455

**Iepakojuma izmēri un svars [LED CLA 50W GU10 C90 WW 36D RF WGD1PF12]**

- EAN/UPC – izstrādājums: 8718699774233
- Neto svars: 0,05 kg
- Bruto svars: 0,07 kg
- Augstums: 12,7 cm
- Garums: 5,3 cm
- Platums: 6,3 cm
- Materiāla numurs (12NC): 929002065750

**Iepakojuma izmēri un svars [LED CLA 50W GU10 C90 WW 36D WGD SRT4]**

- EAN/UPC – izstrādājums: 8718699774233
- Neto svars: 0,05 kg
- Bruto svars: 0,07 kg
- Augstums: 12,7 cm
- Garums: 5,3 cm
- Platums: 6,3 cm
- Materiāla numurs (12NC): 929002065703



Izlaides datums:  
2024-09-19  
Versija: 0.225

© 2024 Signify Holding. Visas tiesības aizsargātas. Signify nesniedz nekādu apliecinājumu vai garantiju par šajā dokumentā iekļautās informācijas pareizību vai pilnīgumu un neuzņemas nekādu atbildību par darbībām, kas veiktas, paļaujoties uz šajā dokumentā norādīto informāciju. Šajā dokumentā atspoguļotā informācija nav paredzēta komerciāliem nolūkiem un neveido neviena izcenojuma vai līguma daļu, ja vien to nav atļāvis uzņēmums Signify. Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. reģistrētas preču zīmes.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)