

PHILIPS

80 W virziena
gaismeklis PAR16 GU10

LED

4000 K

575 lm

25 000 h

Aptumšošana



8718699775834



Gaisma, kas parāda jūsu mājas patiesajās krāsās.

Ieraugiet savu māju patiesajās krāsās ar Philips CRI90 LED lampām un pārpludiniet istabas ar dabisko gaismu. Lampas ar krāsu atveides indeksu (CRI), kas tuvāks 100, ir salīdzināmas ar dabisko apgaismojumu, un tas ļauj redzēt mājas iekārtojumu un aprīkojumu tā, kā vienmēr vēlējāties. Nesamierinieties ar gaismām, kas nepareizi attēlo krāsas — ieraugiet savu māju tās patiesajās krāsās ar Philips CRI90.

Augstas kvalitātes apgaismojums

- Informācija par gaismu

Izceltie produkti

Informācija par gaismu



Krāsas temperatūra: gaismai var būt dažāda krāsas temperatūra, ko norāda kelvinos (K). Spuldzes ar zemāku kelvinu vērtību rada siltu, mierīgāku gaismu, bet spuldzes ar augstāku kelvinu vērtību rada vēsu, enerģiskāku apgaismojumu. CRI: krāsu renderēšanas indekss (CRI) tiek izmantots, lai aprakstītu gaismas avota

ietekmi uz krāsu. Dabiskai saules gaismai CRI ir 100. Philips LED spuldžu CRI vienmēr pārsniedz 80, tāpēc krāsas tiek parādītas īstas un dabiskas.

Specifikācijas

Spuldzes raksturlielumi

- Paredzētais lietojums: Iekštelpas
- Lampas forma: Virzīts atstarotājs
- Līdzda: GU10
- Darbojas ar reostatu: Jā

Spuldzes izmēri

- Augstums: 5,4 cm
- Platums: 5 cm

Izturība

- Ieslēgšanas ciklu skaits: 50 000
- Nominālais kalpošanas laiks: 25 000 stundas

Vide

- Disposal of the product: Beidzoties kalpošanas laikam (ekonomiskajam), izmetiet izstrādājumu saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Neizmetiet izstrādājumu kopā ar sadzīves atkritumiem. Pareizi utilizējot izstrādājumu, neradīsiet nelabvēlīgu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

Apgaismojuma raksturlielumi

- Gaismas krišanas leņķis: 36 °
- Krāsu atveidošanas indekss (CRI): 90
- Krāsu temperatūra: 4000 K
- Nominālā gaismas plūsma: 575 lm
- Uzsilšanas laiks līdz 60% gaismas atdevei: Tūlītējs maksimāls izgaismojums
- Krāsas kods: 940 | CCT of 4000K

Dažādi

- Acu komforts: Jā

Citi raksturlielumi

- Efektivitāte: 92 lm/W

Iepakojuma informācija

- EAN: 8718699775834
- EOC: 871869977583402
- Produkta nosaukums: LEDClassic 80W GU10 C90 CW 36D D PF SRT4

Enerģijas patēriņš

- Jaudas koeficients: 0.88
- Spriegums: 220–240 V
- Jauda: 6,2 W
- Ekvivalentā kvēlspuldzes jauda: 80 W
- Energoefektivitātes marķējums (EEL): F

Produkta izmēri un svars

- Garums: 5,4 cm

Nominālās vērtības

- Saistītā maksimālā intensitāte: 850 cd

Tehniskā specifikācija

- Frekvence: 50–60 Hz
- EPREL reģistrācijas numurs: 391908

Iepakojuma izmēri un svars

- EAN/UPC – izstrādājums: 8718699775834
- Neto svars: 0,07 kg
- Bruto svars: 0,09 kg
- Augstums: 12,7 cm
- Garums: 5,3 cm
- Platums: 6,3 cm
- Materiāla numurs (12NC): 929002066061



Izlaides datums:
2024-09-19
Versija: 0.277

© 2024 Signify Holding. Visas tiesības aizsargātas. Signify nesniedz nekādu apliecinājumu vai garantiju par šajā dokumentā iekļautās informācijas pareizību vai pilnīgumu un neuzņemas nekādu atbildību par darbībām, kas veiktas, paļaujoties uz šajā dokumentā norādīto informāciju. Šajā dokumentā atspoguļotā informācija nav paredzēta komerciāliem nolūkiem un neveido neviena izcenojuma vai līguma daļu, ja vien to nav atļāvis uzņēmums Signify. Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. reģistrētas preču zīmes.

www.lighting.philips.com