

PHILIPS

Virziena gaismeklis
150 W R7S

LED

4000 K


2460 lm

15 000 h

Aptumšošana



8718699775896



Aptumšojams lineārs LED gaismeklis ar 300 grādu leņķa kūli

Šī inovatīvā lineārā LED lampa ir perfekts aizstājējs halogēna R7S lampām, ievērojami apsteidzot tās energoefektivitātē.

Augstas kvalitātes apgaismojums

- Vēsa, balta gaisma

Izvēlieties vienkāršu risinājumu veco spuldžu nomaīņai

- Halogēna prožektoram līdzīga forma un izmērs
- Lineārajai halogēnspludzei līdzīga forma un izmērs

Izceltie produkti

Vēsa, balta gaisma



Šai spuldzei ir 4000 K krāsas temperatūra, kas nodrošina īpaši vēsu, svaigu un dzidru gaismu.

Aizvieto halogēna reflektoru



Šī LED kapsula ar skaistas formas dizainu un ierastiem izmēriem ir mūsdienīgs apgaismojuma risinājums. Perfekts, ilgtspējīgs aizstājējs tradicionālajiem halogēna prožektoriem.

Aizstāj lineāro halogēnspuldzi



Šī standarta LED lineārā spuldze ar skaistas formas dizainu un ierastajiem izmēriem ir mūsdienīgs apgaismojuma risinājums. Perfekts, ilgtspējīgs aizstājējs tradicionālajām lineārajām halogēnspuldzēm.

Specifikācijas

Spuldzes raksturlielumi

- Paredzētais lietojums: Iekštelpas
- Lampas forma: Nevirzīts atstarotājs
- Ligzda: R7s
- Stikla veids: Caurspīdīga
- Spuldzes apdare: Caurspīdīga
- Darbojas ar reostatu: Jā

Spuldzes izmēri

- Augstums: 11,8 cm
- Platums: 4,2 cm

Dizains un apdare

- Materiāls: Plastmasa

Izturība

- Ieslēgšanas ciklu skaits: 50 000
- Nominālais kalpošanas laiks: 15 000 stundas

Vide

- Disposal of the product: Beidzoties kalpošanas laikam (ekonomiskajam), izmetiet izstrādājumu saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Neizmetiet izstrādājumu kopā ar sadzīves atkritumiem. Pareizi utilizējot izstrādājumu, neradīsiet nelabvēlīgu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

Apgaismojuma raksturlielumi

- Krāsu atveidošanas indekss (CRI): 80
- Krāsu temperatūra: 4000 K
- Nominālā gaismas plūsma: 2460 lm
- Uzsilšanas laiks līdz 60% gaismas atdevei: Tūlītējs maksimāls izgaismojums
- Krāsas kods: 840 | CCT of 4000K

Dažādi

- Acu komforts: Nē
- Papildu funkcijas: Aptumšojams

Citi raksturlielumi

- Efektivitāte: 140 lm/W

Iepakojuma informācija

- EAN: 8718699775896
- EOC: 871869977589601
- Produkta nosaukums: LED 150W R7S 118mm CW D 1PF SRT4

Enerģijas patēriņš

- Jaudas koeficients: 0.9
- Spriegums: 220-240 V
- Jauda: 17,5 W
- Ekvivalentā kvēlspuldzes jauda: 150 W
- Energoefektivitātes marķējums (EEL): D

Produkta izmēri un svars

- Garums: 11,8 cm

Tehniskā specifikācija

- Frekvence: 50-60 Hz
- EPREL reģistrācijas numurs: 397598

Iepakojuma izmēri un svars

- EAN/UPC – izstrādājums:
8718699775896
- Neto svars: 0,14 kg
- Bruto svars: 0,17 kg
- Augstums: 14,6 cm
- Garums: 3 cm
- Platums: 6,3 cm
- Materiāla numurs (12NC):
929002016761



Izlaides datums:
2024-09-19
Versija: 0.184

© 2024 Signify Holding. Visas tiesības aizsargātas. Signify nesniedz nekādu apliecinājumu vai garantiju par šajā dokumentā iekļautās informācijas pareizību vai pilnīgumu un neuzņemas nekādu atbildību par darbībām, kas veiktas, paļaujoties uz šajā dokumentā norādīto informāciju. Šajā dokumentā atspoguļotā informācija nav paredzēta komerciāliem nolūkiem un neveido neviena izcenojuma vai līguma daļu, ja vien to nav atļāvis uzņēmums Signify. Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. reģistrētas preču zīmes.

www.lighting.philips.com