

PHILIPS

35 W virziena
gaismeklis MR11 GU10

LED

2700 k

240 lm

25 000 h



8718699775919



Silta, balta gaisma ar izcilu kvalitāti

Philips LED prožektoru ir perfekti piemēroti jūsu apgaismojuma pamatprasībām: tiem ir silta, halogēnam spuldzēm raksturīga gaisma un darbība, ko varētu sagaidīt no LED tehnoloģijas.

Augstas kvalitātes apgaismojums

- Kvēlspuldzei līdzīga silti balta gaisma

Izvēlieties vienkāršu risinājumu veco spuldžu nomainīšanai

- Halogēnspuldzei ar reflektoru līdzīga forma un izmērs

Augstas kvalitātes LED apgaismojums kalpos gadiem ilgi

- Radīts jūsu acu komfortam

Izceltie produkti

Kvēlspuldzei līdzīga silti balta gaisma



Šai spuldzei ir 2700 K krāsas temperatūra, kas rada siltu, mierpilnu noskaņu un ir perfekti piemērota, lai atslābinātos. Šī 2700 K gaisma ir ideāls risinājums mājas apgaismojumam.

Aizstāj halogēna prožektoru



Šis LED reflektors ar skaistas formas dizainu un ierastajiem izmēriem ir mūsdienīgs apgaismojuma risinājums. Perfekts, ilgtspējīgs aizstājējs tradicionālajai halogēnspuldzei ar reflektoru.

Radīts jūsu acu komfortam



Ir viegli pamanīt, ka spēcīgs apgaismojums rada pārmērīgu slodzi acīm. Pārāk spilgts apgaismojums izraisa atspīdumu. Pārāk maigs apgaismojums izraisa mirgoņu. Tagad varat izbaudīt maigu, acīm tīkamu gaismu ar LED apgaismojumu un savās mājās radīt ideālu noskaņu.

Specifikācijas

Spuldzes raksturlielumi

- Paredzētais lietojums: Iekštelpas
- Lampas forma: Virzīts virziens gaismeklis
- Ligzda: GU10
- Darbojas ar reostatu: Nē
- Spuldzes apdare: Caurspīdīga

Spuldzes izmēri

- Augstums: 5 cm
- Platums: 3,6 cm

Izturība

- Ieslēgšanas ciklu skaits: 50 000
- Nominālais kalpošanas laiks: 25 000 stundas

Vide

- Disposal of the product: Beidzoties kalpošanas laikam (ekonomiskajam), izmetiet izstrādājumu saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Neizmetiet izstrādājumu kopā ar sadzīves atkritumiem. Pareizi utilizējot izstrādājumu, neradīsiet nelabvēlīgu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

Apgaismojuma raksturlielumi

- Gaismas krišanas leņķis: 36 °
- Krāsu atveidošanas indekss (CRI): 80
- Krāsu temperatūra: 2700 K
- Nominālā gaismas plūsma: 240 lm
- Uzsilšanas laiks līdz 60% gaismas atdevei: 0.5
- Krāsas kods: 827 | CCT of 2700K
- Korelētā krāsu temperatūra: 2700 K
- Gaismas plūsma: 240 lm
- Stroboskopiska efekta vērtība (SVM): 0,4
- Gaismas efektivitāte (novērtējums) (nomin.): 68 lm/W

Dažādi

- Acu komforts: Jā
- LED Innovations: EyeComfort

Citi raksturlielumi

- Efektivitāte: 68 lm/W
- RoHS atbilstība: Jā

Iepakojuma informācija

- EAN: 8718699775919
- EOC: 871869977591900
- Produkta nosaukums: MR11 GU10 3.5W-35W WW 36D 2700K SRT6

Strāvas padeve

- Jaudas koeficients (daļa): 0.4

Enerģijas patēriņš

- Jaudas koeficients: 0.4
- Spriegums: 220–240 V
- Jauda: 3,5 W
- Ekvivalentā kvēlspuldzes jauda: 35 W
- Enerģijas patēriņš: 3,5 W
- Energoefektivitātes marķējums (EEL): G

Produkta izmēri un svars

- Garums: 5 cm

Nominālās vērtības

- Aprēķinātais kalpošanas laiks: 25 000 stundas
- Saistītā maksimālā intensitāte: 450 cd

Tehniskā specifikācija

- Frekvence: 50–60 Hz
- EPREL reģistrācijas numurs: 391893
- Plūsmas mērīšanas atsauce: Narrow Cone
- Mirgojoša vērtība (PstLM): 1
- Line Frequency: 50 to 60 Hz
- Aptumšojams: Nē
- Vāka pamatne: GU10

Iepakojuma izmēri un svars

- EAN/UPC – izstrādājums: 8718699775919
- Neto svars: 0,03 kg
- Bruto svars: 0,04 kg
- Augstums: 12,7 cm
- Garums: 3,6 cm
- Platums: 6,3 cm



Izlaides datums:
2025-03-18
Versija: 0.179

© 2025 Signify Holding. Visas tiesības aizsargātas. Signify nesniedz nekādu apliecinājumu vai garantiju par šajā dokumentā iekļautās informācijas pareizību vai pilnīgumu un neuzņemas nekādu atbildību par darbībām, kas veiktas, paļaujoties uz šajā dokumentā norādīto informāciju. Šajā dokumentā atspoguļotā informācija nav paredzēta komerciāliem nolūkiem un neveido neviena izcenojuma vai līguma daļu, ja vien to nav atļāvis uzņēmums Signify. Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. reģistrētas preču zīmes.

www.lighting.philips.com