

PHILIPS

50 W virziena
gaismeklis PAR16 GU10

LED

4000 K

350 lm

15 000 h

Aptumšošana



8718699775995



Gaisma, kas parāda jūsu mājas patiesajās krāsās.

Ieraugiet savu māju patiesajās krāsās ar Philips CRI90 LED lampām un pārpludiniet istabas ar dabisko gaismu. Lampas ar krāsu atveides indeksu (CRI), kas tuvāks 100, ir salīdzināmas ar dabisko apgaismojumu, un tas ļauj redzēt mājas iekārtojumu un aprīkojumu tā, kā vienmēr vēlējāties. Nesamierinieties ar gaismām, kas nepareizi attēlo krāsas — ieraugiet savu māju tās patiesajās krāsās ar Philips CRI90.

Augstas kvalitātes apgaismojums

- Vēsa, balta gaisma

Izvēlieties vienkāršu risinājumu veco spuldžu nomainīai

- Halogēna prožektoram līdzīga forma un izmērs
- Lineārajai halogēnspludzei līdzīga forma un izmērs

Izceltie produkti

Vēsa, balta gaisma



Šai spuldzei ir 4000 K krāsas temperatūra, kas nodrošina īpaši vēsu, svaigu un dzidru gaismu.

Aizvieto halogēna reflektoru



Šī LED kapsula ar skaistas formas dizainu un ierastiem izmēriem ir mūsdienīgs apgaismojuma risinājums. Perfekts, ilgtspējīgs aizstājējs tradicionālajiem halogēna prožektoriem.

Aizstāj lineāro halogēnspuldzi



Šī standarta LED lineārā spuldze ar skaistas formas dizainu un ierastajiem izmēriem ir mūsdienīgs apgaismojuma risinājums. Perfekts, ilgtspējīgs aizstājējs tradicionālajām lineārajām halogēnspuldzēm.

Specifikācijas

Spuldzes raksturlielumi

- Paredzētais lietojums: Iekštelpas
- Lampas forma: Virzīts atstarotājs
- Ligzda: GU10
- Spuldzes apdare: Caurspīdīga
- Darbojas ar reostatu: Jā

Spuldzes izmēri

- Augstums: 5,4 cm
- Platums: 5 cm

Izturība

- Ieslēgšanas ciklu skaits: 50 000
- Nominālais kalpošanas laiks: 15 000 stundas

Vide

- Disposal of the product: Beidzoties kalpošanas laikam (ekonomiskajam), izmetiet izstrādājumu saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Neizmetiet izstrādājumu kopā ar sadzīves atkritumiem. Pareizi utilizējot izstrādājumu, neradīsiet nelabvēlīgu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

Apgaismojuma raksturlielumi

- Gaismas krišanas leņķis: 36 °
- Krāsu atveidošanas indekss (CRI): 90
- Krāsu temperatūra: 4000 K
- Nominālā gaismas plūsma: 350 lm
- Uzsilšanas laiks līdz 60% gaismas atdevei: Tūlītējs maksimāls izgaismojums
- Krāsas kods: 940 | CCT of 4000K

Dažādi

- Papildu funkcijas: Aptumšojams

Citi raksturlielumi

- Efektivitāte: 87 lm/W

Iepakojuma informācija

- EAN: 8718699775995
- EOC: 871869977599501
- Produkta nosaukums: LED CLA 50W GU10 C90 CW 36D RF D PF SRT4

Enerģijas patēriņš

- Jaudas koeficients: 0.84
- Spriegums: 220-240 V
- Jauda: 4 W
- Ekvivalentā kvēlspuldzes jauda: 50 W
- Energoefektivitātes marķējums (EEL): F

Produkta izmēri un svars

- Garums: 5,4 cm

Nominālās vērtības

- Saistītā maksimālā intensitāte: 700 cd

Tehniskā specifikācija

- Frekvence: 50-60 Hz
- EPREL reģistrācijas numurs: 391907

Iepakojuma izmēri un svars

- EAN/UPC – izstrādājums:
8718699775995
- Neto svars: 0,05 kg
- Bruto svars: 0,07 kg
- Augstums: 12,7 cm
- Garums: 5,3 cm
- Platums: 6,3 cm



Izlaides datums:
2025-03-11
Versija: 0.257

© 2025 Signify Holding. Visas tiesības aizsargātas. Signify nesniedz nekādu apliecinājumu vai garantiju par šajā dokumentā iekļautās informācijas pareizību vai pilnīgumu un neuzņemas nekādu atbildību par darbībām, kas veiktas, paļaujoties uz šajā dokumentā norādīto informāciju. Šajā dokumentā atspoguļotā informācija nav paredzēta komerciāliem nolūkiem un neveido neviena izcenojuma vai līguma daļu, ja vien to nav atļāvis uzņēmums Signify. Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. reģistrētas preču zīmes.

www.lighting.philips.com