

# PHILIPS

50 W virziena gaismekļi  
PAR16 GU10 x3

LED

2700 k

355 lm

15 000 h



8718699776114



## Izbaudiet silti baltu LED gaismu

Šī Philips LED spuldze izstaro brīnišķīgu un īpaši siltu gaismu. Spuldzei ir nepārspējami ilgs kalpošanas laiks, un tā acumirkli sniedz enerģijas ietaupījumu. Pateicoties izcilai krāsu temperatūrai, šī spuldze ir ideāli piemērota mājīgas noskaņas radīšanai.

### Augstas kvalitātes apgaismojums

- Kvēlspuldzei līdzīga silti balta gaisma

### Izvēlieties vienkāršu risinājumu veco spuldžu nomainīai

- Halogēnspuldzei ar reflektoru līdzīga forma un izmērs

### Izgaismojiet savas mājas, kā vēlaties

- Perfekti piemērots virzītam apgaismojumam

# Izceltie produkti

## Kvēlspuldzei līdzīga silti balta



Šai spuldzei ir 2700 K krāsas temperatūra, kas rada siltu, mierpilnu noskaņu un ir perfekti piemērota, lai atslābinātos. Šī 2700 K gaisma ir ideāls risinājums mājokļa apgaismojumam.

## Aizstāj halogēna prožektoru



Šis LED reflektors ar skaistas formas dizainu un ierastajiem izmēriem ir mūsdienīgs apgaismojuma risinājums. Perfekts, ilgtspējīgs aizstājējs tradicionālajai halogēnspuldzei ar reflektoru.

## Perfekti piemērots virzītam apgaismojumam



Šis LED prožektors ir mūsdienīgs apgaismojums ar gaismas izvadi ierasti platā leņķī (36 grādi), kas ir piemērots gan virzītam, gan vispārējam apgaismojumam. To var izmantot iebūvētos padziļinājumos un grozāmos gaismas ķermeņos, un tas ir ideāli piemērots virtuves un atsevišķu tās zonu apgaismojumam, kā arī dzīvojamo istabu un ēdamistabu apgaismojumam.

# Specifikācijas

## Spuldzes raksturlielumi

- Paredzētais lietojums: Iekštelpas
- Lampas forma: Virzīts atstarotājs
- Līdzda: GU10
- Stikla veids: Caurspīdīga
- Spuldzes apdare: Caurspīdīga
- Darbojas ar reostatu: Nē

## Spuldzes izmēri

- Augstums: 5,4 cm
- Platums: 5 cm

## Dizains un apdare

- Materiāls: Stikls

## Izturība

- Ieslēgšanas ciklu skaits: 50 000
- Nominālais kalpošanas laiks: 15 000 stundas

## Vide

- Disposal of the product: Beidzoties kalpošanas laikam (ekonomiskajam), izmetiet izstrādājumu saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Neizmetiet izstrādājumu kopā ar sadzīves atkritumiem. Pareizi utilizējot izstrādājumu, neradīsiet nelabvēlīgu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

## Apgaismojuma raksturlielumi

- Gaismas krišanas leņķis: 36 °
- Krāsu atveidošanas indekss (CRI): 80
- Krāsu temperatūra: 2700 K
- Nominālā gaismas plūsma: 355 lm
- Uzsilšanas laiks līdz 60% gaismas atdevei: Tūlītējs maksimāls izgaismojums
- Krāsas kods: 827 | CCT of 2700K

## Dažādi

- Acu komforts: Jā
- LED Innovations: EyeComfort

**Citi raksturlielumi**

- Efektivitāte: 77 lm/W

**Iepakojuma informācija**

- EAN: 8718699776114
- EOC: 871869977611400
- Produkta nosaukums: LEDClassic 50W GU10 WW 36D ND 3SRT6

**Enerģijas patēriņš**

- Jaudas koeficients: 0.5
- Spriegums: 220–240 V
- Jauda: 4,6 W
- Ekvivalentā kvēlspuldzes jauda: 50 W
- Energoefektivitātes marķējums (EEL): F

**Produkta izmēri un svars**

- Garums: 5,4 cm

**Nominālās vērtības**

- Saistītā maksimālā intensitāte: 700 cd

**Tehniskā specifikācija**

- Frekvence: 50–60 Hz
- EPREL reģistrācijas numurs: 387358

**Iepakojuma izmēri un svars**

- EAN/UPC – izstrādājums: 8718699776114
- Neto svars: 0,14 kg
- Bruto svars: 0,17 kg
- Augstums: 12,7 cm
- Garums: 5,3 cm
- Platums: 11,5 cm
- Materiāla numurs (12NC): 929001215256



Izlaides datums:  
2024-09-18  
Versija: 0.171

© 2024 Signify Holding. Visas tiesības aizsargātas. Signify nesniedz nekādu apliecinājumu vai garantiju par šajā dokumentā iekļautās informācijas pareizību vai pilnīgumu un neuzņemas nekādu atbildību par darbībām, kas veiktas, paļaujoties uz šajā dokumentā norādīto informāciju. Šajā dokumentā atspoguļotā informācija nav paredzēta komerciāliem nolūkiem un neveido neviena izcenojuma vai līguma daļu, ja vien to nav atļāvis uzņēmums Signify. Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. reģistrētas preču zīmes.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)