

PHILIPS

Canopus griestu
gaismeklis, 17 W

Griestu gaismekļi


2700 k

Balts

Ūdensizturība



871869977272



Patīkama un acis saudzējoša LED gaisma

Philips LED gaismekļi rada gaismu, kas saudzē jūsu acis.

Viegla lietošana

- Vienkārša uzstādīšana

Drošība

- Mitrumizturīgs

Izcila kvalitāte

- EyeComfort — acīm tīkams apgaismojums
- Vienkārša tīrīšana

Izturība

- Ilgs kalpošanas laiks – līdz 15 000 stundām

Izceltie produkti

Vienkārša uzstādīšana

Uzstādīšanu tagad var veikt pavisam vienkārši. Stingri piestipriniet vai piekariniet pie sienas vai griestiem, iespraudiet kontaktlīdzekli kontaktdakšu, un gaismeklis ir gatavs lietošanai.

Mitrumizturīgs

Mitrumizturība nozīmē, ka šo ierīci varat droši izmantot vannasistabās, virtuvēs, balkonos un citās vietās, kur iespējams mitrums.

Komforts acīm

Sliktas kvalitātes apgaismojums var veicināt acu nogurumu. Daudzi no mums uzturas iekštelpās, tādēļ ir īpaši svarīgi nodrošināt savās mājās atbilstošu apgaismojumu. Mūsu izstrādājumiem tiek piemēroti strikti pārbaudes kritēriji, tostarp attiecībā uz mirgoņu, stroboskopisko efektu, atspulgu, krāsu atveidi un krāsas maiņas efektu, lai nodrošinātu to atbilstību EyeComfort prasībām. Philips LED spuldzes ne tikai izstaro patīkamu gaismu, bet arī saglabā to visā darbmūža laikā, tādējādi vismaz desmit gadus nodrošinot nemainīgu gaismas

kvalitāti, izstarošanu un krāsas. Izmantojiet acīm tīkamu apgaismojumu. Jūsu acis jums par to pateiksies.

Vienkārša tīrīšana

Gludie un ērti tīrāmie materiāli nozīmē, ka jūsu māja būs skaista no grīdas līdz griestiem.

Ilgs kalpošanas laiks – līdz 15 000 stundām

Philips LED tehnoloģija pagarina izstrādājuma kalpošanas laiku līdz 15 000 stundām.

Specifikācijas

Spuldzes raksturlielumi

- Paredzētais lietojums: Iekštelpas

Dizains un apdare

- Krāsa: Balts
- Materiāls: Metāls, Plastmasa

Izturība

- Ieslēgšanas ciklu skaits: 15 000

Vide

- Disposal of the product: Beidzoties kalpošanas laikam (ekonomiskajam), izmetiet izstrādājumu saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Neizmetiet izstrādājumu kopā ar sadzīves atkritumiem. Pareizi utilizējot izstrādājumu, neradīsiet nelabvēlīgu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

Komplektā iekļauta papildu funkcija/piederums

- Regulējama gaismekļa galva: Nē
- Aptumšojama ar tālvadību: Nē
- Iebūvēta gaismas diode: Jā
- Komplektā iekļauta tālvadības pults: Nē

Apgaismojuma raksturlielumi

- Krāsu saskaņa: 6 SDCM
- Krāsu atveidošanas indekss (CRI): 80
- Uzsilšanas laiks līdz 60% gaismas atdevei: <2

Dažādi

- Radīts tieši: Vannas istaba, Guļamistaba, Dzīvojamā istaba, Ēdamistaba, Virtuve, Mājas birojs, Garāža
- Stils: Contemporary
- Tips: Griestu gaismekļi
- Acu komforts: Jā
- Papildu funkcijas: Ūdensizturība

Citi raksturlielumi

- Spuldzes strāvas stiprums: 142 mA
- Efektivitāte: 88 lm/W

Produkta izmēri un svars

- Neto svars: 0,45 kg
- Augstums: 6,8 cm
- Garums: 32 cm
- Platums: 32 cm

Serviss

- Garantija: 5 gadi

Tehniskā specifikācija

- Kalpošanas laiks līdz: 15 000 stundas
- Diametrs: 320 mm
- Gaismekļa kopējā gaismas atdeve lūmenos: 1500
- Gaismas krāsa: 2700
- Elektrotīkla strāva: AC 220–240
- Aptumšojams gaismeklis: Nē
- LED: Jā
- IP kods: IP44

- Aizsardzības klase: I klase

Iepakojuma izmēri un svars

- EAN/UPC – izstrādājums: 8718699777272
- Neto svars: 0,46 kg
- Bruto svars: 0,72 kg
- Augstums: 7 cm
- Garums: 35,2 cm
- Platums: 35,2 cm



Izlaides datums:
2025-02-19
Versija: 0.304

© 2025 Signify Holding. Visas tiesības aizsargātas. Signify nesniedz nekādu apliecinājumu vai garantiju par šajā dokumentā iekļautās informācijas pareizību vai pilnīgumu un neuzņemas nekādu atbildību par darbībām, kas veiktas, paļaujoties uz šajā dokumentā norādīto informāciju. Šajā dokumentā atspoguļotā informācija nav paredzēta komerciāliem nolūkiem un neveido neviena izcenojuma vai līguma daļu, ja vien to nav atļāvis uzņēmums Signify. Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. registrētas preču zīmes.