

# PHILIPS

Virziena gaismeklis  
100W R7S

LED

3000 K


1600 lm

15 000 h

Aptumšošana



8718699780371



## Aptumšojams lineārs LED gaismeklis ar 300 grādu leņķa kūli

Šī inovatīvā lineārā LED lampa ir perfekts aizstājējs halogēna R7S lampām, ievērojami apsteidzot tās energoefektivitātē.

**Augstas kvalitātes apgaismojums**

- Vēsa, enerģiska gaisma

# Izceltie produkti

## 3500 K [LED lampas]



Šai spuldzei ir 3500 K krāsas temperatūra, kas nodrošina vēsu, enerģisku apgaismojumu; tas ir ideāli piemērots, lai radītu omulīgu vidi draugu uzņemšanai vai mierīgu noskaņu grāmatas lasīšanai.

## Specifikācijas

### Spuldzes raksturlielumi

- Paredzētais lietojums: Iekštelpas
- Lampas forma: Nevirzīts atstarotājs
- Ligzda: R7s
- Spuldzes apdare: Caurspīdīga
- Darbojas ar reostatu: Saderība tikai ar noteiktiem gaismmaiņiem

### Spuldzes izmēri

- Augstums: 11,8 cm
- Platums: 2,9 cm

### Izturība

- Ieslēgšanas ciklu skaits: 50 000
- Nominālais kalpošanas laiks: 15 000 stundas

### Vide

- Disposal of the product: Beidzoties kalpošanas laikam (ekonomiskajam), izmetiet izstrādājumu saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Neizmetiet izstrādājumu kopā ar sadzīves atkritumiem. Pareizi utilizējot izstrādājumu, neradīsiet nelabvēlīgu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

### Apgaismojuma raksturlielumi

- Krāsu atveidošanas indekss (CRI): 80
- Krāsu temperatūra: 3000 K
- Nominālā gaismas plūsma: 1600 lm
- Uzsilšanas laiks līdz 60% gaismas atdevei: Tūlītējs maksimāls izgaismojums
- Krāsas kods: 830 | CCT of 3000K

### Dažādi

- Acu komforts: Nē
- Papildu funkcijas: Aptumšojams

### Citi raksturlielumi

- Efektivitāte: 114 lm/W

### Iepakojuma informācija

- EAN: 8718699780371
- EOC: 871869978037100
- Produkta nosaukums: LED 100W R7S 118mm WH D SRT4

### Enerģijas patēriņš

- Jaudas koeficients: 0.8
- Spriegums: 220-240 V
- Jauda: 14 W
- Ekvivalentā kvēlspuldzes jauda: 100 W
- Energoefektivitātes marķējums (EEL): E

### Produkta izmēri un svars

- Garums: 11,8 cm

### Tehniskā specifikācija

- Frekvence: 50-60 Hz
- EPREL reģistrācijas numurs: 397578

### Iepakojuma izmēri un svars

- EAN/UPC – izstrādājums: 8718699780371
- Neto svars: 0,09 kg
- Bruto svars: 0,11 kg
- Augstums: 14,6 cm
- Garums: 3 cm
- Platums: 6,3 cm



Izlaides datums:  
2025-03-06  
Versija: 0.514

© 2025 Signify Holding. Visas tiesības aizsargātas. Signify nesniedz nekādu apliecinājumu vai garantiju par šajā dokumentā iekļautās informācijas pareizību vai pilnīgumu un neuzņemas nekādu atbildību par darbībām, kas veiktas, paļaujoties uz šajā dokumentā norādīto informāciju. Šajā dokumentā atspoguļotā informācija nav paredzēta komerciāliem nolūkiem un neveido neviena izcenojuma vai līguma daļu, ja vien to nav atļāvis uzņēmums Signify. Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. registrētas preču zīmes.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)