

PHILIPS

60 W spuldze A19
E27

LED

2700 k

806 lm

15 000 h



8718699782696



No krēslas līdz rītausmai

Philips LED “no krēslas līdz rītausmai” spuldze ir izstrādāta tā, lai taupītu vēl vairāk enerģijas nekā parastā LED spuldze. Atkarībā no dienasgaismas līmeņa spuldze tiek automātiski ieslēgta un izslēgta, tādējādi radot drošu apgaismojumu nakts laikā un izslēdzoties līdz ar gaismu.

Vairāk nekā tikai apgaismojums

- Iebūvēts automātiskais ieslēgšanas/izslēgšanas gaismas sensors

Augstas kvalitātes LED apgaismojums kalpos gadiem ilgi

- Radīts jūsu acu komfortam

Izceltie produkti

Dienas un nakts sensors



Ar iebūvēto automātisko gaismas sensoru šī spuldze tiek automātiski

ieslēgta pēc krāsas iestāšanās vai izslēgta pēc rītausmas iestāšanās.

Radīts jūsu acu komfortam



Ir viegli pamanīt, ka spēcīgs apgaismojums rada pārmērīgu slodzi acīm. Pārāk spilgts apgaismojums izraisa atspīdumu. Pārāk maigs apgaismojums izraisa mirgoņu. Tagad varat izbaudīt maigu, acīm tīkamu gaismu ar LED apgaismojumu un savās mājās radīt ideālu noskaņu.

Specifikācijas

Spuldzes raksturlielumi

- Paredzētais lietojums: Iekštelpas
- Lampas forma: Spuldze ar nevirzītu gaismu
- Ligzda: E27
- Darbojas ar reostatu: Nē
- Spuldzes apdare: Matēta
- Bulb Material: Plastic

Spuldzes izmēri

- Augstums: 11,4 cm
- Platums: 6,2 cm

Izturība

- Ieslēgšanas ciklu skaits: 50 000
- Nominālais kalpošanas laiks: 15 000 stundas

Vide

- Disposal of the product: Beidzoties kalpošanas laikam (ekonomiskajam), izmetiet izstrādājumu saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Neizmetiet izstrādājumu kopā ar sadzīves atkritumiem. Pareizi utilizējot izstrādājumu, neradīsiet nelabvēlīgu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

Apgaismojuma raksturlielumi

- Krāsu atveidošanas indekss (CRI): 80
- Krāsu temperatūra: 2700 K
- Nominālā gaismas plūsma: 806 lm
- Uzsilšanas laiks līdz 60% gaismas atdevei: 0.5
- Krāsas kods: 827 | CCT of 2700K
- Korelētā krāsu temperatūra: 2700 K
- Gaismas plūsma: 806 lm
- Stroboskopiska efekta vērtība (SVM): 0,4
- Gaismas efektivitāte (novērtējums) (nomin.): 107,00 lm/W

Dažādi

- Acu komforts: Jā
- LED Innovations: EyeComfort

Citi raksturlielumi

- Efektivitāte: 107 lm/W
- RoHS atbilstība: Jā

Iepakojuma informācija

- EAN: 8718699782696
- EOC: 871869978269600
- Produkta nosaukums: LED D2D 60W A60 E27 WW FR ND SRT4

Strāvas padeve

- Jaudas koeficients (daļa): 0.7

Enerģijas patēriņš

- Jaudas koeficients: 0.7
- Spriegums: 230 V
- Jauda: 7,5 W
- Ekvivalentā kvēlspuldzes jauda: 60 W
- Enerģijas patēriņš: 7,5 W
- Energoefektivitātes marķējums (EEL): F

Produkta izmēri un svars

- Garums: 11,4 cm

Nominālās vērtības

- Aprēķinātais kalpošanas laiks: 15 000 stundas

Tehniskā specifikācija

- Frekvence: 50 Hz
- EPREL reģistrācijas numurs: 391894
- Plūsmas mērīšanas atsauce: Sphere
- Mirgojoša vērtība (PstLM): 1
- Line Frequency: 50 Hz
- Aptumšojams: Nē
- Vāka pamatne: E27

Iepakojuma izmēri un svars

- EAN/UPC – izstrādājums: 8718699782696
- Neto svars: 0,06 kg
- Bruto svars: 0,1 kg
- Augstums: 14,6 cm
- Garums: 6,5 cm
- Platums: 6,3 cm



Izlaides datums:
2025-03-28
Versija: 0.261

© 2025 Signify Holding. Visas tiesības aizsargātas. Signify nesniedz nekādu apliecinājumu vai garantiju par šajā dokumentā iekļautās informācijas pareizību vai pilnīgumu un neuzņemas nekādu atbildību par darbībām, kas veiktas, paļaujoties uz šajā dokumentā norādīto informāciju. Šajā dokumentā atspoguļotā informācija nav paredzēta komerciāliem nolūkiem un neveido neviena izcenojuma vai līguma daļu, ja vien to nav atļāvis uzņēmums Signify. Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. reģistrētas preču zīmes.