

# PHILIPS

60 W spuldze A19  
E27

LED

4000 K

806 lm

15 000 h



8718699782719



## No krēslas līdz rītausmai

Philips LED “no krēslas līdz rītausmai” spuldze ir izstrādāta tā, lai taupītu vēl vairāk enerģijas nekā parastā LED spuldze. Atkarībā no dienasgaismas līmeņa spuldze tiek automātiski ieslēgta un izslēgta, tādējādi radot drošu apgaismojumu nakts laikā un izslēdzoties līdz ar gaismu.

### Vairāk nekā tikai apgaismojums

- Iebūvēts automātiskais ieslēgšanas/izslēgšanas gaismas sensors

### Augstas kvalitātes LED apgaismojums kalpos gadiem ilgi

- Radīts jūsu acu komfortam

# Izceltie produkti

## Dienas un nakts sensors



Ar iebūvēto automātisko gaismas sensoru šī spuldze tiek automātiski

ieslēgta pēc krēslas iestāšanās vai izslēgta pēc rītausmas iestāšanās.

## Radīts jūsu acu komfortam



Nav noslēpums, ka spēcīgs apgaismojums noslogo acis. Pārāk spilgts apgaismojums var jūs apžilbināt. Pārāk maigā apgaismojumā var būt manāma mirgoņa. Taču tagad jūs varat maigi izgaismot savu pasauli ar acīm tīkamu LED apgaismojumu un savās mājās radīt ideālu noskaņu.

# Specifikācijas

## Spuldzes raksturlielumi

- Paredzētais lietojums: Iekštelpas
- Lampas forma: Spuldze ar nevirzītu gaismu
- Ligzda: E27
- Stikla veids: Matēta
- Darbojas ar reostatu: Nē
- Spuldzes apdare: Matēta

## Spuldzes izmēri

- Augstums: 11,4 cm
- Platums: 6,2 cm

## Dizains un apdare

- Materiāls: Plastmasa

## Izturība

- Ieslēgšanas ciklu skaits: 50 000
- Nominālais kalpošanas laiks: 15 000 stundas

## Vide

- Disposal of the product: Beidzoties kalpošanas laikam (ekonomiskajam), izmetiet izstrādājumu saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Neizmetiet izstrādājumu kopā ar sadzīves atkritumiem. Pareizi utilizējot izstrādājumu, neradīsiet nelabvēlīgu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

## Apgaismojuma raksturlielumi

- Krāsu atveidošanas indekss (CRI): 80
- Krāsu temperatūra: 4000 K
- Nominālā gaismas plūsma: 806 lm
- Uzsilšanas laiks līdz 60% gaismas atdevei: 0.5
- Krāsas kods: 840 | CCT of 4000K
- Korelētā krāsu temperatūra: 4000 K
- Gaismas plūsma: 806 lm
- Stroboskopiska efekta vērtība (SVM): 0,4
- Gaismas efektivitāte (novērtējums) (nomin.): 124,00 lm/W

## Dažādi

- Acu komforts: Jā
- LED Innovations: EyeComfort

**Citi raksturlielumi**

- Efektivitāte: 124 lm/W
- RoHS atbilstība: Jā

**Iepakojuma informācija**

- EAN: 8718699782719
- EOC: 871869978271900
- Produkta nosaukums: LED D2D 60W A60 E27 CW FR ND SRT4

**Strāvas padeve**

- Jaudas koeficients (daļa): 0.7

**Enerģijas patēriņš**

- Jaudas koeficients: 0.7
- Spriegums: 230 V
- Jauda: 6,5 W
- Ekvivalentā kvēlspuldzes jauda: 60 W
- Enerģijas patēriņš: 6,5 W
- Energoefektivitātes marķējums (EEL): E

**Produkta izmēri un svars**

- Garums: 11,4 cm

**Nominālās vērtības**

- Aprēķinātais kalpošanas laiks: 15 000 stundas

**Tehniskā specifikācija**

- Frekvence: 50 Hz
- EPREL reģistrācijas numurs: 391895
- Plūsmas mērīšanas atsauce: Sphere
- Mirgojoša vērtība (PstLM): 1
- Line Frequency: 50 Hz
- Aptumšojams: Nē
- Vāka pamatne: E27

**Iepakojuma izmēri un svars**

- EAN/UPC – izstrādājums: 8718699782719
- Neto svars: 0,03 kg
- Bruto svars: 0,05 kg
- Augstums: 14,6 cm
- Garums: 6,5 cm
- Platums: 6,3 cm



Izlaides datums:  
2024-12-06  
Versija: 0.348

© 2024 Signify Holding. Visas tiesības aizsargātas. Signify nesniedz nekādu apliecinājumu vai garantiju par šajā dokumentā iekļautās informācijas pareizību vai pilnīgumu un neuzņemas nekādu atbildību par darbībām, kas veiktas, paļaujoties uz šajā dokumentā norādīto informāciju. Šajā dokumentā atspoguļotā informācija nav paredzēta komerciāliem nolūkiem un neveido neviena izcenojuma vai līguma daļu, ja vien to nav atļāvis uzņēmums Signify. Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. reģistrētas preču zīmes.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)