

PHILIPS

LEDtube Mains S14S

LED

300 mm

2700 k

S14S



8719514263567



Spilgts LED apgaismojums ar izcilu gaismas kvalitāti

Šī Philips LED cauruļveida spuldze S14D nodrošina nepārspējami ilgu kalpošanas laiku un būtisku enerģijas ietaupījumu. Ar tās silto baltās krāsas temperatūru šī cauruļveida spuldze ir ideāls aizstājējs lineārajām luminiscences spuldzēm (TL).

Augstas kvalitātes apgaisojums

- Vispārējs apgaisojums

Izceltie produkti

Vispārējs apgaismojums

Pateicoties Philips LED spuldzes novatoriskajam dizainam, tiek novērsta

ēna, kas parasti ievērojama stara malās. Kāds ir rezultāts? Izstaro

visaptverošu un dabiski siltu balto gaismu.

Specifikācijas

Spuldzes raksturlielumi

- Paredzētais lietojums: Iekštelpas
- Lampas forma: Cits
- Ligzda: S14s
- Stikla veids: Matēta
- Darbojas ar reostatu: Nē
- Spuldzes apdare: Matēta

Spuldzes izmēri

- Augstums: 30 cm
- Platums: 3 cm

Dizains un apdare

- Materiāls: Plastmasa

Izturība

- Ieslēgšanas ciklu skaits: 50 000
- Apkārtējā temperatūra: No -20 °C līdz 45 °C
- Nominālais kalpošanas laiks: 30 000 stundas

Vide

- Disposal of the product: Beidzoties kalpošanas laikam (ekonomiskajam), izmetiet izstrādājumu saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Neizmetiet izstrādājumu kopā ar sadzīves atkritumiem. Pareizi utilizējot izstrādājumu, neradīsiet nelabvēlīgu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

Apgaismojuma raksturlielumi

- Krāsu atveidošanas indekss (CRI): 80
- Krāsu temperatūra: 2700 K
- Nominālā gaismas plūsma: 250 lm
- Uzsilšanas laiks līdz 60% gaismas atdevei: 0.5
- Krāsas kods: 827 | CCT of 2700K
- Korelētā krāsu temperatūra: 2700 K
- Gaismas plūsma: 250 lm
- Stroboskopiska efekta vērtība (SVM): 0,1
- Gaismas efektivitāte (novērtējums) (nomin.): 113,00 lm/W

Dažādi

- Acu komforts: Jā
- Apstiprinājuma atzīmes: RoHS atbilstība, CE marķējums, KEMA Keur sertifikāts
- LED Innovations: EyeComfort

Citi raksturlielumi

- Efektivitāte: 113 lm/W
- CE marķējums: Jā
- RoHS atbilstība: Jā

Iepakojuma informācija

- EAN: 8719514263567
- EOC: 871951426356700
- Produkta nosaukums: LED 2.2W 300mm S14S WW ND 1CT/4

Strāvas padeve

- Jaudas koeficients (daļa): 0.4

Enerģijas patēriņš

- Jaudas koeficients: 0.4
- Spriegums: 220-240 V
- Jauda: 2,2 W
- Enerģijas patēriņš: 2,2 W
- Energoefektivitātes marķējums (EEL): E

Produkta izmēri un svars

- Garums: 30 cm

Nominālās vērtības

- Aprēķinātais kalpošanas laiks: 30 000 stundas

Tehniskā specifikācija

- Frekvence: 50–60 Hz
- EPREL reģistrācijas numurs: 387349
- Plūsmas mērīšanas atsauce: Sphere
- Mirgojoša vērtība (PstLM): 0,1
- Line Frequency: 50 to 60 Hz
- Aptumšojams: Nē
- Vāka pamatne: S14s

Iepakojuma izmēri un svars

- EAN/UPC – izstrādājums: 8719514263567
- Neto svars: 0,1 kg
- Bruto svars: 0,13 kg
- Augstums: 33,5 cm
- Garums: 3,3 cm
- Platums: 5,1 cm
- Materiāla numurs (12NC): 929002444201



Izlaides datums:
2024-09-07
Versija: 0.376

© 2024 Signify Holding. Visas tiesības aizsargātas. Signify nesniedz nekādu apliecinājumu vai garantiju par šajā dokumentā iekļautās informācijas pareizību vai pilnīgumu un neuzņemas nekādu atbildību par darbībām, kas veiktas, paļaujoties uz šajā dokumentā norādīto informāciju. Šajā dokumentā atspoguļotā informācija nav paredzēta komerciāliem nolūkiem un neveido neviena izcenojuma vai līguma daļu, ja vien to nav atļāvis uzņēmums Signify. Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. reģistrētas preču zīmes.

www.lighting.philips.com