

PHILIPS

Spuldze 60;30;16W
A60 E27

LED

2700/2500/2200K

806;320;150 lm

15 000 h



8719514263963



Viena lampa. Jūsu slēdzis. Trīs gaismas iestatījumi.

Radiet aktivitātēm piemērotu gaisotni telpā. Philips SceneSwitch LED lampu var viegli mainīt iestatījumu no spilgtas uz dabisku gaismu vai uz mājīgu, siltu mirdzumu. Ir nepieciešams tikai esošais slēdzis.

Vairāk nekā tikai apgaismojums

- Trīs gaismas iestatījumi
- Nav nepieciešams gaismmainis vai papildu uzstādīšana

Augstas kvalitātes LED apgaismojums kalpos gadiem ilgi

- Radīts jūsu acu komfortam

Izceltie produkti

Trīs gaismas iestatījumi (SSDL)

Universāla maiņas spuldze. Izmantojot jau esošo slēdzi, tai var pārslēgt kādu no trim dienasgaismas spilgtuma līmeņiem.

Gatavs lietošanai



Nav nepieciešamas papildu iekārtas vai gaismmaiņa slēdzis. Spuldze nav piemērota izmantošanai ar gaismmaiņiem. Ja spuldzi izmanto ar gaismmaiņi, tā spilgtuma iestatījumam jābūt 100%.

Radīts jūsu acu komfortam



Nav noslēpums, ka spēcīgs apgaismojums noslogo acis. Pārāk spilgts apgaismojums var jūs apžilbināt. Pārāk maigā apgaismojumā var būt manāma mirgoņa. Taču tagad jūs varat maigi izgaismot savu pasauli ar acīm tīkamu LED apgaismojumu un savās mājās radīt ideālu noskaņu.

Specifikācijas

Spuldzes raksturlielumi

- Paredzētais lietojums: Iekštelpas
- Lampas forma: Spuldze ar nevirzītu gaismu
- Ligzda: E27
- Stikla veids: Matēta
- Darbojas ar reostatu: Nē
- Spuldzes apdare: Matēta

Spuldzes izmēri

- Augstums: 10,4 cm
- Platums: 6 cm

Dizains un apdare

- Materiāls: Stikls

Izturība

- Ieslēgšanas ciklu skaits: 20 000
- Nominālais kalpošanas laiks: 15 000 stundas

Vide

- Disposal of the product: Beidzoties kalpošanas laikam (ekonomiskajam), izmetiet izstrādājumu saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Neizmetiet izstrādājumu kopā ar sadzīves atkritumiem. Pareizi utilizējot izstrādājumu, neradīsiet nelabvēlīgu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

Apgaismojuma raksturlielumi

- Krāsu atveidošanas indekss (CRI): 80
- Krāsu temperatūra: 2700/2500/2200 K
- Nominālā gaismas plūsma: 806, 320, 150 lm
- Uzsilšanas laiks līdz 60% gaismas atdevei: 0.5
- Krāsas kods: 827/825/822 | CCT of 2700K/2500K/2200K
- Korelētā krāsu temperatūra: 2700, 2500, 2200 K
- Stroboskopiska efekta vērtība (SVM): 0,4
- Gaismas efektivitāte (novērtējums) (nomin.): 107,00 lm/W

Dažādi

- Acu komforts: Jā
- LED Innovations: EyeComfort
- Papildu funkcijas: SceneSwitch

Citi raksturlielumi

- Efektivitāte: 107 lm/W
- RoHS atbilstība: Jā

Iepakojuma informācija

- EAN: 8719514263963
- EOC: 871951426396301
- Produkta nosaukums: LEDClassic SSW 60W A60 E27WWFR ND 1PF/10

Strāvas padeve

- Jaudas koeficients (daļa): 0.5

Energijas patēriņš

- Jaudas koeficients: 0.5
- Spriegums: AC 220-240 V
- Jauda: 7,5, 3, 1,6 W
- Ekvivalentā kvēlspuldzes jauda: 60;30;16 W
- Energijas patēriņš: 1,6, 3, 7,5 W
- Energoefektivitātes marķējums (EEL): F

Produkta izmēri un svars

- Garums: 10,4 cm

Nominālās vērtības

- Aprēķinātais kalpošanas laiks: 15 000 stundas

Tehniskā specifikācija

- Frekvence: 50-60 Hz
- EPREL reģistrācijas numurs: 739282
- Plūsmas mērīšanas atsauce: Sphere
- Mirgojoša vērtība (PstLM): 0,9
- Line Frequency: 50 to 60 Hz
- Aptumšojams: Nē
- Vāka pamatne: E27

Iepakojuma izmēri un svars

- EAN/UPC – izstrādājums: 8719514263963
- Neto svars: 0,07 kg
- Bruto svars: 0,1 kg
- Augstums: 14,6 cm
- Garums: 6,5 cm
- Platums: 6,3 cm



Izlaides datums:
2024-12-24
Versija: 0.232

© 2024 Signify Holding. Visas tiesības aizsargātas. Signify nesniedz nekādu apliecinājumu vai garantiju par šajā dokumentā iekļautās informācijas pareizību vai pilnīgumu un neuzņemas nekādu atbildību par darbībām, kas veiktas, paļaujoties uz šajā dokumentā norādīto informāciju. Šajā dokumentā atspoguļotā informācija nav paredzēta komerciāliem nolūkiem un neveido neviena izcenojuma vai līguma daļu, ja vien to nav atļāvis uzņēmums Signify. Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. reģistrētas preču zīmes.