

PHILIPS

35 W virziena
gaismeklis MR16 GU5.3

LED

2700 k

345 lm

15 000 h



8719514307629



Spilgts LED apgaismojums ar izcilu gaismas kvalitāti

Philips LED prožektorī nodrošina koncentrētu, spilgtu kūli, ilgu darbību un enerģijas taupību.

Augstas kvalitātes apgaisojums

- Nav redzamas mirgošanas
- Kvēlspuldzei līdzīga silti balta gaisma

Izvēlieties vienkāršu risinājumu veco spuldžu nomainīšanai

- Halogēnspuldzei ar reflektoru līdzīga forma un izmērs

Izceltie produkti

Nav redzamas mirgošanas

Strauja gaismu mirgošana rada diskomfortu acīm, var izraisīt galvassāpes un pat lēkmi cilvēkiem, kas cieš no fotosensitīvās epilepsijas. Tas ir nepatīkami un nevajadzīgi. Gaismas diodes var mirgot, ja tās ātri reagē uz palīgierīces strāvu. Tomēr Philips gaismas diodes ir izveidotas tā, ka līdz minimumam ir samazinātas palīgierīces strāvas izvades izmaiņas, un tādējādi ir novērsti mirgošanas izraisītāji. Tāpēc to nevar saskatīt, pat ne nojaust.

Kvēlspuldzei līdzīga silti balta



Šai spuldzei ir 2700 K krāsas temperatūra, kas rada siltu, mierpilnu noskaņu un ir perfekti piemērota, lai atslābinātos. Šī 2700 K gaisma ir ideāls risinājums mājokļa apgaismojumam.

Aizstāj halogēna prožektoru



Šis LED reflektors ar skaistas formas dizainu un ierastajiem izmēriem ir mūsdienīgs apgaismojuma risinājums. Perfekts, ilgtspējīgs aizstājējs tradicionālajai halogēnspuldzei ar reflektoru.

Specifikācijas

Spuldzes raksturlielumi

- Paredzētais lietojums: Iekšējais
- Lampas forma: Virzīts virziens gaismeklis
- Ligzda: GU5.3
- Stikla veids: Caurspīdīga
- Spuldzes apdare: Caurspīdīga
- Darbojas ar reostatu: Nē

Spuldzes izmēri

- Augstums: 4,6 cm
- Platums: 5,1 cm

Dizains un apdare

- Materiāls: Stikls

Izturība

- Ieslēgšanas ciklu skaits: 50 000
- Nominālais kalpošanas laiks: 15 000 stundas

Vide

- Disposal of the product: Beidzoties kalpošanas laikam (ekonomiskajam), izmetiet izstrādājumu saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Neizmetiet izstrādājumu kopā ar sadzīves atkritumiem. Pareizi utilizējot izstrādājumu, neradīsiet nelabvēlīgu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

Apgaismojuma raksturlielumi

- Gaismas krišanas leņķis: 36 °
- Krāsu atveidošanas indekss (CRI): 80
- Krāsu temperatūra: 2700 K
- Nominālā gaismas plūsma: 345 lm
- Uzsilšanas laiks līdz 60% gaismas atdevei: Tūlītējs maksimāls izgaismojums
- Krāsas kods: 827 | CCT of 2700K

Dažādi

- Acu komforts: Jā
- LED Innovations: EyeComfort

Citi raksturlielumi

- Efektivitāte: 78 lm/W

Iepakojuma informācija

- EAN: 8719514307629
- EOC: 871951430762900
- Produkta nosaukums: LED 35W MR16 WW 36D RF ND SRT4

Enerģijas patēriņš

- Jaudas koeficients: 0.6
- Spriegums: 12V AC electronic V
- Jauda: 4,4 W
- Ekvivalentā kvēlspuldzes jauda: 35 W
- Energoefektivitātes marķējums (EEL): F

Produkta izmēri un svars

- Garums: 4,55 cm

Nominālās vērtības

- Saistītā maksimālā intensitāte: 650 cd

Tehniskā specifikācija

- Frekvence: - Hz
- EPREL reģistrācijas numurs: 421457

Iepakojuma izmēri un svars

- EAN/UPC – izstrādājums:
8719514307629
- Neto svars: 0,05 kg
- Bruto svars: 0,07 kg
- Augstums: 12,7 cm
- Garums: 5,3 cm
- Platums: 6,3 cm
- Materiāla numurs (12NC):
929002494603



Izlaides datums:
2024-09-18
Versija: 0.358

© 2024 Signify Holding. Visas tiesības aizsargātas. Signify nesniedz nekādu apliecinājumu vai garantiju par šajā dokumentā iekļautās informācijas pareizību vai pilnīgumu un neuzņemas nekādu atbildību par darbībām, kas veiktas, paļaujoties uz šajā dokumentā norādīto informāciju. Šajā dokumentā atspoguļotā informācija nav paredzēta komerciāliem nolūkiem un neveido neviena izcenojuma vai līguma daļu, ja vien to nav atļāvis uzņēmums Signify. Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. reģistrētas preču zīmes.

www.lighting.philips.com