

# PHILIPS

50 W virziena  
gaismeklis PAR16 GU10

LED

2700/2500/2200K

355 lm

15 000 h



8719514307780



## Viens lukturis. Viens slēdzis. Trīs gaismas iestatījumi.

Mainiet telpas apkārtējo noskaņu atbilstoši savām aktivitātēm. Ar Philips SceneSwitch LED lampu jūs varat viegli mainīt spilgtu gaismu uz dabisku gaismu vai siltu un mirdzošu gaismu. Viss, kas nepieciešams, ir slēdzis.

### Augstas kvalitātes apgaismojums

- Vispārējs apgaismojums

### Vairāk nekā tikai apgaismojums

- Atiestatiet spuldzi uz noklusējuma iestatījumu
- Nav nepieciešams gaismmainis vai papildu uzstādīšana
- Lampa saglabā jūsu pēdējo iestatījumu

# Izceltie produkti

## Vispārējs apgaismojums

Pateicoties Philips LED spuldzes novatoriskajam dizainam, tiek novērsta ēna, kas parasti ievērojama stara malās. Kāds ir rezultāts? Izstaro visaptverošu un dabiski siltu balto gaismu.

## Atiestatīšana (SceneSwitch)



Ja tiek izmantotas vairākas spuldzes un tās nav sinhronizētas, vienkārši pārslēdziet slēdzi (ieslēdziet un izslēdziet pēc 1 sekundes), lai atjaunotu noklusējuma iestatījumus.

## Gatavs lietošanai



Nav nepieciešamas papildu iekārtas vai gaismmaiņa slēdzis. Spuldze nav piemērota izmantošanai ar gaismmaiņiem. Ja spuldzi izmanto ar gaismmaiņi, tā spilgtuma iestatījumam jābūt 100%.

## Automātiskā atmiņa (SceneSwitch)



Šai Scene Switch lampai ir iebūvēta atmiņas mikroshēma, kas saglabā pēdējo gaismas iestatījumu, ja slēdzis tiek izslēgts ilgāk par 6 sekundēm. Ja bieži nemaināt iestatījumus, apgaismojums pēc ieslēgšanas atkal būs jūsu iecienītajā režīmā.

# Specifikācijas

## Spuldzes raksturlielumi

- Paredzētais lietojums: Iekštelpas
- Lampas forma: Virzīts atstarotājs
- Ligzda: GU10
- Darbojas ar reostatu: Nē
- Spuldzes apdare: Caurspīdīga

## Spuldzes izmēri

- Augstums: 5,4 cm
- Platums: 5 cm

## Izturība

- Ieslēgšanas ciklu skaits: 50 000
- Nominālais kalpošanas laiks: 15 000 stundas

## Vide

- Disposal of the product: Beidzoties kalpošanas laikam (ekonomiskajam), izmetiet izstrādājumu saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Neizmetiet izstrādājumu kopā ar sadzīves atkritumiem. Pareizi utilizējot izstrādājumu, neradīsiet nelabvēlīgu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

**Apgaismojuma raksturlielumi**

- Gaismas krišanas leņķis: 36 °
- Krāsu atveidošanas indekss (CRI): 80
- Krāsu temperatūra: 2700/2500/2200 K
- Nominālā gaismas plūsma: 355 lm
- Uzsilšanas laiks līdz 60% gaismas atdevei: 0.5
- Krāsas kods: 827-825-822 | CCT of 2700K/2500K/2200K
- Korelētā krāsu temperatūra: 2700, 2500, 2200 K
- Gaismas plūsma: 355 lm
- Stroboskopiska efekta vērtība (SVM): 0,6
- Gaismas efektivitāte (novērtējums) (nomin.): 73,00 lm/W

**Dažādi**

- Acu komforts: Jā
- LED Innovations: EyeComfort
- Papildu funkcijas: WarmGlow, SceneSwitch

**Citi raksturlielumi**

- Efektivitāte: 73 lm/W
- RoHS atbilstība: Jā

**Iepakojuma informācija**

- EAN: 8719514307780
- EOC: 871951430778000
- Produkta nosaukums: LED SSW 50W GU10 WW 36D RF ND SRT4

**Strāvas padeve**

- Jaudas koeficients (daļa): 0.5

**Energijas patēriņš**

- Jaudas koeficients: 0.5
- Spriegums: 220-240 V
- Jauda: 4,8 W
- Ekvivalentā kvēlspuldzes jauda: 50 W
- Energijas patēriņš: 1,5, 3,5, 4,8 W
- Energoefektivitātes marķējums (EEL): F

**Produkta izmēri un svars**

- Garums: 5,4 cm

**Nominālās vērtības**

- Aprēķinātais kalpošanas laiks: 15 000 stundas
- Saistītā maksimālā intensitāte: 600 cd

**Tehniskā specifikācija**

- Frekvence: 50-60 Hz
- EPREL reģistrācijas numurs: 1825222
- Plūsmas mērīšanas atsauce: Narrow Cone
- Mirgojoša vērtība (PstLM): 1
- Line Frequency: 50 to 60 Hz
- Aptumšojams: Nē
- Vāka pamatne: GU10

**Iepakojuma izmēri un svars**

- EAN/UPC – izstrādājums: 8719514307780
- Neto svars: 0,05 kg
- Bruto svars: 0,07 kg
- Augstums: 12,7 cm
- Garums: 5,3 cm
- Platums: 6,3 cm



Izlaides datums:  
2025-03-14  
Versija: 0.387

© 2025 Signify Holding. Visas tiesības aizsargātas. Signify nesniedz nekādu apliecinājumu vai garantiju par šajā dokumentā iekļautās informācijas pareizību vai pilnīgumu un neuzņemas nekādu atbildību par darbībām, kas veiktas, paļaujoties uz šajā dokumentā norādīto informāciju. Šajā dokumentā atspoguļotā informācija nav paredzēta komerciāliem nolūkiem un neveido neviena izcenojuma vai līguma daļu, ja vien to nav atļāvis uzņēmums Signify. Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. reģistrētas preču zīmes.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)