

PHILIPS

Virziens gaismeklis
PAR16 GU10

LED

3000 K

550 lm

15 000 h



8719514308633



Izbaudiet silti baltu LED gaismu

Šī Philips LED spuldze izstaro brīnišķīgu un īpaši siltu gaismu. Spuldzei ir nepārspējami ilgs kalpošanas laiks, un tā acumirkli sniedz enerģijas ietaupījumu. Pateicoties izcilai krāsu temperatūrai, šī spuldze ir ideāli piemērota mājīgas noskaņas radīšanai.

Augstas kvalitātes apgaismojums

- Vēsa, enerģiska gaisma

Izvēlieties vienkāršu risinājumu veco spuldžu nomainībai

- Halogēnspuldzei ar reflektoru līdzīga forma un izmērs

Izgaismojiet savas mājas, kā vēlaties

- 120° prožektors — virziens gaismeklis

Izceltie produkti

3500 K [LED lampas]



Šai spuldzei ir 3500 K krāsas temperatūra, kas nodrošina vēsu,

enerģisku apgaismojumu; tas ir ideāli piemērots, lai radītu omulīgu vidi draugu uzņemšanai vai mierīgu noskaņu grāmatas lasīšanai.

Aizstāj halogēna prožektoru



Šis LED reflektors ar skaistas formas dizainu un ierastajiem izmēriem ir mūsdienīgs apgaismojuma risinājums. Perfekts, ilgtspējīgs aizstājējs tradicionālajai halogēnspuldzei ar reflektoru.

120° prožektors — virziena gaismeklis [LED spuldzes]

Specifikācijas

Spuldzes raksturlielumi

- Paredzētais lietojums: Iekštelpas
- Lampas forma: Nevirzīts atstarotājs
- Ligzda: GU10
- Spuldzes apdare: Matēta
- Darbojas ar reostatu: Nē

Spuldzes izmēri

- Augstums: 5,4 cm
- Platums: 5 cm

Izturība

- Ieslēgšanas ciklu skaits: 50 000
- Nominālais kalpošanas laiks: 15 000 stundas

Vide

- Disposal of the product: Beidzoties kalpošanas laikam (ekonomiskajam), izmetiet izstrādājumu saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Neizmetiet izstrādājumu kopā ar sadzīves atkritumiem. Pareizi utilizējot izstrādājumu, neradīsiet nelabvēlīgu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

Apgaismojuma raksturlielumi

- Krāsu atveidošanas indekss (CRI): 80
- Krāsu temperatūra: 3000 K
- Nominālā gaismas plūsma: 550 lm
- Uzsilšanas laiks līdz 60% gaismas atdevei: Tūlītējs maksimāls izgaismojums
- Krāsas kods: 830 | CCT of 3000K

Dažādi

- Acu komforts: Jā
- LED Innovations: EyeComfort

Citi raksturlielumi

- Efektivitāte: 112 lm/W

Iepakojuma informācija

- EAN: 8719514308633
- EOC: 871951430863300
- Produkta nosaukums: LEDClassic 550lm GU10 WH 120D ND1PF SRT4

Enerģijas patēriņš

- Jaudas koeficients: 0.5
- Spriegums: 220-240 V
- Jauda: 4,9 W
- Energoefektivitātes marķējums (EEL): E

Produkta izmēri un svars

- Garums: 5,4 cm

Tehniskā specifikācija

- Frekvence: 50-60 Hz
- EPREL reģistrācijas numurs: 1825202

Iepakojuma izmēri un svars

- EAN/UPC – izstrādājums: 8719514308633
- Neto svars: 0,05 kg
- Bruto svars: 0,07 kg
- Augstums: 12,7 cm
- Garums: 5,3 cm
- Platums: 6,3 cm



Izlaides datums:
2025-03-11
Versija: 0.217

© 2025 Signify Holding. Visas tiesības aizsargātas. Signify nesniedz nekādu apliecinājumu vai garantiju par šajā dokumentā iekļautās informācijas pareizību vai pilnīgumu un neuzņemas nekādu atbildību par darbībām, kas veiktas, paļaujoties uz šajā dokumentā norādīto informāciju. Šajā dokumentā atspoguļotā informācija nav paredzēta komerciāliem nolūkiem un neveido neviena izcenojuma vai līguma daļu, ja vien to nav atļāvis uzņēmums Signify. Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. reģistrētas preču zīmes.

www.lighting.philips.com