

# PHILIPS

40 W svečveida  
spuldze P45 E27

LED

2700 k

470 lm

15 000 h



8719514309401



## Moderna LED spuldze mājai

Philips LED matētās sveces nodrošina maigas, izkļiedētas gaismas efektu un neparasti ilgu kalpošanas laiku. Ar vienkāršu un elegantu dizainu šī gaismas spuldze ir ideāli piemērota svečturu tipa gaismekļiem ar nelielām (E14) patronām.

### Izvēlieties ilgtspējīgu risinājumu

- Ilgtspējīgas spuldzes — kalpo līdz 15 gadus ilgi

### Izgaismojiet savas mājas, kā vēlaties

- Perfekts risinājums dekoratīvajiem stiprinājumiem
- Vienkārša ikdienas LED spuldze

## Izceltie produkti

### Nominālais vidējais kalpošanas laiks 15 000 stundas



Spuldžu kalpošanas laiks ir līdz 15 000 stundām, tāpēc jūs varat neraizēties par nepieciešamību bieži mainīt

spuldzes un vairāk nekā 15 gadus baudīt ideālu apgaismojuma risinājumu.

### Perfekts risinājums dekoratīvajiem stiprinājumiem



Mūsdienīgs Philips LED svečveida spuldžu apgaismojums tādiem dekoratīvajiem stiprinājumiem kā lustrām, griestu ventilatoriem, grimmētavas lampām un grīdas lampām.

### Vienkārša ikdienas LED spuldze

Philips ikdienas LED spuldze pilnībā atbilst apgaismojuma pamatprasībām. Šī LED spuldze nodrošina skaistu gaismu un uzticamu darbību. Turklāt to var iegādāties par pieņemamu cenu.

## Specifikācijas

### Spuldzes raksturlielumi

- Paredzētais lietojums: Iekštelpas
- Lampas forma: Nevirzīta lustra
- Ligzda: E27
- Spuldzes apdare: Matēta
- Darbojas ar reostatu: Nē
- Bulb Material: Plastic

### Spuldzes izmēri

- Augstums: 8,7 cm
- Platums: 4,5 cm

### Izturība

- Ieslēgšanas ciklu skaits: 50 000
- Nominālais kalpošanas laiks: 15 000 stundas

### Vide

- Disposal of the product: Beidzoties kalpošanas laikam (ekonomiskajam), izmetiet izstrādājumu saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Neizmetiet izstrādājumu kopā ar sadzīves atkritumiem. Pareizi utilizējot izstrādājumu, neradīsiet nelabvēlīgu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

### Apgaismojuma raksturlielumi

- Krāsu atveidošanas indekss (CRI): 80
- Krāsu temperatūra: 2700 K
- Nominālā gaismas plūsma: 470 lm
- Uzsilšanas laiks līdz 60% gaismas atdevei: Tūlītējs maksimāls izgaismojums
- Krāsas kods: 827 | CCT of 2700K

### Dažādi

- Acu komforts: Jā
- LED Innovations: EyeComfort

### Citi raksturlielumi

- Efektivitāte: 95 lm/W

#### Iepakojuma informācija

- EAN: 8719514309401
- EOC: 871951430940101
- Produkta nosaukums: LED 40W P45 E27 WW FR ND 1PF/10

#### Enerģijas patēriņš

- Jaudas koeficients: 0.51
- Spriegums: AC 220-240 V
- Jauda: 4,9 W
- Ekvivalentā kvēlspuldzes jauda: 40 W

#### Produkta izmēri un svars

- Garums: 8,7 cm

#### Tehniskā specifikācija

- Frekvence: 50-60 Hz

#### Iepakojuma izmēri un svars

- EAN/UPC – izstrādājums: 8719514309401
- Neto svars: 0,02 kg
- Bruto svars: 0,03 kg
- Augstums: 12,7 cm
- Garums: 4,6 cm
- Platums: 6,3 cm



Izlaides datums:  
2025-03-28  
Versija: 0.285

© 2025 Signify Holding. Visas tiesības aizsargātas. Signify nesniedz nekādu apliecinājumu vai garantiju par šajā dokumentā iekļautās informācijas pareizību vai pilnīgumu un neuzņemas nekādu atbildību par darbībām, kas veiktas, paļaujoties uz šajā dokumentā norādīto informāciju. Šajā dokumentā atspoguļotā informācija nav paredzēta komerciāliem nolūkiem un neveido neviena izcenojuma vai līguma daļu, ja vien to nav atļāvis uzņēmums Signify. Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. registrētas preču zīmes.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)