

PHILIPS

40 W svečveida
spuldze P45 E14 x2

LED

2700 k

470 lm

15 000 h



8719514310094



Moderna LED spuldze mājai

Philips LED matētās sveces nodrošina maigas, izkļiedētas gaismas efektu un neparasti ilgu kalpošanas laiku. Ar vienkāršu un elegantu dizainu šī gaismas spuldze ir ideāli piemērota svečturu tipa gaismekļiem ar nelielām (E14) patronām.

Izvēlieties ilgtspējīgu risinājumu

- Ilgtspējīgas spuldzes — kalpo līdz 15 gadus ilgi

Izgaismojiet savas mājas, kā vēlaties

- Perfekts risinājums dekoratīvajiem stiprinājumiem
- Vienkārša ikdienas LED spuldze

Izceltie produkti

Nominālais vidējais kalpošanas laiks 15 000 stundas



Spuldžu kalpošanas laiks ir līdz 15 000 stundām, tāpēc jūs varat neraizēties par nepieciešamību bieži mainīt

spuldzes un vairāk nekā 15 gadus baudīt ideālu apgaismojuma risinājumu.

Perfekts risinājums dekoratīvajiem stiprinājumiem



Mūsdienīgs Philips LED svečveida spuldžu apgaismojums tādiem dekoratīvajiem stiprinājumiem kā lustrām, griestu ventilatoriem, grimmētavas lampām un grīdas lampām.

Vienkārša ikdienas LED spuldze

Philips ikdienas LED spuldze pilnībā atbilst apgaismojuma pamatprasībām. Šī LED spuldze nodrošina skaistu gaismu un uzticamu darbību. Turklāt to var iegādāties par pieņemamu cenu.

Specifikācijas

Spuldzes raksturlielumi

- Paredzētais lietojums: Iekštelpas
- Lampas forma: Nevirzīta lustra
- Ligzda: E14
- Stikla veids: Matēta
- Spuldzes apdare: Matēta
- Darbojas ar reostatu: Nē

Spuldzes izmēri

- Augstums: 8,8 cm
- Platums: 4,5 cm

Dizains un apdare

- Materiāls: Plastmasa

Izturība

- Ieslēgšanas ciklu skaits: 50 000
- Nominālais kalpošanas laiks: 15 000 stundas

Vide

- Disposal of the product: Beidzoties kalpošanas laikam (ekonomiskajam), izmetiet izstrādājumu saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Neizmetiet izstrādājumu kopā ar sadzīves atkritumiem. Pareizi utilizējot izstrādājumu, neradīsiet nelabvēlīgu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

Apgaismojuma raksturlielumi

- Krāsu atveidošanas indekss (CRI): 80
- Krāsu temperatūra: 2700 K
- Nominālā gaismas plūsma: 470 lm
- Uzsilšanas laiks līdz 60% gaismas atdevei: Tūlītējs maksimāls izgaismojums
- Krāsas kods: 827 | CCT of 2700K

Dažādi

- Acu komforts: Jā
- LED Innovations: EyeComfort

Citi raksturlielumi

- Efektivitāte: 95 lm/W

Iepakojuma informācija

- EAN: 8719514310094
- EOC: 871951431009401
- Produkta nosaukums: LED 40W P45 E14 WW FR ND 2SRT6

Enerģijas patēriņš

- Jaudas koeficients: 0.51
- Spriegums: AC 220-240 V
- Jauda: 4,9 W
- Ekvivalentā kvēlspuldzes jauda: 40 W

Produkta izmēri un svars

- Garums: 8,8 cm

Tehniskā specifikācija

- Frekvence: 50-60 Hz

Iepakojuma izmēri un svars

- EAN/UPC – izstrādājums: 8719514310094
- Neto svars: 0,04 kg
- Bruto svars: 0,06 kg
- Augstums: 12,7 cm
- Garums: 5,3 cm
- Platums: 11,5 cm
- Materiāla numurs (12NC): 929003546563



Izlaides datums:
2024-09-09
Versija: 0.320

© 2024 Signify Holding. Visas tiesības aizsargātas. Signify nesniedz nekādu apliecinājumu vai garantiju par šajā dokumentā iekļautās informācijas pareizību vai pilnīgumu un neuzņemas nekādu atbildību par darbībām, kas veiktas, paļaujoties uz šajā dokumentā norādīto informāciju. Šajā dokumentā atspoguļotā informācija nav paredzēta komerciāliem nolūkiem un neveido neviena izcenojuma vai līguma daļu, ja vien to nav atļāvis uzņēmums Signify. Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. registrētas preču zīmes.

www.lighting.philips.com