

PHILIPS

40 W svečveida
spuldze P45 E14

LED

4000 K

470 lm

15 000 h



8719514313187



Moderna LED spuldze mājai

Šī augstas klases LED spuldze ir lielisks vispārējs apgaismes risinājums telpām. Šī spuldze patērē mazāk enerģijas un tā ir retāk jānomaina, tomēr tās kvalitāte netiek ietekmēta — sāciet ietaupīt uzreiz kā to uzstādīsiet.

Augstas kvalitātes apgaismojums

- Nav redzamas mirgošanas

Izvēlieties vienkāršu risinājumu veco spuldžu nomaiņai

- Standarta kvēlspuldzēm līdzīga forma un izmērs

Izvēlieties ilgtspējīgu risinājumu

- Samazina izmaksas, saudzē dabas resursus

Izceltie produkti

Nav redzamas mirgošanas

Strauja gaismu mirgošana rada diskomfortu acīm, var izraisīt galvassāpes un pat lēkmi cilvēkiem, kas cieš no fotosensitīvās epilepsijas. Tas ir nepatīkami un nevajadzīgi. Gaismas diodes var mirgot, ja tās ātri reaģē uz palīgierīces strāvu. Tomēr Philips gaismas diodes ir izveidotas tā, ka līdz

minimumam ir samazinātas palīgierīces strāvas izvades izmaiņas, un tādējādi ir novērsti mirgošanas izraisītāji. Tāpēc to nevar saskatīt, pat ne nojaust.

Aizvieto standarta kvēlspuldzi

Šī enerģiju taupošā LED spuldze ar pievilcīgu dizainu un ierastu formu ir ideāls ilgtspējīgs aizvietotājs standarta kvēlspuldzēm.

Ietaupa līdz pat 90 % enerģijas

Salīdzinot ar standarta spuldzēm, LED tehnoloģija ietaupa līdz 90 % enerģijas. Tādēļ tā ir izdevīga un gadu no gada ietaupa jums naudu. Tā palīdz arī saudzēt apkārtējo vidi.

Specifikācijas

Spuldzes raksturlielumi

- Paredzētais lietojums: Iekštelpas
- Lampas forma: Nevirzīta lustra
- Līdzda: E14
- Stikla veids: Matēta
- Spuldzes apdare: Matēta
- Darbojas ar reostatu: Nē

Spuldzes izmēri

- Augstums: 8,8 cm
- Platums: 4,5 cm

Dizains un apdare

- Materiāls: Plastmasa

Izturība

- Ieslēgšanas ciklu skaits: 50 000
- Nominālais kalpošanas laiks: 15 000 stundas

Vide

- Disposal of the product: Beidzoties kalpošanas laikam (ekonomiskajam), izmetiet izstrādājumu saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Neizmetiet izstrādājumu kopā ar sadzīves atkritumiem. Pareizi utilizējot izstrādājumu, neradīsiet nelabvēlīgu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

Apgaismojuma raksturlielumi

- Krāsu atveidošanas indekss (CRI): 80
- Krāsu temperatūra: 4000 K
- Nominālā gaismas plūsma: 470 lm
- Uzsilšanas laiks līdz 60% gaismas atdevei: Tūlītējs maksimāls izgaismojums
- Krāsas kods: 840 | CCT of 4000K

Dažādi

- Acu komforts: Nē

Citi raksturlielumi

- Efektivitāte: 95 lm/W

Iepakojuma informācija

- EAN: 8719514313187
- EOC: 871951431318700
- Produkta nosaukums: LED 40W P45 E14 CW FR ND 1PF/6 DISC

Enerģijas patēriņš

- Jaudas koeficients: 0.51
- Spriegums: AC 220-240 V
- Jauda: 4,9 W
- Ekvivalentā kvēlspuldzes jauda: 40 W

Produkta izmēri un svars

- Garums: 8,8 cm

Tehniskā specifikācija

- Frekvence: 50-60 Hz

8719514313187

Iepakojuma izmēri un svars

- EAN/UPC – izstrādājums:
8719514313187
- Neto svars: 0,02 kg
- Bruto svars: 0,03 kg
- Augstums: 11,6 cm
- Garums: 4,6 cm
- Platums: 4,6 cm
- Materiāla numurs (12NC):
929003540780



Izlaides datums:
2024-09-09
Versija: 0.273

© 2024 Signify Holding. Visas tiesības aizsargātas. Signify nesniedz nekādu apliecinājumu vai garantiju par šajā dokumentā iekļautās informācijas pareizību vai pilnīgumu un neuzņemas nekādu atbildību par darbībām, kas veiktas, paļaujoties uz šajā dokumentā norādīto informāciju. Šajā dokumentā atspoguļotā informācija nav paredzēta komerciāliem nolūkiem un neveido neviena izcenojuma vai līguma daļu, ja vien to nav atļāvis uzņēmums Signify. Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. registrētas preču zīmes.

www.lighting.philips.com