

PHILIPS

20 W matēta
kvēlspuldze G200 E27

LED

1800K

200 lm

15 000 h

Aptumšošana



8719514315396



Moderna LED spuldze mājai

Šī Philips LED spuldze izstaro brīnišķīgu un īpaši siltu gaismu. Spuldzei ir nepārspējami ilgs kalpošanas laiks, un tā acumirkli sniedz enerģijas ietaupījumu. Pateicoties izcilai krāsu temperatūrai, šī spuldze ir ideāli piemērota mājīgas noskaņas radīšanai.

Aptumšojama īpaši silti balta gaisma

- Sniedz mājīgu un siltu atmosfēru telpā ar īpaši silti baltu gaismu, ko var aptumšot, lai atmosfēru personalizētu.

Radīts, lai tiktu pamanīts. Izskatās lieliski gan izslēgtā, gan ieslēgtā veidā

- Izskatās lieliski izslēgtā un ieslēgtā stāvoklī

Izceltie produkti

Aptumšojama īpaši silti balta gaisma



Uzlabojiet noskaņu mājās ar īpaši siltu balto gaismu, ko bez aizķeršanās var aptumšot līdz vēlamajam spilgtumam, izmantojot lietotni vai balsis komandas.

Izskatās lieliski izslēgtā un ieslēgtā stāvoklī



"Šī skaistā lampa ar redzamo kvēldiegu piešķir stila un nostalgijas izjūtu jebkurai telpai. Izskatās lieliski gan izslēgtā, gan ieslēgtā veidā."

Specifikācijas

Spuldzes raksturlielumi

- Paredzētais lietojums: Iekštelpas
- Lampas forma: Nevirzīta kupolveida spuldze
- Ligzda: E27
- Darbojas ar reostatu: Jā
- Spuldzes apdare: dūmu pelēka

Spuldzes izmēri

- Augstums: 28,6 cm
- Platums: 20,2 cm

Dizains un apdare

- Materiāls: Stikls

Izturība

- Ieslēgšanas ciklu skaits: 20 000
- Apkārtējā temperatūra: No -20 līdz +45 °C
- Nominālais kalpošanas laiks: 15 000 stundas

Vide

- Disposal of the product: Beidzoties kalpošanas laikam (ekonomiskajam), izmetiet izstrādājumu saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Neizmetiet izstrādājumu kopā ar sadzīves atkritumiem. Pareizi utilizējot izstrādājumu, neradīsiet nelabvēlīgu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

Apgaismojuma raksturlielumi

- Krāsu atveidošanas indekss (CRI): 80
- Krāsu temperatūra: 1800 K
- Nominālā gaismas plūsma: 200 lm
- Uzsilšanas laiks līdz 60% gaismas atdevei: 0.5
- Krāsas kods: 818 | CCT of 1800K
- Korelētā krāsu temperatūra: 1800 K
- Gaismas plūsma: 200 lm
- Stroboskopiska efekta vērtība (SVM): 0,4
- Gaismas efektivitāte (novērtējums) (nomin.): 30 lm/W

Dažādi

- Acu komforts: Jā
- LED Innovations: EyeComfort
- Papildu funkcijas: Aptumšojams, Dekoratīvs

Citi raksturlielumi

- Efektivitāte: 30 lm/W
- CE marķējums: Jā
- RoHS atbilstība: Jā

Iepakojuma informācija

- EAN: 8719514315396
- EOC: 871951431539600
- Produkta nosaukums: LED giant 20W E27 G200 1800K smoky D

Strāvas padeve

- Jaudas koeficients (daļa): 0.7

Enerģijas patēriņš

- Jaudas koeficients: 0.7
- Spriegums: 220–240 V
- Jauda: 6,5 W
- Ekvivalentā kvēlspuldzes jauda: 20 W
- Enerģijas patēriņš: 6,5 W

Produkta izmēri un svars

- Garums: 28,6 cm

Nominālās vērtības

- Aprēķinātais kalpošanas laiks: 15 000 stundas

Tehniskā specifikācija

- Frekvence: 50–60 Hz
- Mirgojoša vērtība (PstLM): 1
- Line Frequency: 50 to 60 Hz
- Aptumšojams: Saderība tikai ar noteiktiem gaismaiņiem
- Vāka pamatne: E27

Iepakojuma izmēri un svars

- EAN/UPC – izstrādājums: 8719514315396
- Neto svars: 0,36 kg
- Bruto svars: 0,7 kg
- Augstums: 32 cm
- Garums: 22,5 cm
- Platums: 22,5 cm
- Materiāla numurs (12NC): 929002982601



Izlaides datums:
2024-09-09
Versija: 0.336

© 2024 Signify Holding. Visas tiesības aizsargātas. Signify nesniedz nekādu apliecinājumu vai garantiju par šajā dokumentā iekļautās informācijas pareizību vai pilnīgumu un neuzņemas nekādu atbildību par darbībām, kas veiktas, paļaujoties uz šajā dokumentā norādīto informāciju. Šajā dokumentā atspoguļotā informācija nav paredzēta komerciāliem nolūkiem un neveido neviena izcenojuma vai līguma daļu, ja vien to nav atļāvis uzņēmums Signify. Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. registrētas preču zīmes.

www.lighting.philips.com