

PHILIPS

75 W matēta
kvēlspuldze, A60 E27

LED

2200–2700 K

1055 lm

15 000 h

Aptumšošana



8719514324039



Aptumšojama, silti balta LED gaismā

Philips LED gaismas spuldzes nodrošina brīnišķīgu, siltu un baltu gaismu, neparasti ilgu kalpošanas laiku un ievērojamu enerģijas ietaupījumu. Ar vienkāršu un elegantu dizainu šī spuldze ir ideāls aizvietotājs standarta matētajām spuldzēm.

Izvēlieties ilgtspējīgu risinājumu

- Ietaupa līdz pat 90% enerģijas

Izgaismojiet savas mājas, kā vēlaties

- Perfekts vispārīgam istabas apgaismojumam

Izceltie produkti

Ietaupa līdz pat 90% enerģijas



Izmantojiet enerģijas ietaupījumu, ko nodrošina LED gaismas, nezaudējot

gaismas kvalitāti. Acumirkļi ietaupiet vairāk nekā 90% elektroenerģijas, nomainot esošās kvēlspuldzes vai halogēna spuldzes

Perfekti piemērots vispārīgajam apgaismojumam



Mūsdienīgs apgaismojums ar standarta Philips LED spuldzēm visaptverošam izgaismojumam, kas ir ideāli piemērots vispārīgajam telpu apgaismojumam.

Specifikācijas

Spuldzes raksturlielumi

- Paredzētais lietojums: Iekštelpas
- Lampas forma: Spuldze ar nevirzītu gaismu
- Ligzda: E27
- Spuldzes apdare: Matēta
- Darbojas ar reostatu: Saderība tikai ar noteiktiem gaismmaiņiem

Spuldzes izmēri

- Augstums: 10,4 cm
- Platums: 6 cm

Izturība

- Ieslēgšanas ciklu skaits: 20 000
- Nominālais kalpošanas laiks: 15 000 stundas

Vide

- Disposal of the product: Beidzoties kalpošanas laikam (ekonomiskajam), izmetiet izstrādājumu saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Neizmetiet izstrādājumu kopā ar sadzīves atkritumiem. Pareizi utilizējot izstrādājumu, neradīsiet nelabvēlīgu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

Apgaismojuma raksturlielumi

- Krāsu atveidošanas indekss (CRI): 90
- Krāsu temperatūra: 2200–2700 K
- Nominālā gaismas plūsma: 1055 lm
- Uzsilšanas laiks līdz 60% gaismas atdevei: Tūlītējs maksimāls izgaismojums
- Krāsas kods: 922-927 | CCT of 2200K-2700K

Dažādi

- Acu komforts: Jā
- LED Innovations: EyeComfort
- Papildu funkcijas: Aptumšojams, WarmGlow

Citi raksturlielumi

- Efektivitāte: 146 lm/W

Iepakojuma informācija

- EAN: 8719514324039
- EOC: 871951432403900
- Produkta nosaukums: LED classic 75W A60 E27 FR WGD90 SRT4

Enerģijas patēriņš

- Jaudas koeficients: 0.6
- Spriegums: 220–240 V
- Jauda: 7,2 W
- Ekvivalentā kvēlspuldzes jauda: 75 W
- Energoefektivitātes marķējums (EEL): D

Produkta izmēri un svars

- Garums: 10,4 cm

Tehniskā specifikācija

- Frekvence: 50–60 Hz
- EPREL reģistrācijas numurs: 453256

Iepakojuma izmēri un svars

- EAN/UPC – izstrādājums: 8719514324039
- Neto svars: 0,03 kg
- Bruto svars: 0,05 kg
- Augstums: 14,6 cm
- Garums: 6,5 cm
- Platums: 6,3 cm



Izlaides datums:
2025-03-06
Versija: 0.406

© 2025 Signify Holding. Visas tiesības aizsargātas. Signify nesniedz nekādu apliecinājumu vai garantiju par šajā dokumentā iekļautās informācijas pareizību vai pilnīgumu un neuzņemas nekādu atbildību par darbībām, kas veiktas, paļaujoties uz šajā dokumentā norādīto informāciju. Šajā dokumentā atspoguļotā informācija nav paredzēta komerciāliem nolūkiem un neveido neviena izcenojuma vai līguma daļu, ja vien to nav atļāvis uzņēmums Signify. Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. reģistrētas preču zīmes.

www.lighting.philips.com