

PHILIPS

40 W matēta
kvēlspuldze, B35 E14

LED

2200–2700 K

470 lm

15 000 h

Aptumšošana



8719514324299



Aptumšojama, silti balta LED gaismā

Philips LED matētās sveces nodrošina maigas, izkļiedētas gaismas efektu un neparasti ilgu kalpošanas laiku. Ar vienkāršu un elegantu dizainu šī gaismas spuldze ir ideāli piemērota svečturu tipa apgaismes ķermeņiem ar nelielām (E14) patronām.

Izvēlieties ilgtspējīgu risinājumu

- Ietaupa līdz pat 90% enerģijas

Izgaismojiet savas mājas, kā vēlaties

- Perfekts risinājums dekoratīvajiem stiprinājumiem

Izceltie produkti

Ietaupa līdz pat 90% enerģijas



Izmantojiet enerģijas ietaupījumu, ko nodrošina LED gaismas, nezaudējot

gaismas kvalitāti. Acumirkļi ietaupiet vairāk nekā 90% elektroenerģijas, nomainot esošās kvēlspuldzes vai halogēna spuldzes

Perfekts risinājums dekoratīvajiem stiprinājumiem



Mūsdienīgs Philips LED svečveida spuldžu apgaismojums tādiem dekoratīvajiem stiprinājumiem kā lustrām, griestu ventilatoriem, grimmētavas lampām un grīdas lampām.

Specifikācijas

Spuldzes raksturlielumi

- Paredzētais lietojums: Iekštelpas
- Lampas forma: Svečveida spuldze ar nevirzītu gaismu
- Ligzda: E14
- Spuldzes apdare: Matēta
- Darbojas ar reostatu: Saderība tikai ar noteiktiem gaismmaiņiem

Spuldzes izmēri

- Augstums: 9,7 cm
- Platums: 3,5 cm

Izturība

- Ieslēgšanas ciklu skaits: 20 000
- Nominālais kalpošanas laiks: 15 000 stundas

Vide

- Disposal of the product: Beidzoties kalpošanas laikam (ekonomiskajam), izmetiet izstrādājumu saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Neizmetiet izstrādājumu kopā ar sadzīves atkritumiem. Pareizi utilizējot izstrādājumu, neradīsiet nelabvēlīgu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

Apgaismojuma raksturlielumi

- Krāsu atveidošanas indekss (CRI): 90
- Krāsu temperatūra: 2200–2700 K
- Nominālā gaismas plūsma: 470 lm
- Uzsilšanas laiks līdz 60% gaismas atdevei: Tūlītējs maksimāls izgaismojums
- Krāsas kods: 922-927 | CCT of 2200K-2700K

Dažādi

- Acu komforts: Jā
- LED Innovations: EyeComfort
- Papildu funkcijas: Aptumšojams, WarmGlow

Citi raksturlielumi

- Efektivitāte: 138 lm/W

Iepakojuma informācija

- EAN: 8719514324299
- EOC: 871951432429900
- Produkta nosaukums: LED classic 40W B35 E14 FR WGD90 SRT4

Enerģijas patēriņš

- Jaudas koeficients: 0.6
- Spriegums: 220–240 V
- Jauda: 3,4 W
- Ekvivalentā kvēlspuldzes jauda: 40 W
- Energoefektivitātes marķējums (EEL): D

Produkta izmēri un svars

- Garums: 9,7 cm

Tehniskā specifikācija

- Frekvence: 50–60 Hz
- EPREL reģistrācijas numurs: 453269

Iepakojuma izmēri un svars

- EAN/UPC – izstrādājums: 8719514324299
- Neto svars: 0,01 kg
- Bruto svars: 0,03 kg
- Augstums: 14,6 cm
- Garums: 4,6 cm
- Platums: 6,3 cm



Izlaides datums:
2025-03-06
Versija: 0.377

© 2025 Signify Holding. Visas tiesības aizsargātas. Signify nesniedz nekādu apliecinājumu vai garantiju par šajā dokumentā iekļautās informācijas pareizību vai pilnīgumu un neuzņemas nekādu atbildību par darbībām, kas veiktas, paļaujoties uz šajā dokumentā norādīto informāciju. Šajā dokumentā atspoguļotā informācija nav paredzēta komerciāliem nolūkiem un neveido neviena izcenojuma vai līguma daļu, ja vien to nav atļāvis uzņēmums Signify. Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. reģistrētas preču zīmes.

www.lighting.philips.com