

PHILIPS

40 W matēta
kvēlspuldze, P45 E27

LED

2200–2700 K

470 lm

15 000 h

Aptumšošana



8719514324497



Aptumšojama, silti balta LED gaismā

Philips LED matētās spuldzes nodrošina pievilcīgu, mirdzošu gaismas efektu un nepārspējami ilgu kalpošanas laiku. Šīs gaismas spuldzes izskatās brīnišķīgi gan ieslēgtā, gan izslēgtā stāvoklī, un tās ir lieliski piemērotas dekoratīviem gaismas ķermeņiem ar lielām (E27) patronām.

Izvēlieties ilgtspējīgu risinājumu

- Samazina izmaksas, saudzē dabas resursus

Izgaismojiet savas mājas, kā vēlaties

- Perfekts risinājums dekoratīvajiem stiprinājumiem

Izceltie produkti

Ietaupa līdz pat 90 % enerģijas

Salīdzinot ar standarta spuldzēm, LED tehnoloģija ietaupa līdz 90 % enerģijas. Tādēļ tā ir izdevīga un gadu no gada ietaupa jums naudu. Tā palīdz arī saudzēt apkārtējo vidi.

Perfekts risinājums dekoratīvajiem stiprinājumiem



Mūsdienīgs Philips LED lustras spuldžu apgaismojums tādiem dekoratīvajiem stiprinājumiem kā lustrām, griestu ventilatoriem, grimmētavas lampām un grīdas lampām.

Specifikācijas

Spuldzes raksturlielumi

- Paredzētais lietojums: Iekštelpas
- Lampas forma: Nevirzīta lustra
- Ligzda: E27
- Stikla veids: Matēta
- Spuldzes apdare: Matēta
- Darbojas ar reostatu: Saderība tikai ar noteiktiem gaismmaiņiem

Spuldzes izmēri

- Augstums: 7,8 cm
- Platums: 4,5 cm

Dizains un apdare

- Materiāls: Stikls

Izturība

- Ieslēgšanas ciklu skaits: 20 000
- Nominālais kalpošanas laiks: 15 000 stundas

Vide

- Disposal of the product: Beidzoties kalpošanas laikam (ekonomiskajam), izmetiet izstrādājumu saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Neizmetiet izstrādājumu kopā ar sadzīves atkritumiem. Pareizi utilizējot izstrādājumu, neradīsiet nelabvēlīgu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

Apgaismojuma raksturlielumi

- Krāsu atveidošanas indekss (CRI): 90
- Krāsu temperatūra: 2200–2700 K
- Nominālā gaismas plūsma: 470 lm
- Uzsilšanas laiks līdz 60% gaismas atdevei: Tūlītējs maksimāls izgaismojums
- Krāsas kods: 922-927 | CCT of 2200K-2700K

Dažādi

- Acu komforts: Jā
- LED Innovations: EyeComfort
- Papildu funkcijas: Aptumšojams, WarmGlow

Citi raksturlielumi

- Efektivitāte: 138 lm/W

Iepakojuma informācija

- EAN: 8719514324497
- EOC: 871951432449700
- Produkta nosaukums: LED classic 40W P45 E27 WGD90 FR SRT4

Enerģijas patēriņš

- Jaudas koeficients: 0.6
- Spriegums: 220–240 V
- Jauda: 3.4 W
- Ekvivalentā kvēlspuldzes jauda: 40 W
- Energoefektivitātes marķējums (EEL): D

Produkta izmēri un svars

- Garums: 7,8 cm

Tehniskā specifikācija

- Frekvence: 50-60 Hz
- EPREL reģistrācijas numurs: 1109146

Iepakojuma izmēri un svars

- EAN/UPC – izstrādājums:
8719514324497
- Neto svars: 0,02 kg
- Bruto svars: 0,04 kg
- Augstums: 12,7 cm
- Garums: 5,3 cm
- Platums: 6,3 cm
- Materiāla numurs (12NC):
929003013601



Izlaides datums:
2024-09-09
Versija: 0.408

© 2024 Signify Holding. Visas tiesības aizsargātas. Signify nesniedz nekādu apliecinājumu vai garantiju par šajā dokumentā iekļautās informācijas pareizību vai pilnīgumu un neuzņemas nekādu atbildību par darbībām, kas veiktas, paļaujoties uz šajā dokumentā norādīto informāciju. Šajā dokumentā atspoguļotā informācija nav paredzēta komerciāliem nolūkiem un neveido neviena izcenojuma vai līguma daļu, ja vien to nav atļāvis uzņēmums Signify. Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. reģistrētas preču zīmes.

www.lighting.philips.com