

PHILIPS

7 W (60 W ekv.) ST64 E27
bezkrāsas spuldze ar
kvēldiegu

Viedais LED gaismeklis

Regulējama baltā gaisma


Stikls

Viegli uzsākama lietošana

Vadība ar lietotni WiZ vai balsi



8719514372245



Izvēlieties siltu vai vēsi baltu gaismu

Šī viedā Edisona stila Philips LED spuldze ar kvēldiegu izstaro siltu līdz vēsi baltu gaismu. Tā piešķirs antīku izskatu jebkurai telpai. Šī spuldze ir saderīga ar WiZ. Izmantojot Wi-Fi savienojumu, to varat regulēt no lietotnes WiZ vai ar balsi.

Vienkārša uzstādīšana

- Vienkārša pieslēgšana un izmantošana. Saderīgs ar esošo Wi-Fi tīklu.

Viedā vadība

- Pārvaldiet no jebkuras vietas, izmantojot viedtālruni.
- Balss vadība, izmantojot Google asistentu, Alexa vai Siri saišnes

Viedās funkcijas

- Viedā gaismmaiņa, izmantojot lietotni, balsi vai gaismmaini
- Automatizējiet savu apgaismojumu, izmantojot grafikus.
- Enerģijas pārraudzība

Gaismas režīmi

- Regulējami silti un vēsi balti, kā arī iepriekš iestatīti režīmi.
- Pielāgojiet ainavas ar iepriekš iestatītiem dinamiskajiem gaismas režīmiem.

Izceltie produkti

Viegli uzsākama lietošana

WiZ darbojas ar jūsu esošo Wi-Fi rūteri, nav nepieciešama papildu vārteja. Vienkārši pievienojiet jauno gaismu, lejupielādējiet lietotni WiZ, un viss gatavs!

Kontrole no jebkuras vietas

Pārvaldiet savas WiZ gaismas jebkurā vietā, izmantojot viedtālruni. Nav jāuztraucas, ja pirms aiziešanas no mājām atstājāt ieslēgtu gaismu. Lietotne WiZ ir pieejama operētājsistēmām iOS un Android.

Balss vadība

Izbaudiet apgaismojuma brīvroku vadības iespējas, izmantojot vadību ar balsi un Google asistentu, Amazon Alexa vai Siri saīšnes! Izmantojot vienkāršas balss komandas varat ieslēgt un izslēgt gaismekļus, iestatīt gaismas izgaismošanu vai aptumšošanu, mainīt gaismas krāsu un iestatīt pielāgotas gaismas ainavas.

Viedā aptumšošana

Aptumšojiet apgaismojumu līdz vēlamajam spilgtuma līmenim, izmantojot viedtālruni, WiZ pulti vai savu balsi. Nav jāinstalē dārgs gaismmainis.

Automatizējiet savu apgaismojumu, izmantojot grafikus.

Automatizējiet apgaismojumu, lai tas atbilstu ikdienas vai iknedēļas kārtībai. Iepļānojiet gaismas ieslēgšanos pirms ierašanās mājās un turiet to izslēgtu, kad tā nav vajadzīga.

Enerģijas pārraudzība

Lietotne WiZ reģistrē jūsu gaismas enerģijas patēriņu. Skatiet savu nedēļas vai dienas pārskatu un gudri plānojiet apgaismojumu, lai optimizētu enerģijas patēriņu mājās.

Regulējami silti un vēsi balti, kā arī iepriekš iestatīti režīmi.

Izvēlieties no plaša baltās krāsas piedāvājuma: no enerģētiski vēsa līdz maigi siltam baltajam tonim. Varat arī vienkārši izvēlēties kādu no iepriekš iestatītajiem režīmiem, piemēram, Focus un Relax, lai radītu vislabāko gaisotni savām nodarbēm.

Pielāgotas ainas

Sajauciet dažādu krāsu un balto gaismu režīmus, lai izveidotu perfektu gaisotni jūsu ikdienas mirkliem. Saglabājiet to un ieslēdziet jebkurā laikā, izmantojot lietotni, WiZ pulti vai ar balss palīdzību.

Specifikācijas

Spuldzes raksturlielumi

- Paredzētais lietojums: Iekštelpas
- Lampas forma: ST64
- Ligzda: E27
- Tehnoloģija: Viedā Wi-Fi spuldze
- Stikla veids: Caurspīdīga
- Spuldzes apdare: Caurspīdīga
- Darbojas ar reostatu: Saderība tikai ar noteiktiem gaismmainiem

Spuldzes izmēri

- Augstums: 14,3 cm
- Svars: 0,055 kg
- Platums: 6,4 cm

Izturība

- Vidējais kalpošanas laiks (lietojot 2,7 h dienā): 15 gads(-i)
- Gaismas plūsmas stabilitātes koeficients: 70%
- Ieslēgšanas ciklu skaits: 20 000
- Nominālais kalpošanas laiks: 15 000 stundas

Apgaismojuma raksturlielumi

- Krāsu saskaņa: 6 SDCM
- Krāsu atveidošanas indekss (CRI): 90
- Krāsu temperatūra: 2700–6500 K
- Gaismas krāsas kategorija: Regulējama baltā gaisma
- Nominālā gaismas plūsma: 806 lm
- Ieslēgšanās laiks: <0.5 s
- Uzsilšanas laiks līdz 60% gaismas atdevei: Tūlītējs maksimāls izgaismojums

Dažādi

- Acu komforts: Jā

Citi raksturlielumi

- Spuldzes strāvas stiprums: 43 mA
- Efektivitāte: 115 lm/W

Iepakojuma informācija

- EAN: 8719514372245
- EOC: 871951437224500
- Produkta nosaukums: PHI WFB 60W ST64 E27 927-65 CL 1PF/6

Enerģijas patēriņš

- Jaudas koeficients: 0.5
- Spriegums: 220-240 V
- Jauda: 7 W
- Ekvivalentā kvēlspuldzes jauda: 60 W
- Energoefektivitātes marķējums (EEL): E

Produkta izmēri un svars

- Garums: 14,3 cm

Nominālās vērtības

- Aprēķinātais kalpošanas laiks: 15 000 stundas
- Aprēķinātā gaismas plūsma: 806 lm
- Nominālā jauda: 7 W

Serviss

- Garantija: 2 gadi

Tehniskā specifikācija

- Frekvence: 50-60 Hz
- EPREL reģistrācijas numurs: 1901145

Iepakojuma izmēri un svars

- EAN/UPC – izstrādājums: 8719514372245
- Neto svars: 0,06 kg
- Bruto svars: 0,09 kg
- Augstums: 18,5 cm
- Garums: 8,5 cm
- Platums: 8,5 cm



Izlaides datums:
2025-03-07
Versija: 0.158

© 2025 Signify Holding. Visas tiesības aizsargātas. Signify nesniedz nekādu apliecinājumu vai garantiju par šajā dokumentā iekļautās informācijas pareizību vai pilnīgumu un neuzņemas nekādu atbildību par darbībām, kas veiktas, paļaujoties uz šajā dokumentā norādīto informāciju. Šajā dokumentā atspoguļotā informācija nav paredzēta komerciāliem nolūkiem un neveido neviena izcenojuma vai līguma daļu, ja vien to nav atļāvis uzņēmums Signify. Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. reģistrētas preču zīmes.

www.lighting.philips.com