

PHILIPS

Skies 14 W sienas lampa
E27 P45 bez spuldzes

Ārpus telpu gaismekļi

Bez spuldzes

Antracīta

Ūdensizturība



8719514385320



Ietaupiet eleganti

Šis elegantais antracīta Philips griestu apgaismojums aicina atpūsties ar labu grāmatu apgaismojuma gaismā. Ar savu minimālisma nokrāsu tas izstaro izkliedētu priekšējo spilgtu gaismu sienu un griestu pielietošanai.

Moderns dizains jūsu dārzā

- Izvēlieties mūsdienīgu stilu
- Izvēlieties ārpustelpu griestu gaismekļus
- Augstas kvalitātes alumīnijs un augstvērtīgi mākslīgie materiāli

Īpašās iezīmes

- Var uzstādīt pie sienas vai griestiem.
- Vienkārša uzstādīšana katram lietojumam

Paredzēts jūsu dārzam

- IP44 – piemērots izmantošanai ārā

Izceltie produkti

Izvēlieties mūsdienīgu stilu

Izstrādāts Eiropā. Šim gaismeklim ir unikāls dizains, lai jūs varētu piešķirt pagalmam mūsdienīgu izskatu.


Izvēlieties griestu gaismekļus

Padariet savu pagalmu iespaidīgāku ar šo griestu gaismekli, kas ir ideāli piemērots mājas ieejas vai terases izgaismošanai.

Augstas kvalitātes materiāls

Šis Philips gaismeklis ir izgatavots tieši ārpus telpu apgaismojumam. Tas ir izturīgs un paredzēts ilgstošai darbībai, tāpēc šis gaismeklis izgaismos jūsu dārzus katru nakti. Tas izgatavots no augstas kvalitātes lieta alumīnija un augstvērtīgas sintētikas.

Uzstādīšana pie sienas un griestiem



Uzstādiet šo lampu kā sienas lampu vai griestu lampu vēlamajā veidā.

Vienkārši uzstādāms

Šis gaismeklis un tā stiprinājumi paredzēti vienkāršai uzstādīšanai, viss nepieciešamais iekļauts iepakojumā, piemēram, Torx atslēga un Torx skrūvgriezis. Tāpat sniegti precīzi norādījumi par produkta uzstādīšanas vietu un atbilstošā informācija par ūdensizturības IP pakapēm.

IP44 – piemērots izmantošanai ārā



Šī Philips ārpus telpu lampa ir īpaši izstrādāta mitrai ārpus telpu videi. Tai ir veiktas rūpīgas pārbaudes, lai nodrošinātu ūdensizturību. IP pakāpi raksturo divi skaitļi: pirmais attiecas uz aizsardzības līmeni pret putekļiem, bet otrs – uz aizsardzības līmeni pret ūdeni. Šai ārpus telpu lampai ir piešķirta pakāpe IP44: tā ir pasargāta no ūdens šļakstiem un ir lieliski piemērota vispārīgai lietošanai ārpus telpām.

Specifikācijas

Dizains un apdare

- Krāsa: Antracīta
- Materiāls: Alumīnijs

Vide

- Disposal of the product: Beidzoties kalpošanas laikam (ekonomiskajam), izmetiet izstrādājumu saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Neizmetiet izstrādājumu kopā ar sadzīves atkritumiem. Pareizi utilizējot izstrādājumu, neradīsiet nelabvēlīgu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

Komplektā iekļauta papildu funkcija/piederums

- Pilnībā ūdensnecaurlaidīgs: Jā
- Ideāli piemērots piestiprināšanai pie sienas un griestiem: Jā

Dārzs

- Dārzs: Dārzs un terase

Dažādi

- Radīts tieši: Dārzs un terase
- Stils: Contemporary
- Tips: Sienas lampas
- Acu komforts: Nē
- Papildu funkcijas: Īdensizturība

Produkta izmēri un svars

- Neto svars: 1,000 kg
- Augstums: 8,1 cm
- Garums: 26 cm
- Platums: 26 cm

Serviss

- Garantija: 2 gadi

Tehniskā specifikācija

- Kalpošanas laiks līdz: 10 000 stundas
- Elektrotīkla strāva: 50–60 Hz
- LED: Nē
- Iekļautā gaismas avota enerģijas klase: spuldze nav iekļauta
- Stiprinājums/patrona: E27
- Komplektā iekļauta vatu spuldze: –
- Maksimālās jaudas vatos rezerves spuldzes: 14 W
- IP kods: IP44
- Aizsardzības klase: II klase
- Gaismas avotu skaits: 2

Iepakojuma izmēri un svars

- EAN/UPC – izstrādājums: 8719514385320
- Neto svars: 1,07 kg
- Bruto svars: 1,24 kg
- Augstums: 279 mm
- Garums: 95 mm
- Platums: 274 mm
- Materiāla numurs (12NC): 915002147303



Izlaides datums:
2024-09-17
Versija: 0.338

© 2024 Signify Holding. Visas tiesības aizsargātas. Signify nesniedz nekādu apliecinājumu vai garantiju par šajā dokumentā iekļautās informācijas pareizību vai pilnīgumu un neuzņemas nekādu atbildību par darbībām, kas veiktas, paļaujoties uz šajā dokumentā norādīto informāciju. Šajā dokumentā atspoguļotā informācija nav paredzēta komerciāliem nolūkiem un neveido neviena izcenojuma vai līguma daļu, ja vien to nav atļāvis uzņēmums Signify. Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. registrētas preču zīmes.