

# PHILIPS

Bridge 15 W sienas  
lampa E27 bez spuldzes

Ekorežīmi

Bez spuldzes

Antracīta

Ūdensizturība



8719514385801



## Ietaupiet eleganti

Izbaudiet brīvus vakarus dārzā ar šo eleganto antracīta krāsas ārtelpu sienas lampu. Tā sagaida jūs mājās ar siltu, baltu gaismu, kas ir lieliski piemērota vispārējam dārza apgaismojumam. Radiet pārsteidzošu atmosfēru, kas vienlaikus ir arī arhitektūras šedevrs.

### Ilgtspējīgi apgaismes risinājumi

- Ietaupa līdz pat 80 % enerģijas
- Īpaši ilgs spuldzes kalpošanas laiks
- Izgatavotas no izturīga un uzticama augstas kvalitātes materiāla

### Moderns dizains jūsu dārzā

- Stilīgi un moderni dizaini jūsu dārzam
- Izsmalcinātas detaļas, izgatavotas no augstākās klases elegantiem materiāliem
- Pilns pieejamo pielietojumu klāsts

### Noskaņas un ērtību apvienojums

- Omulīgas siltas, baltas gaismas spīdums

### Īpašās iezīmes

- IP 44 — paredzēta lietošanai ārpus telpām

# Izceltie produkti

## Energoefektīvs



Philips Outdoor ir par saprātīgu cenu pieejamu āra apgaismojuma produktu klāsts dārzam, kas apvieno modernu dizainu ar jaunāko energoefektīvo tehnoloģiju. Tie ietaupa līdz pat 80% enerģijas salīdzinājumā ar tradicionālajiem gaismas avotiem. Rezultāts ir lielisks gan planētai, gan jūsu budžetam gadu no gada.

## Īpaši ilgs spuldzes kalpošanas laiks



Ietverta Philips spuldze ar īpaši ilgu kalpošanas laiku, līdz 20 000 stundu.

## Augstas kvalitātes materiāls



Izgatavotas ilgstošai darbībai. Katrā Philips āra apgaismojuma kolekcijas detaļā izmantoti augstas kvalitātes materiāli un komponenti, lai izturētu ārpustelpu apstākļus.

## Stilīgi un moderni dizaini

Philips modernais dizains ir stilīgs, taču atturīgi skaists dienā vai naktī, nepārmācot dārza vai terases izskatu. Izvēlei pieejams pilns dizainu klāsts, tāpēc varat atrast īsto gaismekli, kas atbilst jūsu piemājas teritorijai un gaumei.

## Izsmalcinātas detaļas




Katrs elements izgatavots no augstas kvalitātes komponentiem un izturīgiem materiāliem, piemēram, lieta alumīnija un nerūsējošā tērauda.

## Vairāki pielietojumi

Āra apgaismojums, kas lieliski piemērots dārzam, terasēm, taciņām vai balkoniem — Philips ārsienu, statīvu, kājiņu un griestu gaismeklis rada omulīgu, relaksējošu atmosfēru pēc saulrieta, kā arī nodrošina drošu redzamību tumsā.

## Omulīga silti balta gaisma



Philips Outdoor ir āra lampu klāsts, kas rada brīnišķīgu siltu gaismu. Gaismas krāsas temperatūra ir 2700 kelvinu. Tā nodrošina lielu gaismas daudzumu skaidrai redzamībai, lai jūs varētu brīvi izmantot piemājas teritoriju arī pēc tumsas iestāšanās, un atpūsties, zinot, ka teritorijā visu nakti būs droši uzturēties.

## Paredzēta lietošanai ārpus telpām



IP44 aizsardzība nozīmē, ka lampa paredzēta lietošanai ārpus telpām, tāpēc varat būt drošs, ka ārpustelpu lampas izgaismos jūsu dārzu neatkarīgi no tā, vai līst, spīd mēness vai snieg.

# Specifikācijas

## Dizains un apdare

- Krāsa: Antracīta
- Materiāls: Alumīnijs

## Vide

- Disposal of the product: Beidzoties kalpošanas laikam (ekonomiskajam), izmetiet izstrādājumu saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Neizmetiet izstrādājumu kopā ar sadzīves atkritumiem. Pareizi utilizējot izstrādājumu, neradīsiet nelabvēlīgu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

## Komplektā iekļauta papildu funkcija/piederums

- Pilnībā ūdensnecaurļaidīgs: Jā

## Dārzs

- Dārzs: Dārzs un terase

## Dažādi

- Radīts tieši: Dārzs un terase
- Stils: Contemporary
- Tips: Sienas lampas
- Acu komforts: Nē
- Papildu funkcijas: Ūdensizturība

## Produkta izmēri un svars

- Neto svars: 0,889 kg
- Augstums: 21,2 cm
- Garums: 11,8 cm
- Platums: 10,1 cm

## Serviss

- Garantija: 2 gadi

## Tehniskā specifikācija

- Kalpošanas laiks līdz: 10 000 stundas
- Elektrotīkla strāva: 50–60 Hz
- LED: Nē
- Iekļautā gaismas avota enerģijas klase: spuldze nav iekļauta
- Stiprinājums/patrona: E27
- Komplektā iekļauta vatu spuldze: -
- IP kods: IP44
- Aizsardzības klase: II klase
- Gaismas avotu skaits: 1

## Iepakojuma izmēri un svars

- EAN/UPC – izstrādājums: 8719514385801
- Neto svars: 0,89 kg
- Bruto svars: 1,23 kg
- Augstums: 25,6 cm
- Garums: 11,8 cm
- Platums: 13,2 cm



Izlaides datums:  
2025-03-20  
Versija: 0.322

© 2025 Signify Holding. Visas tiesības aizsargātas. Signify nesniedz nekādu apliecinājumu vai garantiju par šajā dokumentā iekļautās informācijas pareizību vai pilnīgumu un neuzņemas nekādu atbildību par darbībām, kas veiktas, paļaujoties uz šajā dokumentā norādīto informāciju. Šajā dokumentā atspoguļotā informācija nav paredzēta komerciāliem nolūkiem un neveido neviena izcenojuma vai līguma daļu, ja vien to nav atļāvis uzņēmums Signify. Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. reģistrētas preču zīmes.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)