

PHILIPS

Donutclip galda
lampa

Galda lampas

4000 K

Balts

Darbojas ar reostatu



8719514396890



Patīkama un acis saudzējoša LED gaismā

Piespraužams lasīšanas gaismeklis ar integrētu litija bateriju ērtākai lietošanai

Izcila kvalitāte

- EyeComfort — acīm tīkams apgaismojums

Vadība

- Pakāpeniska aptumšošana

Izceltie produkti

Komforts acīm

Sliktas kvalitātes apgaismojums var veicināt acu nogurumu. Daudzi no mums uzturas iekštelpās, tādēļ ir īpaši svarīgi nodrošināt savās mājās atbilstošu apgaismojumu. Mūsu izstrādājumiem tiek piemēroti strikti pārbaudes kritēriji, tostarp attiecībā uz mirgoņu, stroboskopisko efektu,

atspulgu, krāsu atveidi un krāsas maiņas efektu, lai nodrošinātu to atbilstību EyeComfort prasībām. Philips LED spuldzes ne tikai izstaro patīkamu gaismu, bet arī saglabā to visā darbmūža laikā, tādējādi vismaz desmit gadus nodrošinot nemainīgu gaismas kvalitāti, izstarošanu un krāsas. Izmantojiet acīm tīkamu

apgaismojumu. Jūsu acis jums par to pateiksies.

Pakāpeniska aptumšošana

Izvēlieties kādu no aptumšošanas līmeņiem, lai uz brīdi radītu pareizo noskaņojumu.

Specifikācijas

Spuldzes raksturlielumi

- Paredzētais lietojums: Iekštelpas

Dizains un apdare

- Krāsa: Balts
- Materiāls: Metāls, Plastmasa

Izturība

- Ieslēgšanas ciklu skaits: 15 000

Vide

- Disposal of the product: Beidzoties kalpošanas laikam (ekonomiskajam), izmetiet izstrādājumu saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Neizmetiet izstrādājumu kopā ar sadzīves atkritumiem. Pareizi utilizējot izstrādājumu, neradīsiet nelabvēlīgu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

Komplektā iekļauta papildu funkcija/piederums

- Regulējama gaismekļa galva: Nē
- Aptumšojama ar tālvadību: Nē
- Iebūvēta gaismas diode: Jā
- Komplektā iekļauta tālvadības pulsts: Nē

Apgaismojuma raksturlielumi

- Krāsu saskaņa: 6 SDCM
- Krāsu atveidošanas indekss (CRI): 90

Dažādi

- Radīts tieši: Guļamistaba, Dzīvojamā istaba, Mājas birojs
- Stils: Contemporary
- Tips: Galda lampas
- Acu komforts: Jā
- Papildu funkcijas: Aptumšojams

Citi raksturlielumi

- Spuldzes strāvas stiprums: 600 mA
- Efektivitāte: 76 lm/W

Produkta izmēri un svars

- Neto svars: 0,25 kg
- Augstums: 38 cm
- Garums: 9,9 cm
- Platums: 29 cm

Serviss

- Garantija: 2 gadi

Tehniskā specifikācija

- Kalpošanas laiks līdz: 15 000 stundas
- Gaismekļa kopējā gaismas atdeve lūmenos: 175
- Gaismas krāsa: 4000
- Elektrotīkla strāva: 5 V
- Aptumšojams gaismeklis: Pakāpeniska aptumšošana – neizmantojiet ar gaismmaini
- LED: Jā
- Komplektā iekļauta vatu spuldze: 3
- IP kods: IP20
- Aizsardzības klase: III klase

8719514396890

Iepakojuma izmēri un svars

- EAN/UPC – izstrādājums:
8719514396890
- Neto svars: 0,25 kg
- Bruto svars: 0,38 kg
- Augstums: 18 cm
- Garums: 6,5 cm
- Platums: 17 cm
- Materiāla numurs (12NC):
929003179707



Izlaides datums:
2024-09-09
Versija: 0.496

© 2024 Signify Holding. Visas tiesības aizsargātas. Signify nesniedz nekādu apliecinājumu vai garantiju par šajā dokumentā iekļautās informācijas pareizību vai pilnīgumu un neuzņemas nekādu atbildību par darbībām, kas veiktas, paļaujoties uz šajā dokumentā norādīto informāciju. Šajā dokumentā atspoguļotā informācija nav paredzēta komerciāliem nolūkiem un neveido neviena izcenojuma vai līguma daļu, ja vien to nav atļāvis uzņēmums Signify. Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. registrētas preču zīmes.

www.lighting.philips.com