

PHILIPS

60 W spuldzes A60
E27 x3

LED

6500 K

806 lm

15 000 h



8719514403826



Spilgta LED gaismā

Philips LED gaismas spuldzes nodrošina augstas kvalitātes apgaismojumu, ļoti ilgu kalpošanas laiku un tūlītēju ievērojamo enerģijas ietaupījumu.

Augstas kvalitātes apgaismojums

- Informācija par gaismu

Izvēlieties vienkāršu risinājumu veco spuldžu nomainīšanai

- Standarta kvēlspuldzēm līdzīga forma un izmērs

Izvēlieties ilgtspējīgu risinājumu

- Ietaupa līdz pat 90% enerģijas

Izceltie produkti

Informācija par gaismu



Krāsas temperatūra: gaismai var būt dažāda krāsas temperatūra, ko norāda kelvinos (K). Spuldzes ar zemāku kelvinu vērtību rada siltu, mierīgāku gaismu, bet spuldzes ar augstāku kelvinu vērtību rada vēsu, enerģiskāku apgaismojumu. CRI: krāsu renderēšanas indekss (CRI) tiek izmantots, lai aprakstītu gaismas avota

ietekmi uz krāsu. Dabiskai saules gaismai CRI ir 100. Philips LED spuldžu CRI vienmēr pārsniedz 80, tāpēc krāsas tiek parādītas īstas un dabiskas.

Aizvieto standarta kvēlspuldzi



Šī ir standarta energotaupīga LED spuldze ar skaistas formas dizainu un ierastajiem izmēriem mūsdienīgam apgaismojumam. Perfekts, ilgtspējīgs aizstājējs tradicionālajām standarta kvēlspuldzēm.

Ietaupa līdz pat 90% enerģijas



Izmantojiet enerģijas ietaupījumu, ko nodrošina LED gaismas, nezaudējot gaismas kvalitāti. Acumirkli ietaupiet vairāk nekā 90% elektroenerģijas, nomainot esošās kvēlspuldzes vai halogēna spuldzes

Specifikācijas

Spuldzes raksturlielumi

- Paredzētais lietojums: Iekštelpas
- Lampas forma: Spuldze ar nevirzītu gaismu
- Ligzda: E27
- Spuldzes apdare: Matēta
- Darbojas ar reostatu: Nē

Spuldzes izmēri

- Augstums: 10,8 cm
- Platums: 6 cm

Izturība

- Ieslēgšanas ciklu skaits: 30 000
- Nominālais kalpošanas laiks: 15 000 stundas

Vide

- Disposal of the product: Beidzoties kalpošanas laikam (ekonomiskajam), izmetiet izstrādājumu saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Neizmetiet izstrādājumu kopā ar sadzīves atkritumiem. Pareizi utilizējot izstrādājumu, neradīsiet nelabvēlīgu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

Appaismojuma raksturlielumi

- Gaismas krišanas leņķis: 180 °
- Krāsu atveidošanas indekss (CRI): 80
- Krāsu temperatūra: 6500 K
- Nominālā gaismas plūsma: 806 lm
- Uzsilšanas laiks līdz 60% gaismas atdevei: Tūlītējs maksimāls izgaismojums
- Krāsas kods: 865 | CCT of 6500K

Citi raksturlielumi

- Efektivitāte: 100 lm/W

Iepakojuma informācija

- EAN: 8719514403826
- EOC: 871951440382600
- Produkta nosaukums: LED 60W A60 E27 CDL FR ND 3PF/6 DISC

Enerģijas patēriņš

- Jaudas koeficients: 0.54
- Spriegums: 220-240 V
- Jauda: 8 W
- Ekvivalentā kvēlspuldzes jauda: 60 W
- Energoefektivitātes marķējums (EEL): F

Produkta izmēri un svars

- Garums: 10,8 cm

Tehniskā specifikācija

- Frekvence: 50-60 Hz
- EPREL reģistrācijas numurs: 696290

Iepakojuma izmēri un svars

- EAN/UPC – izstrādājums: 8719514403826
- Neto svars: 0,17 kg
- Bruto svars: 0,2 kg
- Augstums: 14,5 cm
- Garums: 6,1 cm
- Platums: 14,9 cm



Izlaides datums:
2025-03-11
Versija: 0.171

© 2025 Signify Holding. Visas tiesības aizsargātas. Signify nesniedz nekādu apliecinājumu vai garantiju par šajā dokumentā iekļautās informācijas pareizību vai pilnīgumu un neuzņemas nekādu atbildību par darbībām, kas veiktas, paļaujoties uz šajā dokumentā norādīto informāciju. Šajā dokumentā atspoguļotā informācija nav paredzēta komerciāliem nolūkiem un neveido neviena izcenojuma vai līguma daļu, ja vien to nav atļāvis uzņēmums Signify. Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. reģistrētas preču zīmes.

www.lighting.philips.com