

# PHILIPS

Utrehtas 20 W E27  
gaismeklis uz kājiņas/ceļa  
gaismeklis bez spuldzes

Ārpus telpu gaismekļi

Bez spuldzes

Antracīta

Ūdensizturība

8719514417533



## Izbaudiet skaistu dārza apgaismojumu

Āra gaismeklim uz kājiņas Philips Utrecht ir elegants dizains, un tas ir izgatavots no nerūsējošā tērauda. Tas radīs kļiedētu mirdzumu jūsu dārzā un ar savu augstas kvalitātes gaismu atdzīvinās sabiedriskās zonas.

### Vienkārša izmantošana

- Spuldze nav ietverta komplektā

### Moderns dizains jūsu dārzā

- Izvēlieties āra gaismekļus uz kājiņas

### Izcila kvalitāte

- Augstas kvalitātes nerūsējošais tērauds un augstvērtīga sintētika

### Paredzēts lietošanai ārpus telpām

- IP44 – izmantošanai ārā

## Izceltie produkti

### Spuldze nav ietverta komplektā

Šī gaismekļa komplektā nav ietverta spuldze, tāpēc varat izvēlēties tādu gaismas atdevi, kāda jūsu telpai un personiskajai gaumei ir vispiemērotākā. Izvēloties Philips LED spuldzi, tiks nodrošināta augstas kvalitātes un ilgzturīga gaismas atdeve.

### Izvēlieties āra gaismekļus uz kājiņas

Padariet savu pagalmu iespaidīgāku ar šo gaismekli uz kājiņas, kas ir ideāli piemērots dārza un terases izgaismošanai vai piebraucamo ceļu un taku akcentēšanai.

### Augstas kvalitātes nerūsējošais tērauds un augstvērtīga sintētika

Šis Philips gaismeklis ir izgatavots tieši ārpus telpu apgaismojumam. Tas ir izturīgs un paredzēts ilgstošai darbībai, tāpēc šis gaismeklis izgaismos jūsu dārzu katru nakti. Tas izgatavots no augstas kvalitātes nerūsējošā tērauda un augstvērtīgas sintētikas.

### IP44 – izmantošanai ārā



Šī Philips āra lampa ir īpaši izstrādāta mitrai ārpus telpu videi. Tai ir veiktas rūpīgas pārbaudes, lai nodrošinātu ūdensizturību. Tā ir klasificēta kā IP44, un tas nozīmē, ka tā ir sertificēta kā aizsargāta pret putekļu iekļūšanu un droša pret izšļakstījumiem – tā ir ideāli piemērota vispārējai izmantošanai ārpus telpām.

# Specifikācijas

## Dizains un apdare

- Krāsa: Antracīta
- Materiāls: Nerūsējošs tērauds

## Vide

- Disposal of the product: Beidzoties kalpošanas laikam (ekonomiskajam), izmetiet izstrādājumu saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Neizmetiet izstrādājumu kopā ar sadzīves atkritumiem. Pareizi utilizējot izstrādājumu, neradīsiet nelabvēlīgu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

## Komplektā iekļauta papildu funkcija/ piederums

- Regulējams augstums: Nē
- Regulējama gaismekļa galva: Nē
- Pretrūsas un pretputekļu: Jā
- Divvirzienu gaismas staru kūļi: Nē
- click!FIX stiprinājums: Jā
- Dienas un nakts sensors: Nē
- Izteikti gaismas stari: Nē
- Darbojas ar reostatu: Nē
- Aptumšojama ar tālvadību: Nē
- Iepakojums bez neērtībām: Nē
- Pilnībā ūdensnecaurlaidīgs: Jā
- Iebūvēta gaismas diode: Nē
- Kustību un dienas un nakts sensors: Nē
- Kustību sensors: Nē
- Ideāli piemērots noskaņas radīšanai: Nē
- Ideāli piemērots horizontālai/ vertikālai piestiprināšanai: Jā
- Ideāli piemērots gaismas virzīšanai: Nē
- Lieliski piemērots uzstādīšanai uz augšu/uz leju: Nē
- Ideāli piemērots piestiprināšanai pie sienas un griestiem: Nē
- Grozāms kupols (pa labi un kreisi): Nē
- Portatīvs: Nē
- Komplektā iekļauts strāvas adapteris: Nē
- Komplektā iekļauta aizsargčaula: Nē
- Komplektā iekļauta tālvadības pults: Nē
- Izturīgs augstas kvalitātes materiāls: Jā
- Brīvi pagriežams jebkurā virzienā: Nē
- Saules enerģija: Nē
- Paceļams kupols (uz augšu un leju): Nē
- Komplektā iekļauts AK izmantojams spraudnis: Nē
- USB uzlāde: Nē
- Silti balta gaisma: Nē
- Ūdensizturīgs: Jā
- Centrālā daļa: Nē
- Centrālā daļa: Nē

## Dārzs

- Dārzs: Dārzs un terase

**Apgaismojuma raksturlielumi**

- Krāsu atveidošanas indekss (CRI): 0

**Dažādi**

- Radīts tieši: Dārzs un terase
- Stils: Contemporary
- Tips: Gaismekļi uz kājiņas/ceļa gaismekļi
- Acu komforts: Nē
- Papildu funkcijas: Ūdensizturība

**Produkta izmēri un svars**

- Neto svars: 0,48 kg
- Augstums: 45 cm
- Garums: 12 cm
- Platums: 12 cm

**Serviss**

- Garantija: 2 gadi

**Tehniskā specifikācija**

- Kalpošanas laiks līdz: 0 stundas
- Gaismekļa kopējā gaismas atdeve lūmenos: 0
- Gaismas krāsa: 2700
- LED: Nē
- Stiprinājums/patrona: E27
- IP kods: IP44
- Aizsardzības klase: I klase
- Nomaināms gaismas avots: Jā

**Iepakojuma izmēri un svars**

- EAN/UPC – izstrādājums: 8719514417533
- Neto svars: 0,48 kg
- Bruto svars: 0,62 kg
- Augstums: 46 cm
- Garums: 13 cm
- Platums: 13 cm
- Materiāla numurs (12NC): 929003187501



Izlaides datums:  
2024-09-17  
Versija: 0.391

© 2024 Signify Holding. Visas tiesības aizsargātas. Signify nesniedz nekādu apliecinājumu vai garantiju par šajā dokumentā iekļautās informācijas pareizību vai pilnīgumu un neuzņemas nekādu atbildību par darbībām, kas veiktas, paļaujoties uz šajā dokumentā norādīto informāciju. Šajā dokumentā atspoguļotā informācija nav paredzēta komerciāliem nolūkiem un neveido neviena izcenojuma vai līguma daļu, ja vien to nav atļāvis uzņēmums Signify. Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. registrētas preču zīmes.