

PHILIPS

Alpenglow 60 W E27
sienas lampa bez
spuldzes

Ārpus telpu gaismekļi

Bez spuldzes

Antracīta

Ūdensizturība

8719514417571



Izbaudiet skaistu dārza apgaismojumu

Ar šo Philips melnās krāsas sienas laternu ar alumīnija detaļām radīsiet retro noskaņu ārpus telpām. Stikla izkļiedētājs un retro dizains radīs modernu atmosfēru, kas lieliski saskanēs ar jūsu personīgo stilu.

Vienkārša izmantošana

- Spuldze nav ietverta komplektā

Moderns dizains jūsu dārzā

- Izvēlieties retro stilu

Izcila kvalitāte

- Augstas kvalitātes alumīnijs un īsts stikls

Paredzēts lietošanai ārpus telpām

- IP44 – izmantošanai ārā

Izceltie produkti

Spuldze nav ietverta komplektā

Šī gaismekļa komplektā nav ietverta spuldze, tāpēc varat izvēlēties tādu gaismas atdevi, kāda jūsu telpai un personiskajai gaumei ir vispiemērotākā. Izvēloties Philips LED spuldzi, tiks nodrošināta augstas kvalitātes un ilgzturīga gaismas atdeve.

Izvēlieties retro stilu

Šim gaismeklim ir unikāls dizains, lai pagalmam varētu piešķirt retro izskatu.

Augstas kvalitātes alumīnijs un īsts stikls

Šis Philips gaismeklis ir izgatavots tieši ārpus telpu apgaismojumam. Tas ir izturīgs un paredzēts ilgstošai darbībai, tāpēc šis gaismeklis izgaismos jūsu dārzus katru nakti. Tas izgatavots no augstas kvalitātes lieta alumīnija un īsta stikla.

IP44 – izmantošanai ārā



Šī Philips āra lampa ir īpaši izstrādāta mitrai ārpus telpu videi. Tai ir veiktas rūpīgas pārbaudes, lai nodrošinātu ūdensizturību. Tā ir klasificēta kā IP44, un tas nozīmē, ka tā ir sertificēta kā aizsargāta pret putekļu iekļūšanu un droša pret izšļakstījumiem – tā ir ideāli piemērota vispārējai izmantošanai ārpus telpām.

Specifikācijas

Dizains un apdare

- Krāsa: Antracīta
- Materiāls: Alumīnijs

Vide

- Disposal of the product: Beidzoties kalpošanas laikam (ekonomiskajam), izmetiet izstrādājumu saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Neizmetiet izstrādājumu kopā ar sadzīves atkritumiem. Pareizi utilizējot izstrādājumu, neradīsiet nelabvēlīgu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

Komplektā iekļauta papildu funkcija/ piederums

- Regulējams augstums: Nē
- Regulējama gaismekļa galva: Nē
- Pretrūsas un pretputekļu: Jā
- Divvirzienu gaismas staru kūļi: Nē
- click!FIX stiprinājums: Jā
- Dienas un nakts sensors: Nē
- Izteikti gaismas stari: Nē
- Darbojas ar reostatu: Nē
- Aptumšojama ar tālvadību: Nē
- Iepakojums bez neērtībām: Nē
- Pilnībā ūdensnecaurlaidīgs: Jā
- Iebūvēta gaismas diode: Nē
- Kustību un dienas un nakts sensors: Nē
- Kustību sensors: Nē
- Ideāli piemērots noskaņas radīšanai: Nē
- Ideāli piemērots horizontālai/ vertikālai piestiprināšanai: Jā
- Ideāli piemērots gaismas virzīšanai: Nē
- Lieliski piemērots uzstādīšanai uz augšu/uz leju: Nē
- Ideāli piemērots piestiprināšanai pie sienas un griestiem: Nē
- Grozāms kupols (pa labi un kreisi): Nē
- Portatīvs: Nē
- Komplektā iekļauts strāvas adapteris: Nē
- Komplektā iekļauta aizsargčaula: Nē
- Komplektā iekļauta tālvadības pults: Nē
- Izturīgs augstas kvalitātes materiāls: Jā
- Brīvi pagriežams jebkurā virzienā: Nē
- Saules enerģija: Nē
- Paceļams kupols (uz augšu un leju): Nē
- Komplektā iekļauts AK izmantojams spraudnis: Nē
- USB uzlāde: Nē
- Silti balta gaisma: Nē
- Ūdensizturīgs: Jā
- Centrālā daļa: Nē
- Centrālā daļa: Nē

Dārzs

- Dārzs: Dārzs un terase

Apgaismojuma raksturlielumi

- Krāsu atveidošanas indekss (CRI): 0

Dažādi

- Radīts tieši: Dārzs un terase
- Stils: Klasika
- Tips: Sienas lampas
- Acu komforts: Nē
- Papildu funkcijas: Ūdensizturība

Produkta izmēri un svars

- Neto svars: 0,76 kg
- Augstums: 18 cm
- Garums: 20 cm
- Platums: 17,5 cm

Serviss

- Garantija: 2 gadi

Tehniskā specifikācija

- Kalpošanas laiks līdz: 0 stundas
- Gaismekļa kopējā gaismas atdeve lūmenos: 0
- Gaismas krāsa: 2700
- LED: Nē
- Stiprinājums/patrona: E27
- IP kods: IP44
- Aizsardzības klase: I klase
- Nomaināms gaismas avots: Jā

Iepakojuma izmēri un svars

- EAN/UPC – izstrādājums: 8719514417571
- Neto svars: 0,76 kg
- Bruto svars: 0,89 kg
- Augstums: 18,3 cm
- Garums: 18,3 cm
- Platums: 20,3 cm
- Materiāla numurs (12NC): 929003187701



Izlaides datums:
2024-09-17
Versija: 0.381

© 2024 Signify Holding. Visas tiesības aizsargātas. Signify nesniedz nekādu apliecinājumu vai garantiju par šajā dokumentā iekļautās informācijas pareizību vai pilnīgumu un neuzņemas nekādu atbildību par darbībām, kas veiktas, paļaujoties uz šajā dokumentā norādīto informāciju. Šajā dokumentā atspoguļotā informācija nav paredzēta komerciāliem nolūkiem un neveido neviena izcenojuma vai līguma daļu, ja vien to nav atļāvis uzņēmums Signify. Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. registrētas preču zīmes.

www.lighting.philips.com