

PHILIPS

Python 6 W sienas
lampa

Ārpus telpu gaismekļi

2700 k

Antracīta

Sensors; ūdensizturīgs

8719514417632



Automātiska ieejas apgaismošana

Cilindra formas pulēta nerūsējošā tērauda sienas lampa Philips Calgary jūsu sienai piešķirs modernu izskatu. Tā ne tikai izgaismos ieeju, bet arī izstaros izkliedētu un siltu gaismu. Iebūvētais kustību sensors automātiski ieslēdz lampu, kad kāds tuvojas.

Ilgtspējīgi apgaismes risinājumi

- Ilgs kalpošanas laiks – līdz pat 25 000 stundām

Uzlabots LED apgaismojums

- 5 gadu garantija LED sistēmai
- Augstas kvalitātes LED apgaismojums

Izcila kvalitāte

- Augstas kvalitātes alumīnijs un augstvērtīgi mākslīgie materiāli

Paredzēts lietošanai ārpus telpām

- IP44 – izmantošanai ārā

Augstas kvalitātes apgaismojums

- Silta balta gaisma (2700 kelvini)

Izceltie produkti

Ilgs kalpošanas laiks – līdz pat 25 000 stundām



Šis uzticamais augstas kvalitātes LED apgaismojums kalpos līdz pat 25 000 stundām. Varat būt droši, ka nebūs jāraizējas par tehnisko apkopi gadiem ilgi – varēsiet izbaudīt perfektu dārza apgaismojumu katru vakaru.

5 gadu garantija LED sistēmai



Papildus standarta 2 gadu garantijai, kas tiek sniegta šim gaismeklī, Philips sniedz arī 5 gadu garantiju LED sistēmai (LED modulim un draiverim).

Augstas kvalitātes LED apgaismojums

Šiem LED gaismekļiem tiek izmantota unikāla Philips izstrādāta tehnoloģija. Tie ieslēdzas acumirkli un rada optimālu gaismas atdevi, kas izceļ dārza košās krāsas.

Augstas kvalitātes alumīnijs un augstvērtīgi mākslīgie materiāli


Šis Philips gaismeklis ir izgatavots tieši ārpus telpu apgaismojumam. Tas ir izturīgs un paredzēts ilgstošai darbībai, tāpēc šis gaismeklis izgaismos jūsu dārzu katru nakti. Tas izgatavots no augstas kvalitātes lieta alumīnija un augstvērtīgas sintētikas.

IP44 – izmantošanai ārā



Šī Philips ārā lampa ir īpaši izstrādāta mitrai ārpus telpu videi. Tai ir veiktas rūpīgas pārbaudes, lai nodrošinātu ūdensizturību. Tā ir klasificēta kā IP44, un tas nozīmē, ka tā ir sertificēta kā aizsargāta pret putekļu iekļūšanu un droša pret izšļakstījumiem – tā ir ideāli piemērota vispārējai izmantošanai ārpus telpām.

Silta balta gaisma (2700 kelvini)



Vai zinājāt, ka baltās gaismas toņi ir atkarīgi no krāsu temperatūras izmaiņām, ko mēra Kelvinos (K)? Zemāka krāsu temperatūra rada siltu, mājīgu baltu gaismu, savukārt augstāka krāsu temperatūra rada vēsu, enerģiskāku baltu gaismu. Šis gaismeklis rada siltu, relaksējošu gaismu ar 2700 K.

Specifikācijas

Dizains un apdare

- Krāsa: Antracīta
- Materiāls: Nerūsējošs tērauds

Vide

- Disposal of the product: Beidzoties kalpošanas laikam (ekonomiskajam), izmetiet izstrādājumu saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Neizmetiet izstrādājumu kopā ar sadzīves atkritumiem. Pareizi utilizējot izstrādājumu, neradīsiet nelabvēlīgu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

Komplektā iekļauta papildu funkcija/ piederums

- Regulējams augstums: Nē
- Regulējama gaismekļa galva: Nē
- Pretrūsas un pretputekļu: Jā
- Divvirzienu gaismas staru kūļi: Nē
- click!FIX stiprinājums: Jā
- Dienas un nakts sensors: Jā
- Izteikti gaismas stari: Nē
- Darbojas ar reostatu: Nē
- Aptumšojama ar tālvadību: Nē
- Iepakojums bez neērtībām: Nē
- Pilnībā ūdensnecaurlaidīgs: Jā
- Iebūvēta gaismas diode: Jā
- Kustību un dienas un nakts sensors: Jā
- Kustību sensors: Jā
- Ideāli piemērots noskaņas radīšanai: Nē
- Ideāli piemērots horizontālai/
vertikālai piestiprināšanai: Jā
- Ideāli piemērots gaismas virzīšanai: Nē
- Lieliski piemērots uzstādīšanai uz
augšu/uz leju: Nē
- Ideāli piemērots piestiprināšanai pie
sienas un griestiem: Nē
- Grozāms kupols (pa labi un kreisi): Nē
- Portatīvs: Nē
- Komplektā iekļauts strāvas adapteris: Nē
- Komplektā iekļauta aizsargčaula: Nē
- Komplektā iekļauta tālvadības pults: Nē
- Izturīgs augstas kvalitātes materiāls: Jā
- Brīvi pagriežams jebkurā virzienā: Nē
- Saules enerģija: Nē
- Paceļams kupols (uz augšu un leju): Nē
- Komplektā iekļauts AK izmantojams
spraudnis: Nē
- USB uzlāde: Nē
- Silti balta gaisma: Jā
- Ūdensizturīgs: Jā
- Centrālā daļa: Nē
- Centrālā daļa: Nē

Dārzs

- Dārzs: Dārzs un terase

Apgaismojuma raksturlielumi

- Krāsu atveidošanas indekss (CRI): 80

Dažādi

- Radīts tieši: Dārzs un terase
- Stils: Contemporary
- Tips: Sienas lampas
- Acu komforts: Nē
- Papildu funkcijas: Sensors,
Ūdensizturība

Produkta izmēri un svars

- Neto svars: 0,48 kg
- Augstums: 21,5 cm
- Garums: 17,1 cm
- Platums: 9,5 cm

Serviss

- Garantija: 5 gadi

Tehniskā specifikācija

- Kalpošanas laiks līdz: 25 000 stundas
- Gaismekļa kopējā gaismas atdeve
lūmenos: 450
- Gaismas krāsa: 2700
- LED: Jā
- Iekļautā gaismas avota enerģijas
klase: E
- IP kods: IP44
- Aizsardzības klase: II klase
- Nomaināms gaismas avots: Jā

Iepakojuma izmēri un svars

- EAN/UPC – izstrādājums:
8719514417632
- Neto svars: 0,48 kg
- Bruto svars: 0,57 kg
- Augstums: 23 cm
- Garums: 10,5 cm
- Platums: 18 cm
- Materiāla numurs (12NC):
929003188001



Izlaides datums:
2024-09-17
Versija: 0.274

© 2024 Signify Holding. Visas tiesības aizsargātas. Signify nesniedz nekādu apliecinājumu vai garantiju par šajā dokumentā iekļautās informācijas pareizību vai pilnīgumu un neuzņemas nekādu atbildību par darbībām, kas veiktas, palaujoties uz šajā dokumentā norādīto informāciju. Šajā dokumentā atspoguļotā informācija nav paredzēta komerciāliem nolūkiem un neveido neviena izcenojuma vai līguma daļu, ja vien to nav atļāvis uzņēmums Signify. Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. reģistrētas preču zīmes.

www.lighting.philips.com