

PHILIPS

Superslim griestu
gaismeklis, 15 W

Ārpus telpu gaismekļi

2700 k

Balts

SceneSwitch; ūdensizturīgs



8719514417953



Viens gaismeklis. Viens slēdzis. Trīs gaismas iestatījumi.

Veidojiet atbilstošu noskaņu, mainot spilgtumu. Ar Philips SceneSwitch LED griestu gaismekļiem varat pārslēgt kādu no trim spilgtuma iestatījumiem, izvēloties katram mirklim piemērotāko. Nav vajadzīgs gaismmainis vai papildu uzstādīšana; viss, kas nepieciešams, ir esošais slēdzis.

Gaismas efekts

- Izstaro spilgtu baltu gaismu

Ilgspējīgi apgaismes risinājumi

- Enerģijas taupīšana
- Philips piedāvā 5 gadu garantiju LED modulim un draiverim

Moderns dizains jūsu dārzā

- Izvēlieties ārpustelpu griestu gaismekļus

Paredzēts jūsu dārzam

- IP54 – izmantošanai ārā (āra apgaismojums)

Radīta jūsu viesistabai un guļamistabai

- Augstas kvalitātes materiāli

Izceltie produkti

Izcila gaismas kvalitāte Energijas taupīšana



Šī Philips energoefektīvā lampa ietaupa enerģiju salīdzinājumā ar parastajiem gaismas avotiem, palīdzot ietaupīt līdzekļus par elektrības rēķinu un saglabāt vidi.

5 gadu garantija LED sistēmai



Papildus standarta 2 gadu garantijai Philips piedāvā 5 gadu garantiju LED sistēmai, ietverot šīs lampas LED moduli un draiveri.

Izvēlieties griestu gaismekļus

Padariet savu pagalmu iespaidīgāku ar šo griestu gaismekli, kas ir ideāli piemērots mājas ieejas vai terases izgaismošanai.

IP54 – izmantošanai ārā (āra apgaismojums)

Šī Philips ārpuselpu lampa ir īpaši izstrādāta mitrai ārpuselpu videi. Tai ir veiktas rūpīgas pārbaudes, lai nodrošinātu ugunsizturību. IP pakāpi raksturo divi skaitļi: pirmais attiecas uz aizsardzības līmeni pret putekļiem, bet otrs – uz aizsardzības līmeni pret ūdeni. Šai ārpuselpu lampai ir piešķirta pakāpe IP54: tā ir pasargāta no ūdens šļakstiem un ir lieliski piemērota vispārīgai lietošanai ārpus telpām.

Augstas kvalitātes materiāli

Šī lampa ir veidota, izmantojot no augstas kvalitātes materiāliem gatavotus slāņveida rakstus, kuriem ir nevainojama pēcāpstrāde. Šādi mēs spējam piedāvāt ilgizturīgu un uzticamu izstrādājumu, kas daudzus turpmākos gadus uzlabos noskaņu jūsu mājās.

Specifikācijas

Dizains un apdare

- Krāsa: Balts
- Materiāls: Metāls, Plastmasa

Vide

- Disposal of the product: Beidzoties kalpošanas laikam (ekonomiskajam), izmetiet izstrādājumu saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Neizmetiet izstrādājumu kopā ar sadzīves atkritumiem. Pareizi utilizējot izstrādājumu, neradīsiet nelabvēlīgu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

Komplektā iekļauta papildu funkcija/ piederums

- Regulējama gaismekļa galva: Nē
- Pretrūsas un pretputekļu: Jā
- click!FIX stiprinājums: Jā
- saderīgs ar visiem reostatiem: Nē
- Dienas un nakts sensors: Nē
- Izteikti gaismas stari: Jā
- Darbojas ar reostatu: Nē
- Aptumšojama ar tālvadību: Nē
- Iepakojums bez neērtībām: Nē
- Pilnībā ūdensnecaurļaidīgs: Jā
- Iebūvēta gaismas diode: Jā
- Kustību un dienas un nakts sensors: Nē
- Kustību sensors: Nē
- Portatīvs: Nē
- Komplektā iekļauta tālvadības pults: Nē
- Brīvi pagriežams jebkurā virzienā: Nē
- Saules enerģija: Nē
- Paceļams kupols (uz augšu un leju): Nē
- Komplektā iekļauts AK izmantojams spraudnis: Nē
- USB uzlāde: Nē
- Silti balta gaisma: Jā
- Ūdensizturīgs: Jā
- Centrālā daļa: Jā

Dārzs

- Dārzs: Dārzs un terase

Apgaismojuma raksturlielumi

- Krāsu atveidošanas indekss (CRI): 80

Dažādi

- Radīts tieši: Dārzs un terase
- Stils: Contemporary
- Tips: Griestu gaismekļi
- Acu komforts: Jā
- Papildu funkcijas: SceneSwitch, Ūdensizturība

Produkta izmēri un svars

- Neto svars: 0,47 kg
- Augstums: 2,3 cm
- Garums: 25 cm
- Platums: 25 cm

Serviss

- Garantija: 5 gadi

Tehniskā specifikācija

- Kalpošanas laiks līdz: 20 000 stundas
- Gaismekļa kopējā gaismas atdeve lūmenos: 1300
- Gaismas krāsa: 2700
- Aptumšojams gaismeklis: Pakāpeniska aptumšošana – neizmantojiet ar gaismmaini
- LED: Jā
- Iekļautā gaismas avota enerģijas klase: E
- IP kods: IP54
- Aizsardzības klase: II klase
- Nomaināms gaismas avots: Nē

Iepakojuma izmēri un svars

- EAN/UPC – izstrādājums: 8719514417953
- Neto svars: 0,47 kg
- Bruto svars: 0,54 kg
- Augstums: 25 cm
- Garums: 2,8 cm
- Platums: 24,5 cm



Izlaides datums:
2025-02-19
Versija: 0.269

© 2025 Signify Holding. Visas tiesības aizsargātas. Signify nesniedz nekādu apliecinājumu vai garantiju par šajā dokumentā iekļautās informācijas pareizību vai pilnīgumu un neuzņemas nekādu atbildību par darbībām, kas veiktas, paļaujoties uz šajā dokumentā norādīto informāciju. Šajā dokumentā atspoguļotā informācija nav paredzēta komerciāliem nolūkiem un neveido neviena izcenojuma vai līguma daļu, ja vien to nav atļāvis uzņēmums Signify. Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. reģistrētas preču zīmes.

www.lighting.philips.com