

# PHILIPS

Pārnēsājama  
spoguļa lampa

Pārnēsājamas lampas

5000/4000/3000K

Sārta

Darbojas ar reostatu

8719514420458



## Patīkama un acis saudzējoša LED gaismā

Pateicoties izturīgai konstrukcijai un optimālai veiktspējai, galda lampa Philips LED Performance ir izcils gaismeklis, kas jebkurā mājās telpā nodrošinās kvalitatīvu un spilgtu apgaismojumu. Patīkama un acīm saudzējoša gaismā.

### Gaismas efekts

- SceneSwitch krāsu maiņa

### Izcila kvalitāte

- EyeComfort — acīm tīkams apgaismojums

### Vadība

- Pakāpeniska aptumšošana

# Izceltie produkti

## SceneSwitch krāsu maiņa

SceneSwitch krāsu maiņa ļauj mainīt mājas dzīvojamās telpas kopējo noskaņu. Saglabājiet koncentrēšanās spēju ar vēsu dienas gaismu, uzlabojiet produktivitāti ar vēsu baltu gaismu un atpūties ar siltu baltu gaismu. Īsāk sakot, klienti var kontrolēt apgaismojumu savās mājās, atkarībā no ikdienas kārtības.

## Komforts acīm

Sliktas kvalitātes apgaismojums var veicināt acu nogurumu. Daudzi no mums uzturas iekštelpās, tādēļ ir īpaši svarīgi nodrošināt savās mājās atbilstošu apgaismojumu. Mūsu izstrādājumiem tiek piemēroti strikti pārbaudes kritēriji, tostarp attiecībā uz mirgoņu, stroboskopisko efektu, atspulgu, krāsu atveidi un krāsas maiņas efektu, lai nodrošinātu to atbilstību EyeComfort prasībām. Philips LED spuldzes ne tikai izstaro patīkamu

gaismu, bet arī saglabā to visā darbmūža laikā, tādējādi vismaz desmit gadus nodrošinot nemainīgu gaismas kvalitāti, izstarošanu un krāsas. Izmantojiet acīm tīkamu apgaismojumu. Jūsu acis jums par to pateiksies.

## Pakāpeniska aptumšošana

Izvēlieties kādu no aptumšošanas līmeņiem, lai uz brīdi radītu pareizo noskaņojumu.

# Specifikācijas

## Spuldzes raksturlielumi

- Paredzētais lietojums: Iekštelpas

## Dizains un apdare

- Krāsa: Rozā
- Materiāls: Metāls, Plastmasa

## Izturība

- Ieslēgšanas ciklu skaits: 15 000

## Vide

- Disposal of the product: Beidzoties kalpošanas laikam (ekonomiskajam), izmetiet izstrādājumu saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Neizmetiet izstrādājumu kopā ar sadzīves atkritumiem. Pareizi utilizējot izstrādājumu, neradīsiet nelabvēlīgu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

## Komplektā iekļauta papildu funkcija/piederums

- Regulējama gaismekļa galva: Nē
- Aptumšojama ar tālvadību: Nē
- Iebūvēta gaismas diode: Jā
- Komplektā iekļauta tālvadības pults: Nē

## Apgaismojuma raksturlielumi

- Krāsu saskaņa: 6 SDCM
- Krāsu atveidošanas indekss (CRI): 95

## Dažādi

- Radīts tieši: Guļamistaba
- Stils: Contemporary
- Tips: Pārnēsājamas lampas
- Acu komforts: Jā
- Papildu funkcijas: Aptumšojams

## Citi raksturlielumi

- Spuldzes strāvas stiprums: 900 mA
- Efektivitāte: 17 lm/W

## Produkta izmēri un svars

- Neto svars: 0,74 kg
- Augstums: 28,2 cm
- Garums: 19,5 cm
- Platums: 8,8 cm

## Serviss

- Garantija: 2 gadi

## Tehniskā specifikācija

- Kalpošanas laiks līdz: 15 000 stundas
- Gaismekļa kopējā gaismas atdeve lūmenos: 60
- Gaismas krāsa: 5000/4000/3000
- Elektrotīkla strāva: 5 V
- Aptumšojams gaismeklis: Pakāpeniska aptumšošana – neizmantojiet ar gaismmaini
- LED: Jā
- Komplektā iekļauta vatu spuldze: 4.5
- IP kods: IP20
- Aizsardzības klase: III klase

8719514420458

**Iepakojuma izmēri un svars**

- EAN/UPC – izstrādājums:  
8719514420458
- Neto svars: 0,74 kg
- Bruto svars: 1,14 kg
- Augstums: 31,7 cm
- Garums: 9,8 cm
- Platums: 22,5 cm
- Materiāla numurs (12NC):  
929003194907



Izlaides datums:  
2024-09-17  
Versija: 0.483

© 2024 Signify Holding. Visas tiesības aizsargātas. Signify nesniedz nekādu apliecinājumu vai garantiju par šajā dokumentā iekļautās informācijas pareizību vai pilnīgumu un neuzņemas nekādu atbildību par darbībām, kas veiktas, paļaujoties uz šajā dokumentā norādīto informāciju. Šajā dokumentā atspoguļotā informācija nav paredzēta komerciāliem nolūkiem un neveido neviena izcenojuma vai līguma daļu, ja vien to nav atļāvis uzņēmums Signify. Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. registrētas preču zīmes.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)