

PHILIPS

Moire griestu
gaismeklis, 36 W

Griestu gaismekļi

4000 K

Balts



8719514431720



Patīkama un acis saudzējoša LED gaisma

Philips LED gaismekļi rada gaismu, kas saudzē jūsu acis.

Gaismas efekts

- Šim griestu gaismeklim ir izmantota savstarpēji saistītas optikas tehnoloģija, kas viedi pārdala gaismu, lai uzlabotu vispārējo apgaismojumu. Šim objektīva gaismeklim ir piramīdas formas mikrostruktūra, kas vienmērīgi izkļiedē gaismu, padarot to saudzīgāku acīm.

Viegla lietošana

- Vienkārša uzstādīšana

Gaismas efekts

- Vienmērīga gaismas izkļiedēšana

Izcila kvalitāte

- Vienkārša tīrīšana

Izturība

- Ilgs kalpošanas laiks – līdz 15 000 stundām

Izceltie produkti

Savstarpēji saistīta optika

Šim griestu gaismeklim ir izmantota savstarpēji saistītas optikas tehnoloģija, kas viedi pārdala gaismu, lai uzlabotu vispārējo apgaismojumu. Šim objektīva gaismeklim ir piramīdas formas mikrostruktūra, kas vienmērīgi izkliedē gaismu, padarot to saudzīgāku acīm.

Vienkārša uzstādīšana

Uzstādīšanu tagad var veikt pavisam vienkārši. Stingri piestipriniet vai piekariniet pie sienas vai griestiem, iespraudiet kontaktligzdā kontaktdakšu, un gaismeklis ir gatavs lietošanai.

Vienmērīga gaismas izkliedēšana

Gaisma spīdēs telpās vienmērīgi un vienādi.

Vienkārša tīrīšana

Gludie un ērti tīrāmie materiāli nozīmē, ka jūsu māja būs skaista no grīdas līdz griestiem.

Ilgs kalpošanas laiks – līdz 15 000 stundām

Philips LED tehnoloģija pagarina izstrādājuma kalpošanas laiku līdz 15 000 stundām.

Specifikācijas

Spuldzes raksturlielumi

- Paredzētais lietojums: Iekštelpas

Dizains un apdare

- Krāsa: Balts
- Materiāls: Metāls, Plastmasa

Izturība

- Ieslēgšanas ciklu skaits: 15 000

Vide

- Disposal of the product: Beidzoties kalpošanas laikam (ekonomiskajam), izmetiet izstrādājumu saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Neizmetiet izstrādājumu kopā ar sadzīves atkritumiem. Pareizi utilizējot izstrādājumu, neradīsiet nelabvēlīgu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

Komplektā iekļauta papildu funkcija/piederums

- Regulējama gaismekļa galva: Nē
- Aptumšojama ar tālvadību: Nē
- Iebūvēta gaismas diode: Jā
- Komplektā iekļauta tālvadības pults: Nē

Apgaismojuma raksturlielumi

- Krāsu saskaņa: 6 SDCM
- Krāsu atveidošanas indekss (CRI): 80

Dažādi

- Radīts tieši: Guļamistaba, Dzīvojamā istaba, Ēdamistaba, Virtuve, Mājas birojs, Garāža
- Stils: Contemporary
- Tips: Griestu gaismekļi
- Acu komforts: Jā

Citi raksturlielumi

- Spuldzes strāvas stiprums: 180 mA
- Efektivitāte: 105 lm/W

Produkta izmēri un svars

- Neto svars: 1,1 kg
- Augstums: 8 cm
- Garums: 49 cm
- Platums: 49 cm

Serviss

- Garantija: 5 gadi

Tehniskā specifikācija

- Kalpošanas laiks līdz: 15 000 stundas
- Diametrs: 490 mm
- Gaismekļa kopējā gaismas atdeve lūmenos: 3800
- Gaismas krāsa: 4000
- Elektrotīkla strāva: AC 220–240
- Aptumšojams gaismeklis: Nē
- LED: Jā
- Komplektā iekļauta vatu spuldze: 36
- IP kods: IP20
- Aizsardzības klase: I klase

8719514431720

Iepakojuma izmēri un svars

- EAN/UPC – izstrādājums:
8719514431720
- Neto svars: 1,05 kg
- Bruto svars: 2,18 kg
- Augstums: 52,2 cm
- Garums: 9,7 cm
- Platums: 52,2 cm
- Materiāla numurs (12NC):
929003198101



Izlaides datums:
2024-08-12
Versija: 0.242

© 2024 Signify Holding. Visas tiesības aizsargātas. Signify nesniedz nekādu apliecinājumu vai garantiju par šajā dokumentā iekļautās informācijas pareizību vai pilnīgumu un neuzņemas nekādu atbildību par darbībām, kas veiktas, paļaujoties uz šajā dokumentā norādīto informāciju. Šajā dokumentā atspoguļotā informācija nav paredzēta komerciāliem nolūkiem un neveido neviena izcenojuma vai līguma daļu, ja vien to nav atļāvis uzņēmums Signify. Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. registrētas preču zīmes.

www.lighting.philips.com