

PHILIPS

Mauve griestu
gaismeklis, 6 W

Griestu gaismekļi

4000 K

Balts

Sensors



8719514431829



Kustību sensora gaismeklis nodrošina komfortu un papildu elektroenerģijas ietaupījumu

Vairāk ērtības, vienlaikus ietaupot elektroenerģiju. Philips LED griestu gaismekli ar kustību sensoru viegli ieslēdz un izslēdz sensors, un tādējādi nav nepieciešams meklēt gaismas slēdzi, ienākot telpā un izejot no tās. Sensoram ir plašs kustību noteikšanas diapazons, izmantotā LED tehnoloģija uzreiz ieslēdz gaismu, un mājā gaisma iedegas tikai tad, kad tas ir vajadzīgs.

Viegla lietošana

- Pateicoties iebūvētajam automātiskajam kustību sensoram, šis gaismeklis automātiski ieslēdzas, kad garām iet cilvēki.
- Vienkārša uzstādīšana

Izturība

- Enerģijas taupīšana

Izceltie produkti

Iebūvēts kustību sensors

Vienkārša uzstādīšana

Uzstādīšanu tagad var veikt pavisam vienkārši. Stingri piestipriniet vai piekariniet pie sienas vai griestiem,

iespraudiet kontaktligzdā kontaktdakšu, un gaismeklis ir gatavs lietošanai.

Energijas taupīšana

letaupa elektroenerģiju, tādējādi nodrošinot ieguvumus gan jums, gan videi.

Specifikācijas

Spuldzes raksturlielumi

- Paredzētais lietojums: Iekštelpas

Dizains un apdare

- Krāsa: Balts
- Materiāls: Metāls, Plastmasa

Izturība

- Ieslēgšanas ciklu skaits: 15 000

Vide

- Disposal of the product: Beidzoties kalpošanas laikam (ekonomiskajam), izmetiet izstrādājumu saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Neizmetiet izstrādājumu kopā ar sadzīves atkritumiem. Pareizi utilizējot izstrādājumu, neradīsiet nelabvēlīgu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

Komplektā iekļauta papildu funkcija/ piederums

- Regulējama gaismekļa galva: Nē
- Aptumšojama ar tālvadību: Nē
- Iebūvēta gaismas diode: Jā
- Komplektā iekļauta tālvadības pults: Nē

Apgaismojuma raksturlielumi

- Krāsu saskaņa: 6 SDCM
- Krāsu atveidošanas indekss (CRI): 80

Dažādi

- Radīts tieši: Guļamistaba, Dzīvojamā istaba, Ēdamistaba, Virtuve, Mājas birojs, Garāža
- Stils: Contemporary
- Tips: Griestu gaismekļi
- Acu komforts: Jā
- Papildu funkcijas: Sensors

Citi raksturlielumi

- Spuldzes strāvas stiprums: 45 mA
- Efektivitāte: 106 lm/W

Produkta izmēri un svars

- Neto svars: 0,26 kg
- Augstums: 7,2 cm
- Garums: 25 cm
- Platums: 25 cm

Serviss

- Garantija: 5 gadi

Tehniskā specifikācija

- Kalpošanas laiks līdz: 15 000 stundas
- Diametrs: 250 mm
- Gaismekļa kopējā gaismas atdeve lūmenos: 640
- Gaismas krāsa: 4000
- Elektrotīkla strāva: AC 220–240
- Aptumšojams gaismeklis: Nē
- LED: Jā
- Komplektā iekļauta vatu spuldze: 6
- IP kods: IP20
- Aizsardzības klase: I klase

Iepakojuma izmēri un svars

- EAN/UPC – izstrādājums: 8719514431829
- Neto svars: 0,26 kg
- Bruto svars: 0,49 kg
- Augstums: 27,2 cm
- Garums: 8,2 cm
- Platums: 27,2 cm
- Materiāla numurs (12NC): 929003195501



Izlaides datums:
2024-09-09
Versija: 0.217

© 2024 Signify Holding. Visas tiesības aizsargātas. Signify nesniedz nekādu apliecinājumu vai garantiju par šajā dokumentā iekļautās informācijas pareizību vai pilnīgumu un neuzņemas nekādu atbildību par darbībām, kas veiktas, paļaujoties uz šajā dokumentā norādīto informāciju. Šajā dokumentā atspoguļotā informācija nav paredzēta komerciāliem nolūkiem un neveido neviena izcenojuma vai līguma daļu, ja vien to nav atļāvis uzņēmums Signify. Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. reģistrētas preču zīmes.

www.lighting.philips.com