

PHILIPS

Ozriet griestu
gaismeklis, 36 W

Griestu gaismekļi


2700 k

Melns

Darbojas ar reostatu



8719514432086



Viens gaismeklis. Divas gaismas zonas. Trīs iestatījumi.

Šis gludais, slaidais, melnais griestu gaismeklis ir paredzēts, lai papildinātu dizainu. Galvenā gaismekļa asās apaļās līnijas ir akcentētas ar smalku lineāro malu apgaismojumu. Abi gaismekļi darbojas kopā, lai izveidotu 3 unikālus 2700K vēsi baltas gaismas iestatījumus skaistam vienmērīgam gaismas efektam. Lampa ir pieejama 3 izmēros, tāpēc lieliski iederas jebkurā telpā. Tas tiek papildināts ar parocīgu atmiņas funkciju, kas var atgādināt par pēdējo iestatījumu. Ozriet griestu gaismeklis izskatās vienlīdz labi izslēgts un ieslēgts.

Radīta jūsu viesistabai un guļamistabai

- Ideāls apgaismojums, lai relaksētos un socializētos

Pielāgojiet savam interjeram

- Īpaši smalks dizains

Viegla lietošana

- Saglabājiet atmiņā savu iecienītāko režīmu, lai to varētu viegli izvēlēties
- Vienkārša uzstādīšana

Gaismas efekts

- Divu zonu gaisma

Izceltie produkti

Ideāls apgaismojums, lai relaksētos un socializētos

Viesistaba ir jebkura mājokļa sirds – vieta, kur ģimenes sanāk kopā, lai atpūstos un viesi – lai socializētos. Jūsu viesistabas un guļamistabas apgaismojumam jābūt viegli pielāgojamam dažādām situācijām dienas gaitā. Pārdomāts dažādu gaismas avotu izvietojums un eksperimenti ar gaismas slāņiem ļauj radīt telpas sajūtu un piešķirt istabai siltu un mājīgu noskaņu.

Īpaši smalks dizains

Plānā konstrukcija ir ideāli piemērota telpām ar zemiem griestiem, jo tā pieguļ virsmai.

Saglabājiet atmiņā savu iecienītāko režīmu, lai to varētu viegli izvēlēties

Neatkarīgi no tā, vai vēlaties siltu mirdzumu mājīgos vakaros vai spilgti baltu gaismu fokusēšanai, sistēma iegaumē jūsu izvēli ērtai atļasei.

Vienkārša uzstādīšana

Uzstādīšanu tagad var veikt pavisam vienkārši. Stingri piestipriniet vai piekariniet pie sienas vai griestiem, iespraudiet kontaktligzdā kontaktdakšu, un gaismeklis ir gatavs lietošanai.

Divu zonu gaisma

Gaisotnes maiņa telpā nekad nav bijusi tik vienkārši. Philips SceneSwitch divu zonu LED griestu gaismeklis ļauj iestatīt noskaņojumu ar trīs unikāliem iestatījumiem. Galvenās un lineārās malas gaismas kombinācija sniedz jums iespējas, kas ir ideāli piemērotas kopā būšanai, koncentrēšanās vajadzībām un mājīguma brīžiem. Nav nepieciešams gaismmainis vai uzstādīšana — viss, kas jums nepieciešams, ir esošais slēdzis.

Specifikācijas

Spuldzes raksturlielumi

- Paredzētais lietojums: Iekštelpas

Dizains un apdare

- Krāsa: Melns
- Materiāls: Plastmasa

Izturība

- Ieslēgšanas ciklu skaits: 20 000

Vide

- Disposal of the product: Beidzoties kalpošanas laikam (ekonomiskajam), izmetiet izstrādājumu saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Neizmetiet izstrādājumu kopā ar sadzīves atkritumiem. Pareizi utilizējot izstrādājumu, neradīsiet nelabvēlīgu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

Komplektā iekļauta papildu funkcija/ piederums

- Regulējama gaismekļa galva: Nē
- Aptumšojama ar tālvadību: Nē
- Iebūvēta gaismas diode: Jā
- Komplektā iekļauta tālvadības pults: Nē

Apgaismojuma raksturlielumi

- Krāsu saskaņa: 6 SDCM
- Krāsu atveidošanas indekss (CRI): 80
- Uzsilšanas laiks līdz 60% gaismas atdevei: <2

Dažādi

- Radīts tieši: Guļamistaba, Dzīvojamā istaba, Ēdamistaba, Virtuve, Mājas birojs, Garāža
- Stils: Contemporary
- Tips: Griestu gaismekļi
- Acu komforts: Jā
- Papildu funkcijas: Aptumšojams

Citi raksturlielumi

- Spuldzes strāvas stiprums: 180 mA
- Efektivitāte: 108 lm/W

Produkta izmēri un svars

- Neto svars: 1,55 kg
- Augstums: 5,5 cm
- Garums: 50 cm
- Platums: 50 cm

Serviss

- Garantija: 5 gadi

Tehniskā specifikācija

- Kalpošanas laiks līdz: 20 000 stundas
 - Diametrs: 500 mm
 - Gaismekļa kopējā gaismas atdeve lūmenos: 3900
 - Gaismas krāsa: 2700
 - Elektrotīkla strāva: AC 220–240
 - Aptumšojams gaismeklis:
Pakāpeniska aptumšošana –
neizmantojiet ar gaismmaini
 - LED: Jā
- IP kods: IP20
 - Aizsardzības klase: II klase

Iepakojuma izmēri un svars

- EAN/UPC – izstrādājums:
8719514432086
- Neto svars: 1,55 kg
- Bruto svars: 2,15 kg
- Augstums: 52,8 cm
- Garums: 5,9 cm
- Platums: 52,5 cm



Izlaides datums:
2025-02-19
Versija: 0.265

© 2025 Signify Holding. Visas tiesības aizsargātas. Signify nesniedz nekādu apliecinājumu vai garantiju par šajā dokumentā iekļautās informācijas pareizību vai pilnīgumu un neuzņemas nekādu atbildību par darbībām, kas veiktas, paļaujoties uz šajā dokumentā norādīto informāciju. Šajā dokumentā atspoguļotā informācija nav paredzēta komerciāliem nolūkiem un neveido neviena izcenojuma vai līguma daļu, ja vien to nav atļāvis uzņēmums Signify. Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. reģistrētas preču zīmes.