

PHILIPS

3 gab. Star griestu/
sienas virziena gaismekļi

Griestu/sienas virziena
gaismekļi


2700 k

Melns

Aptumšojams; ClickFix



8719514435414



Izrotājiet savas mājas ar gaismu

Šis Philips myLiving Star LED virziena gaismeklis liecina par mūžīgu eleganci ar hromētu kāju un pulverveida melnu korpusu. Izmantojot šo Philips LED aptumšojamo virziena lampu, varat vienmērīgi aptumšot līdz vajadzīgajam apgaismojuma līmenim — no spilgtas funkcionālas gaismas ikdienas uzdevumiem līdz maigai gaismai atpūtai.

Ilgspējīgi apgaismes risinājumi

- Saderīgs ar sienā iebūvējamiem gaismmaiņiem
- Augstas kvalitātes LED apgaismojums

Uzlabots LED apgaismojums

- Silti balta gaisma

Īpašās iezīmes

- Regulējama gaismekļa galva

Apgaismojums jūsu ērtībai un sirdsmieram

- Spuldzes kalpošanas laiks līdz pat 30 gadiem
- 5 gadu garantija jūsu sirdsmieram

Izceltie produkti

Saderīgs ar sienā iebūvējamiem gaismmaiņiem



Pielāgojiet šī Philips gaismekļa gaismas spilgtumu, izmantojot sienā iebūvējamu gaismmaiņu (nav iekļauts komplektā). Tādējādi varat radīt istabā vēlamo noskaņojumu, izcelt noteiktus interjera priekšmetus un vēl daudz ko citu.

Augstas kvalitātes LED apgaismojums



LED tehnoloģija, kas ietverta šajā Philips spuldzē, ir unikāls Philips radīts risinājums. Spuldze ieslēdzas uzreiz un sniedz optimālu gaismas atdevi, kā arī košas krāsas jūsu mājās.

Silti balta gaisma



Šajā gaismeklī izmantota jaunākā Philips apgaismojuma tehnoloģija ar jaunām silti baltas augstākās klases jaudas gaismas diodēm, kas nodrošina gaismas kūli ar krāsas temperatūru 2700 kelvini.

Regulējama gaismekļa galva



Virziet gaismu turp, kur to visvairāk vēlaties, vienkārši noregulējot, pagriežot vai noliecot virziena gaismekļa galvu.

Kalpošanas ilgums līdz pat 30 gadiem

LED apgaismojums kalpo ilgāk, tāpēc nebūs jāuztraucas par nepieciešamību bieži mainīt gaismas avotus. Tas ievērojami mazina atkritumu daudzumu un palīdz ietaupīt ilgtermiņā.

5 gadu garantija

Mūsu virziena gaismekļi ir izstrādāti ilgstošai darbībai. Gatavajam produktam ir pilna 5 gadu garantija, tāpēc varat būt droši, ka katru dienu varēsiet izbaudīt ilgdarbīgu, kvalitatīvu apgaismojumu.

Specifikācijas

Spuldzes raksturlielumi

- Paredzētais lietojums: Iekštelpas

Dizains un apdare

- Krāsa: Melns
- Materiāls: Metāls

Izturība

- Ieslēgšanas ciklu skaits: 30 000

Vide

- Disposal of the product: Beidzoties kalpošanas laikam (ekonomiskajam), izmetiet izstrādājumu saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Neizmetiet izstrādājumu kopā ar sadzīves atkritumiem. Pareizi utilizējot izstrādājumu, neradīsiet nelabvēlīgu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

Komplektā iekļauta papildu funkcija/ piederums

- 5 gadu garantija LED modulim: Jā
- Regulējams augstums: Nē
- Regulējama gaismekļa galva: Jā
- Pretrūsas un pretputekļu: Nē
- Divvirzienu gaismas staru kūļi: Nē
- click!FIX stiprinājums: Jā
- Dienas un nakts sensors: Nē
- Izteikti gaismas stari: Nē
- Darbojas ar reostatu: Nē
- Aptumšojama ar tālvadību: Nē
- Iepakojums bez neērtībām: Nē
- Pilnībā ūdensnecaurlaidīgs: Nē
- Iebūvēta gaismas diode: Jā
- Kustību un dienas un nakts sensors: Nē
- Kustību sensors: Nē
- Ideāli piemērots noskaņas radīšanai: Jā
- Ideāli piemērots horizontālai/ vertikālai piestiprināšanai: Jā
- Ideāli piemērots gaismas virzīšanai: Jā
- Lieliski piemērots uzstādīšanai uz augšu/uz leju: Jā
- Ideāli piemērots piestiprināšanai pie sienas un griestiem: Jā
- Grozāms kupols (pa labi un kreisi): Nē
- Portatīvs: Nē
- Komplektā iekļauta aizsargčaula: Nē
- Komplektā iekļauta tālvadības pults: Nē
- Izturīgs augstas kvalitātes materiāls: Jā
- Brīvi pagriežams jebkurā virzienā: Jā
- Saules enerģija: Nē
- Paceļams kupols (uz augšu un leju): Jā
- Komplektā iekļauts AK izmantojams spraudnis: Nē
- USB uzlāde: Nē
- Silti balta gaisma: Jā
- Ūdensizturīgs: Nē
- Centrālā daļa: Nē
- Centrālā daļa: Nē

Apgaismojuma raksturlielumi

- Gaismas krišanas leņķis: 45 °
- Krāsu atveidošanas indekss (CRI): 80

Dažādi

- Radīts tieši: Guļamistaba, Dzīvojamā istaba, Ēdamistaba, Virtuve, Mājas birojs, Gaitenis
- Stils: Contemporary
- Tips: Griestu/sienas virziena gaismekļi
- Acu komforts: Jā
- Papildu funkcijas: Aptumšojams, ClickFix

Citi raksturlielumi

- Efektivitāte: 110 lm/W

Produkta izmēri un svars

- Neto svars: 0,7 kg
- Vada garums: 660 m
- Augstums: 8,2 cm
- Minimālais augstums: 82 cm
- Garums: 19,8 cm
- Platums: 19,8 cm

Serviss

- Garantija: 5 gadi

Tehniskā specifikācija

- Kalpošanas laiks līdz: 30 000 stundas
- Gaismekļa kopējā gaismas atdeve lūmenos: 1500
- Gaismas krāsa: 2700
- Elektrotīkla strāva: AC 220–240
- Aptumšojams gaismeklis: Jā
- LED: Jā
- Iekļautā gaismas avota enerģijas klase: F
- Komplektā iekļauta vatu spuldze: 13.5
- IP kods: IP20
- Aizsardzības klase: I klase
- Nomaināms gaismas avots: Jā
- Gaismas avotu skaits: 3

Iepakojuma izmēri un svars

- EAN/UPC – izstrādājums: 8719514435414
- Neto svars: 0,7 kg
- Bruto svars: 0,84 kg
- Augstums: 21,7 cm
- Garums: 9,2 cm
- Platums: 21,2 cm
- Materiāla numurs (12NC): 929003205301



Izlaides datums:
2024-09-17
Versija: 0.248

© 2024 Signify Holding. Visas tiesības aizsargātas. Signify nesniedz nekādu apliecinājumu vai garantiju par šajā dokumentā iekļautās informācijas pareizību vai pilnīgumu un neuzņemas nekādu atbildību par darbībām, kas veiktas, paļaujoties uz šajā dokumentā norādīto informāciju. Šajā dokumentā atspoguļotā informācija nav paredzēta komerciāliem nolūkiem un neveido neviena izcenojuma vai līguma daļu, ja vien to nav atļāvis uzņēmums Signify. Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. registrētas preču zīmes.

www.lighting.philips.com