

# PHILIPS

12 W bezkrāsas svečveida kvēlspuldze S26 E14

LED

2700 k

110 lm

15 000 h



8719514441415



## Gaismas spuldze, kas nelīdzinās nevienai citai

Philips LED spuldzes nodrošina brīnišķīgu, silti baltu gaismu, neparasti ilgu kalpošanas laiku un ievērojamu enerģijas ietaupījumu. Ar vienkāršu un elegantu dizainu šī spuldze ir ideāls aizvietotājs bezkrāsas kvēlspuldzēm.

### Augstas kvalitātes apgaismojums

- Radīts jūsu acu komfortam

### Izgaismojiet savas mājas, kā vēlaties

- Vienkārša ikdienas LED spuldze

# Izceltie produkti

## Maigs un acīm patīkams LED apgaismojums



Nav noslēpums, ka spēcīgs apgaismojums noslogo acis. Pārāk spilgts apgaismojums var jūs apžilbināt. Pārāk maigā apgaismojumā var būt manāma mirgoņa. Taču tagad jūs varat maigi izgaismot savu pasauli ar acīm tīkamu LED apgaismojumu un savās mājās radīt ideālu noskaņu.

## Vienkārša ikdienas LED spuldze

Philips ikdienas LED spuldze pilnībā atbilst apgaismojuma pamatprasībām. Šī LED spuldze nodrošina skaistu gaismu un uzticamu darbību. Turklāt to var iegādāties par pieņemamu cenu.

# Specifikācijas

### Spuldzes raksturlielumi

- Paredzētais lietojums: Iekštelpas
- Lampas forma: S26
- Ligzda: E14
- Stikla veids: Caurspīdīga
- Spuldzes apdare: Caurspīdīga
- Darbojas ar reostatu: Nē

### Spuldzes izmēri

- Augstums: 6,1 cm
- Platums: 2,6 cm

### Dizains un apdare

- Materiāls: Stikls

### Izturība

- Ieslēgšanas ciklu skaits: 20 000
- Nominālais kalpošanas laiks: 15 000 stundas

### Vide

- Disposal of the product: Beidzoties kalpošanas laikam (ekonomiskajam), izmetiet izstrādājumu saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Neizmetiet izstrādājumu kopā ar sadzīves atkritumiem. Pareizi utilizējot izstrādājumu, neradīsiet nelabvēlīgu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

### Apgaismojuma raksturlielumi

- Gaismas krišanas leņķis: 270 °
- Krāsu atveidošanas indekss (CRI): 80
- Krāsu temperatūra: 2700 K
- Nominālā gaismas plūsma: 110 lm
- Uzsilšanas laiks līdz 60% gaismas atdevei: Tūlītējs maksimāls izgaismojums
- Krāsas kods: 827 | CCT of 2700K

### Dažādi

- Acu komforts: Jā
- LED Innovations: EyeComfort

### Citi raksturlielumi

- Efektivitāte: 110 lm/W

### Iepakojuma informācija

- EAN: 8719514441415
- EOC: 871951444141500
- Produkta nosaukums: LED classic 12W T25S E14 CL ND SRT6

### Enerģijas patēriņš

- Jaudas koeficients: 0.4
- Spriegums: 230 V
- Jauda: 1 W
- Ekvivalentā kvēlspuldzes jauda: 12 W
- Energoefektivitātes marķējums (EEL): E

### Produkta izmēri un svars

- Garums: 6,1 cm

### Tehniskā specifikācija

- Frekvence: 50 Hz
- EPREL reģistrācijas numurs: 1031263

### Iepakojuma izmēri un svars

- EAN/UPC – izstrādājums:  
8719514441415
- Neto svars: 0,01 kg
- Bruto svars: 0,02 kg
- Augstums: 14,7 cm
- Garums: 3 cm
- Platums: 7,5 cm
- Materiāla numurs (12NC):  
929003501101



Izlaides datums:  
2024-09-09  
Versija: 0.289

© 2024 Signify Holding. Visas tiesības aizsargātas. Signify nesniedz nekādu apliecinājumu vai garantiju par šajā dokumentā iekļautās informācijas pareizību vai pilnīgumu un neuzņemas nekādu atbildību par darbībām, kas veiktas, paļaujoties uz šajā dokumentā norādīto informāciju. Šajā dokumentā atspoguļotā informācija nav paredzēta komerciāliem nolūkiem un neveido neviena izcenojuma vai līguma daļu, ja vien to nav atļāvis uzņēmums Signify. Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. reģistrētas preču zīmes.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)