

PHILIPS

LED cauruļveida
spuldze EM T8

LED

1500 mm

3000 K

G13



8719514444478



Ilgtspējīgs LED darba apgaismojums ar izcilu gaismas kvalitāti

Ātri un viegli nomainīt esošās luminiscences caurules uz Philips LED cauruļveida spuldzēm ar modernu un efektīvu LED tehnoloģiju. Philips LED cauruļveida spuldze ir izcili piemērota vietām, kur nepieciešams daudz gaismas.

Izvēlieties ilgtspējīgu risinājumu

- Izmantojiet enerģijas ietaupījumu, ko nodrošina LED gaismas, nezaudējot gaismas kvalitāti. Acumirkļi ietaupiet vairāk nekā 50% enerģijas, nomainot esošās luminiscences caurules (kopš 2023. gada aizliegtas saskaņā ar ES regulu).

Augstas kvalitātes LED apgaismojums kalpos gadiem ilgi

- Spuldžu kalpošanas laiks ir līdz 15 000 stundām, tāpēc varat neraizēties par nepieciešamību bieži mainīt gaismas avotus, un ilgāk nekā 15 gadus varēsiet izbaudīt ideālu apgaismes risinājumu.

Izvēlieties vienkāršu risinājumu veco luminiscences spuldžu

- Ideāls lineāro luminiscences spuldžu aizstājējs, kas ir saderīgs ar esošajiem luminiscences gaismekļiem. Gatavi lietošanai uzreiz pēc pievienošanas – nav jāmaina elektroinstalācija.

Izceltie produkti

Ietaupa vairāk nekā 50% enerģijas salīdzinājumā ar luminiscences spuldzēm

15 000 stundu kalpošanas laiks
Ātra un vienkārša uzstādīšana

Specifikācijas

Spuldzes raksturlielumi

- Paredzētais lietojums: Iekštelpas
- Lampas forma: T8
- Ligzda: G13
- Stikla veids: Matēta
- Spuldzes apdare: Matēta
- Darbojas ar reostatu: Nē

Spuldzes izmēri

- Augstums: 151,3 cm
- Platums: 2,8 cm

Dizains un apdare

- Materiāls: Stikls

Izturība

- Ieslēgšanas ciklu skaits: 50 000
- Nominālais kalpošanas laiks: 15 000 stundas

Vide

- Disposal of the product: Beidzoties kalpošanas laikam (ekonomiskajam), izmetiet izstrādājumu saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Neizmetiet izstrādājumu kopā ar sadzīves atkritumiem. Pareizi utilizējot izstrādājumu, neradīsiet nelabvēlīgu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

Apgaismojuma raksturlielumi

- Gaismas krišanas leņķis: 240 °
- Krāsu atveidošanas indekss (CRI): 80
- Krāsu temperatūra: 3000 K
- Nominālā gaismas plūsma: 2000 lm
- Uzsilšanas laiks līdz 60% gaismas atdevei: Tūlītējs maksimāls izgaismojums
- Krāsas kods: 830 | CCT of 3000K

Dažādi

- Acu komforts: Jā
- LED Innovations: EyeComfort

Citi raksturlielumi

- Efektivitāte: 102 lm/W

Iepakojuma informācija

- EAN: 8719514444478
- EOC: 871951444447800
- Produkta nosaukums: LED T8 1500mm 20W G13 WH 1CT/4

Enerģijas patēriņš

- Jaudas koeficients: 0.55
- Spriegums: 220–240 V
- Jauda: 19,5 W
- Energoefektivitātes marķējums (EEL): F

Produkta izmēri un svars

- Garums: 151,3 cm

Tehniskā specifikācija

- Frekvence: 50–60 Hz
- EPREL reģistrācijas numurs: 491859

Iepakojuma izmēri un svars

- EAN/UPC – izstrādājums: 8719514444478
- Neto svars: 0,25 kg
- Bruto svars: 0,32 kg
- Augstums: 157,7 cm
- Garums: 3,1 cm
- Platums: 3,1 cm
- Materiāla numurs (12NC): 929002011321



Izlaides datums:
2024-09-07
Versija: 0.435

© 2024 Signify Holding. Visas tiesības aizsargātas. Signify nesniedz nekādu apliecinājumu vai garantiju par šajā dokumentā iekļautās informācijas pareizību vai pilnīgumu un neuzņemas nekādu atbildību par darbībām, kas veiktas, paļaujoties uz šajā dokumentā norādīto informāciju. Šajā dokumentā atspoguļotā informācija nav paredzēta komerciāliem nolūkiem un neveido neviena izcenojuma vai līguma daļu, ja vien to nav atļāvis uzņēmums Signify. Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. reģistrētas preču zīmes.

www.lighting.philips.com