

# PHILIPS

35 W virziena gaismekļi  
PAR16 GU10 x2

LED

4000 K

275 lm

15 000 h



8719514451575



## Spilgts LED apgaismojums ar izcilu gaismas kvalitāti

Philips LED virziena gaismekļi nodrošina koncentrētu, spilgtu kūli, ļoti ilgu kalpošanas laiku un ievērojamu enerģijas ietaupījumu. Šis virziena gaismeklis ir perfekts ilgtspējīgs aizstājējs 35 W prožektoriem ar GU10 patronu.

### Augstas kvalitātes apgaismojums

- Vēsa, balta gaisma

### Izvēlieties vienkāršu risinājumu veco spuldžu nomaiņai

- Halogēnspuldzei ar reflektoru līdzīga forma un izmērs

### Izgaismojiet savas mājas, kā vēlaties

- Perfekti piemērots virzītam apgaismojumam

# Izceltie produkti

## Vēsa, balta gaisma



Šai spuldzei ir 4000 K krāsas temperatūra, kas nodrošina īpaši vēsu, svaigu un dzidru gaismu.

## Aizstāj halogēna prožektoru



Šis LED reflektors ar skaistas formas dizainu un ierastajiem izmēriem ir mūsdienīgs apgaismojuma risinājums. Perfekts, ilgtspējīgs aizstājējs tradicionālajai halogēnspuldzei ar reflektoru.

## Perfekti piemērots virzītam apgaismojumam



Šis LED prožektors ir mūsdienīgs apgaismojums ar gaismas izvadi ierasti platā leņķī (36 grādi), kas ir piemērots gan virzītam, gan vispārējam apgaismojumam. To var izmantot iebūvētos padziļinājumos un grozāmos gaismas ķermeņos, un tas ir ideāli piemērots virtuves un atsevišķu tās zonu apgaismojumam, kā arī dzīvojamo istabu un ēdamistabu apgaismojumam.

# Specifikācijas

## Spuldzes raksturlielumi

- Paredzētais lietojums: Iekštelpas
- Lampas forma: Virzīts atstarotājs
- Ligzda: GU10
- Stikla veids: Caurspīdīga
- Spuldzes apdare: Caurspīdīga
- Darbojas ar reostatu: Nē

## Spuldzes izmēri

- Augstums: 5,4 cm
- Platums: 5 cm

## Dizains un apdare

- Materiāls: Stikls

## Izturība

- Ieslēgšanas ciklu skaits: 50 000
- Nominālais kalpošanas laiks: 15 000 stundas

## Vide

- Disposal of the product: Beidzoties kalpošanas laikam (ekonomiskajam), izmetiet izstrādājumu saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Neizmetiet izstrādājumu kopā ar sadzīves atkritumiem. Pareizi utilizējot izstrādājumu, neradīsiet nelabvēlīgu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

**Apgaismojuma raksturlielumi**

- Gaismas krišanas leņķis: 36 °
- Krāsu atveidošanas indekss (CRI): 80
- Krāsu temperatūra: 4000 K
- Nominālā gaismas plūsma: 275 lm
- Uzsilšanas laiks līdz 60% gaismas atdevei: Tūlītējs maksimāls izgaismojums
- Krāsas kods: 840 | CCT of 4000K

**Dažādi**

- Acu komforts: Jā
- LED Innovations: EyeComfort

**Citi raksturlielumi**

- Efektivitāte: 78 lm/W

**Iepakojuma informācija**

- EAN: 8719514451575
- EOC: 871951445157500
- Produkta nosaukums: LEDClassic 35W GU10 CW 36D ND 2CT/6 EC

**Enerģijas patēriņš**

- Jaudas koeficients: 0.5
- Spriegums: 220–240 V
- Jauda: 3,5 W
- Ekvivalentā kvēlspuldzes jauda: 35 W
- Energoefektivitātes marķējums (EEL): F

**Produkta izmēri un svars**

- Garums: 5,4 cm

**Nominālās vērtības**

- Saistītā maksimālā intensitāte: 590 cd

**Tehniskā specifikācija**

- Frekvence: 50–60 Hz
- EPREL reģistrācijas numurs: 391857

**Iepakojuma izmēri un svars**

- EAN/UPC – izstrādājums: 8719514451575
- Neto svars: 0,1 kg
- Bruto svars: 0,12 kg
- Augstums: 10,6 cm
- Garums: 5,1 cm
- Platums: 5,1 cm
- Materiāla numurs (12NC): 929001218092



Izlaides datums:  
2024-09-19  
Versija: 0.246

© 2024 Signify Holding. Visas tiesības aizsargātas. Signify nesniedz nekādu apliecinājumu vai garantiju par šajā dokumentā iekļautās informācijas pareizību vai pilnīgumu un neuzņemas nekādu atbildību par darbībām, kas veiktas, paļaujoties uz šajā dokumentā norādīto informāciju. Šajā dokumentā atspoguļotā informācija nav paredzēta komerciāliem nolūkiem un neveido neviena izcenojuma vai līguma daļu, ja vien to nav atļāvis uzņēmums Signify. Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. reģistrētas preču zīmes.